




Philips TrueLine felületre szerelt: valódi fénysor

TrueLine, felületre szerelt

Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel az ingatlan belső kialakításának. Elegáns kialakítású, nagy fényerejű fénysávot szeretnének. A tervezőknek olyan lámpatestekre van szükségük, amelyek segítik az energiatakarékosságot, ugyanakkor megfelelő megvilágítást biztosítanak, és megfelelnek az irodai világításra vonatkozó szabványoknak. Az irodai dolgozók a szemnek kellemes fényt szeretnének, hogy hatékonyabban végezhesék a munkájukat. A süllyesztett TrueLine a fenti követelmények mindegyikét kielégíti. A TrueLine süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható.

Előnyök

- Homogén világító felület
- Fénysávhoz képest rendkívül magas hatásfok
- Az építészek körében legnépszerűbb lámpatest méretek

Szolgáltatások

- Magasabb mint 130 lm/W hatásfok
- Megfelel az irodai világítási szabványoknak
- Különálló és folyamatos fénysávok
- Süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható
- Direk és indirekt világítás
- Homogén világító felület
- Időtálló: PoE (Power over Ethernet) megoldás

Alkalmazás

- Irodák
- Oktatás
- Üzletek


Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Versions




Méretezett rajza



TrueLine, felületre szerelt

Méretezett rajza



Termék részletei



TrueLine-SP534_SM534P-DPP.tif



TrueLine-RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif




TrueLine_SM-line-U3



TrueLine Surface Mounted black housing



TrueLine_SM_SP-line-coupling-piece-side-view



TrueLine_SM_SP-line-connection-top-view-2

TrueLine, felületre szerelt

Termék részletei



TrueLine_Surface-Mounted-line-
side-view



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás		
		(névleges)	(névleges) (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	138 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	3 400 lm	Széles sugárzási szög
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	1 900 lm	Széles sugárzási szög
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	110 lm/W	1 900 lm	Széles sugárzási szög
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	3000 K	104 lm/W	1 900 lm	Széles sugárzási szög
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	144 lm/W	4 300 lm	Széles sugárzási szög
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	3000 K	133 lm/W	3 400 lm	Széles sugárzási szög
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	Széles sugárzási szög
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	142 lm/W	5 000 lm	Széles sugárzási szög
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	4000 K	130 lm/W	4 000 lm	Aszimmetrikus tükör
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	5 000 lm	Aszimmetrikus tükör
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	4000 K	139 lm/W	1 900 lm	Széles sugárzási szög
97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	4000 K	144 lm/W	4 300 lm	Széles sugárzási szög
97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	4000 K	142 lm/W	5 000 lm	Széles sugárzási szög
97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	Széles sugárzási szög
97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	3000 K	104 lm/W	1 900 lm	Széles sugárzási szög
97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	4000 K	110 lm/W	1 900 lm	Széles sugárzási szög
97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	Tunable white 2700–6500 K	91 lm/W	3 100 lm	Széles sugárzási szög
97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	4000 K	102 lm/W	1 250 lm	Széles sugárzási szög
97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3 000 lm	Széles sugárzási szög
97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	3000 K	141 lm/W	5 000 lm	Széles sugárzási szög
97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	4000 K	136 lm/W	3 000 lm	Széles sugárzási szög
97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	4000 K	146 lm/W	6 800 lm	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Korrelált	Fényhasznosítás		
		színhőmérséklet	(névleges)	(névleges)	(névleges)
		(névleges)		Fényáram	Az optika típusa
97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	3000 K	140 lm/W	6 200 lm	Széles sugárzási szög
97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	4000 K	141 lm/W	3 800 lm	Széles sugárzási szög
97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	4000 K	141 lm/W	5 000 lm	Széles sugárzási szög
97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	4000 K	148 lm/W	3 100 lm	Széles sugárzási szög
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	Tunable white 2700–6500 K	124 lm/W	3 400 lm	Széles sugárzási szög
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	4000 K	143 lm/W	1 250 lm	Széles sugárzási szög
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	4000 K	115 lm/W	3 000 lm	Széles sugárzási szög
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	4000 K	150 lm/W	6 200 lm	Széles sugárzási szög
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	4000 K	141 lm/W	8 600 lm	Széles sugárzási szög
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	4000 K	143 lm/W	1 700 lm	Széles sugárzási szög
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Széles sugárzási szög
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	3000 K	138 lm/W	3 400 lm	Széles sugárzási szög
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Széles sugárzási szög
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	4000 K	144 lm/W	3 100 lm	Széles sugárzási szög
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	4 300 lm	Széles sugárzási szög
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	4000 K	111 lm/W	6 200 lm	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	28,5 W	97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	30,5 W
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	24,5 W	97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	36 W
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	14 W	97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	22 W
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	17,8 W	97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	18,6 W
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	18,6 W	97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	17,8 W
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	30,5 W	97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	34 W
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	26 W	97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	11,8 W
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	22 W	97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	22 W
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	36 W	97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	37,5 W
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	33 W	97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	22 W
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	28,5 W	97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	48,5 W
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	38,5 W	97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	46 W
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	14 W	97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	27 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	35,5 W
97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	22 W
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	27,5 W
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	9,1 W
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	26,5 W
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	44 W
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	61 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	12,2 W
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	28,5 W
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	25,5 W
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	30,5 W
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	21,5 W
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	35,5 W
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	56 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	-
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	-
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	-
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	-
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	-
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	-
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	-
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	-
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	-
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	-
97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	-
97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	-
97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	-
97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	-
97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	-
97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	-
97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	-
97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	-
97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	-
97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	-
97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Beépített vezérlés
97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	-
97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	-
97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	-
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	-
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	-
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	-
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	-
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	-
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	-

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	Alumínium
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	Alumínium
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	Alumínium
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	Alumínium
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	Alumínium
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	Alumínium
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	Alumínium
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	Alumínium
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	Alumínium
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	Alumínium
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	Alumínium
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	Alumínium

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	Fehér
97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	Fehér
97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	Fehér
97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	Fehér
97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	Fehér
97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	Fehér
97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	Fehér
97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	Fehér
97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	Alumínium
97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	Alumínium
97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	Alumínium
97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	Alumínium

Order Code	Full Product Name	Ház színe
97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	Alumínium
97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	Alumínium
97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	Fekete
97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	Fekete
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	Fekete
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	Alumínium
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	Fekete
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	Fekete


Order Code	Full Product Name	Ház színe
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	Alumínium
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	Fekete
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	Alumínium
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	Alumínium
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	Alumínium
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	Alumínium
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	Alumínium
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	Fehér

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97213100	SM530C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
97212400	SM530C 34S/940 PSD L1130 ALU	SM530C
97204900	SM530C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
97222300	SM531C 19S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
97220900	SM531C 19S/930 PSD L1410 ALU	SM531C
97215500	SM530C 43S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
97210000	SM530C 34S/930 PSD L1130 ALU	SM530C
97206300	SM531C 31S/940 PSD L1410 ALU	SM531C
97218600	SM530C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM530C
97311400	SM530C 40S/TW9 DIA L1130 ALU	SM530C
97224700	SM534C 40S/940 PSD L1130 ALU	SM534C
97225400	SM534C 50S/940 PSD L1410 ALU	SM534C
97205600	SM530C 19S/940 PSD L1410 WH	SM530C
97216200	SM530C 43S/940 PSD L1410 WH	SM530C
97219300	SM530C 50S/940 PSD L1410 WH	SM530C
97208700	SM530C 31S/940 PSD L1410 WH	SM530C
97221600	SM531C 19S/930 PSD L1410 WH	SM531C
97223000	SM531C 19S/940 PSD L1410 WH	SM531C
97313800	SM531C 31S/TW9 DIA L1410 WH	SM531C
97278000	SM531C 12S/940 PSD LE2 L570 WH	SM531C

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
97286500	SM530C 30S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
97289600	SM530C 50S/930 PSD L2250 ALU	SM530C
97290200	SM530C 30S/940 PSD LF1 L2250 ALU	SM530C
97291900	SM530C 68S/940 PSD L2250 ALU	SM530C
97300800	SM530C 62S/930 PSD L2810 ALU	SM530C
97303900	SM530C 38S/940 PSD LF1 L2810 ALU	SM530C
97288900	SM530C 50S/940 SIA U4 L2290 BK	SM530C
97207000	SM530C 31S/940 PSD L1410 BK	SM530C
97312100	SM530C 34S/TW9 DIA L1130 BK	SM530C
97277300	SM530C 12S/940 PSD LE2 L570 ALU	SM530C
97287200	SM531C 30S/940 PSD L2250 BK	SM531C
97301500	SM530C 62S/940 PSD L2810 BK	SM530C
97304600	SM530C 86S/940 SIA U4LF1 L2850 ALU	SM530C
97279700	SM530C 17S/940 PSD LE2 L570 BK	SM530C
97214800	SM530C 40S/940 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
97211700	SM530C 34S/930 SIA U4 L1170 ALU	SM530C
97217900	SM530C 43S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
97209400	SM530C 31S/940 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
97314500	SM530C 43S/TW9 SIA U4 L1450 ALU	SM530C
97302200	SM531C 62S/940 PSD L2810 WH	SM531C


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103239






Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103223



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103224




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103227

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103228




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103278



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103251

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103229

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103267




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103264


Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103255

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103226


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103217




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103230




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103232




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103222




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103238




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103221



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103250




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103227




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103218


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103225




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103275




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103254




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103243




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103252




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103277



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103276




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103240




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103266


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103268




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103242




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103231




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103253




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103233




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103265



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103219




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103241



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103220

TrueLine, felületre szerelt

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103236

