



Philips Maxos fusion Office: ideális fénykibocsátást biztosító, rugalmas megoldás

Maxos fusion Office

A Maxos fusion kiváló fényminőséget biztosító, adaptálható, LED-es sínre szerelt lámpatest. Olyan hatékony és rugalmas világítástechnikai megoldás, amely számos alkalmazási területen használható, beleértve az ipari, a kereskedelmi és az irodai környezeteket is, és számos világítástechnikai megoldást kínál a különböző követelmények kielégítésére. A lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve harmadik fél által gyártott hardverek integrálása lehetővé teszi a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átváltható, amellyel lehetővé teszi a későbbi másféle elrendezés kialakítását. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és aprólékos információkat gyűjtsön.

Előnyök

- Rugalmas irodák, rugalmasan alkalmazható lámpatest-választással, amely sok irodai terület számára megfelelő.
- Készen áll a jövőre: méretezhető, és készen áll a vezérlő- és világítási rendszerekhez való csatlakoztatásra.
- Homogén és egyenletes fényhatás

Szolgáltatások

- Teljes mértékben megfelel az irodai szabványoknak (UGR <19, L65 < 3000 cd/m²), az irodai alkalmazás követelményeinek megfelelő fényszint
- Kategóriájában a legjobb hatásfok > 140 lm/W
- Szoftveralapú világítási rendszerekhez, például az Interact Office-hoz csatlakoztatható
- Könnyű megrendelni, összeszerelni és telepíteni.
- Egyenletes fényminőség választható közvetlen/közvetett, széles sugárzási szögű megoldással
- Környezetvédelmi terméktanúsítvánnyal (EPD) rendelkezik

Alkalmazás

- Irodák
- Oktatás
- Üzletek

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IP20-as, ezért nem védett a víz behatolása ellen. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy megfelelően ellenőrizze azt a környezetet, amelyben a lámpatestet fel fogják szerelni.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és víz jut a lámpatestbe, akkor a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és semmissé válik a termékre vonatkozó jótállás.

Versions







Maxos fusion Office RTP



Maxos fusion Office RTP 2

Méretezett rajza



Termék részletei



Maxos fusion Office DPP optics



Maxos fusion Office DPP optics



Maxos fusion Office DPP 1



Maxos fusion Office DPP 2

Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	1%

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Termékadatok

Terméksalád kódja	SM970X
-------------------	--------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
62222700		141 lm/W	4 500 lm
62223400		144 lm/W	5 600 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
62222700		32 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
62223400		39 W

