



FlexBlend apre la strada agli uffici arredati in modo efficiente e flessibile

FlexBlend, sospeso

Philips FlexBlend è un'attraente famiglia di apparecchi di illuminazione a plafone e a sospensione, che si affianca a Flexblend da incasso. La gamma consente ai proprietari di edifici di migliorare la funzionalità dell'impianto di illuminazione, offrendo un'illuminazione conforme ai requisiti per gli uffici con un ritorno sull'investimento inferiore a 3 o 4 anni. FlexBlend assicura la flessibilità richiesta grazie all'adattabilità del design, che permette di installare gli apparecchi in modo semplice e in qualsiasi momento. Anche se oggi l'apparecchio per illuminazione è sospeso, domani, se necessario, sarà possibile adattarlo a un'installazione con montaggio a plafone e viceversa. La gamma di apparecchi di illuminazione sospesi e con montaggio a soffitto soddisfa le esigenze degli spazi per ufficio più diversi, dagli ambienti open space, ai corridoi, all'area accoglienza fino alle sale riunioni. FlexBlend è disponibile sia come apparecchio per montaggio singolo sia nella versione per montaggio in linea ed entrambi utilizzano lo stesso modulo di illuminazione. Gli utenti potranno quindi utilizzare FlexBlend come apparecchio indipendente oggi e, domani, in linea. Il driver è integrato nell'apparecchio per illuminazione. Con la rapidità con cui si evolve la tecnologia, la soluzione di illuminazione ideale deve essere pronta a integrare le innovazioni che possono contribuire a ottimizzare ulteriormente le operazioni. Per questo motivo FlexBlend offre tutte le opzioni di connettività attuali ed è predisposto ad accogliere quelle future. In quanto apparecchio per illuminazione System Ready, può essere utilizzato con i sistemi di gestione dell'illuminazione, come Philips SpaceWise, e i sistemi di illuminazione basati sul software come Interact Office cablati (PoE) e Interact Office wireless e/o i sensori più innovativi esistenti e futuri. La gamma di apparecchi per illuminazione è pertanto a prova di futuro e può essere installata senza alcun componente del sistema ed essere poi aggiornato sul campo in un secondo

FlexBlend, sospeso

momento. Si tratta di un'interessante opportunità per le nuove installazioni e i progetti di rinnovo.

Vantaggi

- Ritorno dell'investimento inferiore a 3 anni
- Un'opzione per ufficio flessibile, grazie alla possibilità di scegliere gli apparecchi per illuminazione più adatti alle diverse aree dell'ufficio
- Pronto per il futuro: scalabile e pronto per essere connesso a controlli e sistemi di illuminazione

Caratteristiche

- Conformità totale ai requisiti per gli uffici ($UGR < 19$, $L65 < 3000$ cd/sm), livelli di illuminazione previsti dalle norme per applicazioni per ufficio
- Effetto di luce omogenea e uniforme
- Molteplici opzioni di montaggio, varietà dimensionale e opzioni locali
- Sensori integrati
- Può essere connessa ai sistemi di controllo per l'illuminazione, come Interact PRO
 - Interact Office

Applicazione

- Uffici
- Istruzione
- Settore sanitario

Warnings and safety

- Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Versions



FlexBlend Surface Mounted-
Suspended Emergency Lighting



FlexBlend Suspended SP340P PCS
BK



FlexBlend Suspended SP340P
MLO BK






FlexBlend Suspended SP340P PCS
SI

Versions



FlexBlend Suspended SP340P O
BK

Disegno tecnico



Dati del prodotto



FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting

FlexBlend, sospeso

Dati del prodotto



FlexBlend Suspended SP340P




FlexBlend Suspended SP340P O
BK



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend Suspended SP340P SI



FlexBlend Suspended SP340P
MLO SI



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting




FlexBlend Suspended SP340P PCS
WH


FlexBlend, sospeso

Dati del prodotto


FlexBlend Suspended SP340P O SI




FlexBlend Suspended SP340P O SI



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend Suspended SP340P PCS
SI




FlexBlend Suspended SP340P PCS
BK



FlexBlend Suspended SP340P SI



FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Suspended SP340P BK




FlexBlend, sospeso

Dati del prodotto



FlexBlend_Suspended_SP340P-
line-MLO-WH-SWZU



FlexBlend Suspended SP340P
MLO BK




FlexBlend Suspended SP340P
MLO BK



FlexBlend_Surface_Mounted-
Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend Suspended SP340P BK



FlexBlend Suspended SP340P
MLO SI



FlexBlend Surface Mounted
SM340C



FlexBlend Suspended SP340P O
WH


Dati del prodotto



FlexBlend Suspended SP340P
MLO WH




FlexBlend Suspended SP340P SI



FlexBlend Suspended SP340P PCS
BK



FlexBlend Suspended SP340P BK



FlexBlend Suspended SP340P O
WH



FlexBlend Suspended SP340P WH




FlexBlend Suspended SP340P WH

FlexBlend, sospeso

Dati del prodotto



FlexBlend_Surface_Mounted-Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend Suspended SP340P PCS SI




FlexBlend_Surface_Mounted-Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend_Surface_Mounted-Suspended_Emergency Lighting



FlexBlend Suspended SP340P WH



FlexBlend Suspended SP340P MLO WH



FlexBlend Suspended SP340P BK




FlexBlend Suspended SP340P SI

FlexBlend, sospeso


Dati del prodotto




FlexBlend Suspended SP340P BK



FlexBlend Suspended SP340P PCS
WH



FlexBlend Suspended SP340P SI



FlexBlend Suspended SP340P O
BK

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Tipo di ottica	Fascio largo
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Livello massimo di attenuazione	1%
Meccanica e corpo	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02
e una gestione termica	IP20
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata)	Flusso luminoso
			(Nom)	(Nom)	
10378800	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	120 °	4000 K	120 lm/W	4.500 lm
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	120 °	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
18302500	SP342P 45S/930 PSD O SMT L150 WH	120 °	3000 K	115 lm/W	4.500 lm
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	120 °	4000 K	121 lm/W	3.500 lm
18146500	SP342P 52S/940 PSD MLO ELP3 SMT L120 WH	120 °	4000 K	99 lm/W	5.200 lm
10367200	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	120 °	4000 K	129 lm/W	4.500 lm
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	4000 K	129 lm/W	4.500 lm
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	120 °	4000 K	136 lm/W	3.600 lm
10388700	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	120 °	4000 K	131 lm/W	4.200 lm
10391700	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	4.800 lm
18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
18294300	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	4000 K	129 lm/W	6.000 lm
18295000	SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	7.000 lm
18298100	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	3000 K	123 lm/W	4.500 lm
18299800	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	3000 K	121 lm/W	6.000 lm
18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	4000 K	127 lm/W	3.500 lm
18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	120 °	4000 K	129 lm/W	4.500 lm
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	- °	3000 K	133 lm/W	4.200 lm
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	133 lm/W	4.200 lm
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	- °	3000 K	94 lm/W	4.500 lm
70810500	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	- °	4000 K	106 lm/W	4.500 lm
70817400	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	- °	4000 K	129 lm/W	6.000 lm
70818100	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	- °	4000 K	129 lm/W	4.500 lm
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	101 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	- °	4000 K	111 lm/W	3.600 lm
10375700	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	120 °	4000 K	106 lm/W	4.500 lm
10366500	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	120 °	4000 K	129 lm/W	4.500 lm
18287500	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 SI	120 °	4000 K	133 lm/W	3.600 lm
18288200	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	120 °	4000 K	133 lm/W	4.800 lm
18303200	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	120 °	4000 K	129 lm/W	6.000 lm
18321600	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 SI	120 °	4000 K	127 lm/W	3.500 lm
18322300	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	120 °	4000 K	129 lm/W	4.500 lm
10374000	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	120 °	4000 K	106 lm/W	4.500 lm
18290500	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 SI	120 °	4000 K	111 lm/W	3.600 lm
18291200	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 SI	120 °	4000 K	108 lm/W	4.800 lm
18292900	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 SI	120 °	4000 K	107 lm/W	5.200 lm
18305600	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 SI	120 °	4000 K	104 lm/W	6.600 lm
18323000	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 SI	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
18324700	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	120 °	4000 K	106 lm/W	4.500 lm
18293600	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 SI	120 °	4000 K	124 lm/W	3.600 lm
18306300	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 SI	120 °	4000 K	120 lm/W	4.500 lm
18325400	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 SI	120 °	4000 K	121 lm/W	3.500 lm
10373300	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	120 °	4000 K	106 lm/W	4.500 lm
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	120 °	4000 K	103 lm/W	3.600 lm
10390000	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	120 °	4000 K	103 lm/W	4.000 lm
10393100	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	120 °	4000 K	108 lm/W	4.800 lm
10394800	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	120 °	4000 K	107 lm/W	5.200 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del	Temperatura di	Efficienza	Flusso
		fascio della sorgente luminosa			
			colore correlata (Nom)	luminosa (specificata) (Nom)	luminoso
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	120 °	4000 K	111 lm/W	3.600 lm
18297400	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 WH	120 °	4000 K	104 lm/W	6.600 lm
18300100	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	120 °	3000 K	94 lm/W	4.500 lm
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	120 °	4000 K	108 lm/W	3.500 lm
18319300	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	120 °	4000 K	106 lm/W	4.500 lm
18307000	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 BK	120 °	4000 K	120 lm/W	4.500 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo	Adatto per la commutazione casuale	Order Code	Full Product Name	Consumo	Adatto per la commutazione casuale
		energetico				energetico	
10378800	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	37,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	27 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	29 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18294300	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	46,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18302500	SP342P 45S/930 PSD O SMT L150 WH	39 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18295000	SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	52 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	29 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18298100	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	36,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18146500	SP342P 52S/940 PSD MLO ELP3 SMT L120 WH	52,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18299800	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	49,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10367200	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	35 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	27,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	35 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	35 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	26,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	27 W	No
10388700	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	32 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	27 W	No
10391700	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	36 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)	70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	44,5 W	No
				70810500	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	42,5 W	No

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
70817400	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	46,5 W	No
70818100	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	35 W	No
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	38,5 W	No
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	26 W	No
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	32,5 W	No
10375700	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	42,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10366500	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	35 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18287500	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 SI	27 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18288200	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	36 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18303200	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	46,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18321600	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 SI	27,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18322300	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	35 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10374000	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	42,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18290500	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 SI	32,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18291200	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 SI	44,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18292900	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 SI	48,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18305600	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 SI	64 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Adatto per la commutazione casuale
18323000	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 SI	32,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18324700	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	42,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18293600	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 SI	29 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18306300	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 SI	37,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18325400	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 SI	29 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10373300	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	42,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	35 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10390000	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	39 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10393100	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	44,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
10394800	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	48,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	32,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18297400	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 WH	64 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18300100	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	48 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	32,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18319300	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	42,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)
18307000	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 BK	37,5 W	Si (si riferisce al rilevamento di presenza / movimento e alla raccolta della luce diurna)

Controlli e dimmerazione

FlexBlend, sospeso

Order Code	Full Product Name	Controllo integrato
10378800	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	-
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	-
18302500	SP342P 45S/930 PSD O SMT L150 WH	-
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	-
18146500	SP342P 52S/940 PSD MLO ELP3 SMT L120 WH	-
10367200	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	-
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
10388700	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
10391700	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
18294300	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
18295000	SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
18298100	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	-
18299800	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	-
18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210
70810500	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210
70817400	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210
70818100	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210

Order Code	Full Product Name	Controllo integrato
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210
10375700	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	-
10366500	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-
18287500	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 SI	-
18288200	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	-
18303200	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-
18321600	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-
18322300	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-
10374000	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-
18290500	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 SI	-
18291200	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 SI	-
18292900	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 SI	-
18305600	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-
18323000	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-
18324700	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-
18293600	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 SI	-
18306300	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 SI	-
18325400	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 SI	-
10373300	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
10390000	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
10393100	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
10394800	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
18297400	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-
18300100	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	-
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-
18319300	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-
18307000	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 BK	-

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
10378800	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	Bianco
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	Bianco
18302500	SP342P 45S/930 PSD O SMT L150 WH	Bianco
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	Bianco
18146500	SP342P 52S/940 PSD MLO ELP3 SMT L120 WH	Bianco
10367200	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	Nero
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Bianco
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	Bianco
10388700	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	Bianco
10391700	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	Bianco
18294300	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Bianco
18295000	SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Bianco
18298100	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	Bianco
18299800	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	Bianco
18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Bianco
18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Bianco
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Bianco
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Bianco
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	Bianco

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
70810500	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	Bianco
70817400	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	Bianco
70818100	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	Bianco
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	Bianco
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Bianco
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	Bianco
10375700	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	Nero
10366500	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	Argento
18287500	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 SI	Argento
18288200	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	Argento
18303200	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	Argento
18321600	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 SI	Argento
18322300	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	Argento
10374000	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	Argento
18290500	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 SI	Argento
18291200	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 SI	Argento
18292900	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 SI	Argento

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
18305600	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 SI	Argento
18323000	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 SI	Argento
18324700	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	Argento
18293600	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 SI	Argento
18306300	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 SI	Argento
18325400	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 SI	Argento
10373300	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	Bianco
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Bianco
10390000	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Bianco
10393100	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Bianco
10394800	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Bianco
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Bianco
18297400	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 WH	Bianco
18300100	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	Bianco
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	Bianco
18319300	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	Bianco
18307000	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 BK	Nero

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
10378800	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	-	-
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	-	-
18302500	SP342P 45S/930 PSD O SMT L150 WH	-	-
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	-	-
18146500	SP342P 52S/940 PSD MLO ELP3 SMT L120 WH	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro	3 ore
10367200	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	-	-
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-	-
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-	-
10388700	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-	-
10391700	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-	-
18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-	-
18294300	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza	Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
18295000	SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-	-
18298100	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	-	-
18299800	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	-	-
18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-	-
18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-	-
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	-	-
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	-	-
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	-	-
70810500	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	-	-
70817400	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	-	-
70818100	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	-	-
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	-	-
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza		Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	-	-	
10375700	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	-	-	
10366500	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-	-	
18287500	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 SI	-	-	
18288200	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	-	-	
18303200	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-	-	
18321600	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-	-	
18322300	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-	-	
10374000	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-	-	
18290500	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 SI	-	-	
18291200	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 SI	-	-	
18292900	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 SI	-	-	
18305600	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-	-	
18323000	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-	-	
18324700	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-	-	

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza		Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)
18293600	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 SI	-	-	
18306300	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 SI	-	-	
18325400	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 SI	-	-	
10373300	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-	-	
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-	-	
10390000	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-	-	
10393100	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-	-	
10394800	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-	-	
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-	-	
18297400	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-	-	
18300100	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	-	-	
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-	-	
18319300	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-	-	
18307000	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 BK	-	-	

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente		Marchio ENEC	Test filo incandescente
10378800	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	Da +10 a +40° C		Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	Da +10 a +40° C		Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18302500	SP342P 45S/930 PSD O SMT L150 WH	Da +10 a +40° C		Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	Da +10 a +40° C		Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente		Marchio ENEC	Test filo incandescente
18146500	SP342P 52S/940 PSD MLO ELP3 SMT L120 WH	Da +10 a +25 °C		Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10367200	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	Da +10 a +40° C		Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Da +10 a +40° C		Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	Da +10 a +40° C		Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s

FlexBlend, sospeso

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Marchio ENEC	Test filo incandescente
10388700	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10391700	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18294300	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18295000	SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18298100	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18299800	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70810500	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
70817400	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70818100	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Marchio ENEC	Test filo incandescente
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 850 °C, durata 30 s
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10375700	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10366500	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18287500	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18288200	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18303200	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18321600	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18322300	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10374000	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18290500	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18291200	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18292900	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18305600	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18323000	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18324700	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Intervallo	Marchio ENEC	Test filo incandescente
		temperatura ambiente		
18293600	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18306300	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
18325400	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 SI	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s
10373300	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10390000	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
10393100	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Intervallo	Marchio ENEC	Test filo incandescente
		temperatura ambiente		
10394800	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18297400	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18300100	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18319300	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 650 °C, durata 30 s
18307000	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 BK	Da +10 a +40° C	Marchio ENEC plus	Temperatura 850 °C, durata 30 s

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
10378800	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18302500	SP342P 45S/930 PSD O SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18146500	SP342P 52S/940 PSD MLO ELP3 SMT L120 WH	(0.38, 0.37) SDCM <3
10367200	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	(0.43, 0.40) SDCM <3
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10388700	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10391700	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18294300	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18295000	SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18298100	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18299800	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	0.43,0.39
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	0.43,0.39
70810500	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
70817400	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
70818100	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	0.38,0.37
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	0.38,0.37

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	0.38,0.37
10375700	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	(0.43, 0.40) SDCM <3
10366500	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18287500	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18288200	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18303200	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18321600	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18322300	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
10374000	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18290500	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18291200	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18292900	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18305600	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18323000	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18324700	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18293600	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18306300	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
18325400	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 SI	(0.43, 0.40) SDCM <3
10373300	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10390000	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10393100	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
10394800	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18297400	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
18300100	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
18319300	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
18307000	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 BK	(0.43, 0.40) SDCM <3

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
10378800	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	-
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	-
18302500	SP342P 45S/930 PSD O SMT L150 WH	-
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	-
18146500	SP342P 52S/940 PSD MLO ELP3 SMT L120 WH	0,05 %
10367200	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	-
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
10388700	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
10391700	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	-
18294300	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
18295000	SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
18298100	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	-
18299800	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	-
18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	-
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	-
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	-
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	-
70810500	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	-
70817400	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	-
70818100	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	-
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	-
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	-
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	-
10375700	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	-

Order Code	Full Product Name	Frequenza di guasto driver a 5000 h
10366500	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-
18287500	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 SI	-
18288200	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	-
18303200	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-
18321600	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-
18322300	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	-
10374000	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-
18290500	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 SI	-
18291200	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 SI	-
18292900	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 SI	-
18305600	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-
18323000	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-
18324700	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	-
18293600	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 SI	-
18306300	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 SI	-
18325400	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 SI	-
10373300	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
10390000	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
10393100	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
10394800	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	-
18297400	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-
18300100	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	-
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-
18319300	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	-
18307000	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 BK	-

Dati del prodotto




Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
10378800	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 WH	SP342P
18286800	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 WH	SP342P
18302500	SP342P 45S/930 PSD O SMT L150 WH	SP342P
18320900	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 WH	SP343P
18146500	SP342P 52S/940 PSD MLO ELP3 SMT L120 WH	SP342P
10367200	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK	SP342P
10365800	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	SP342P
10387000	SP340P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	SP340P
10388700	SP340P 42S/940 PSD PCS SMT L120 WH	SP340P
10391700	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 WH	SP342P
18280600	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 WH	SP342P
18294300	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 WH	SP342P
18295000	SP342P 70S/940 PSD PCS SMT L150 WH	SP342P

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
18298100	SP342P 45S/930 PSD PCS SMT L150 WH	SP342P
18299800	SP342P 60S/930 PSD PCS SMT L150 WH	SP342P
18316200	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 WH	SP343P
18317900	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 WH	SP343P
70807500	SP340P 42S/930 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
70808200	SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
70809900	SP342P 45S/930 SRD MLO U4 SMT L150 WH	SP342P
70810500	SP342P 45S/940 SRD MLO U4 SMT L150 WH	SP342P
70817400	SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	SP342P
70818100	SP342P 45S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH	SP342P
70819800	SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	SP340P
70820400	SP340P 36S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH	SP340P
70821100	SP340P 36S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH	SP340P


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
10375700	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK	SP342P
10366500	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	SP342P
18287500	SP342P 36S/940 PSD PCS SMT L120 SI	SP342P
18288200	SP342P 48S/940 PSD PCS SMT L120 SI	SP342P
18303200	SP342P 60S/940 PSD PCS SMT L150 SI	SP342P
18321600	SP343P 35S/940 PSD PCS SMT L150 SI	SP343P
18322300	SP343P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI	SP343P
10374000	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	SP342P
18290500	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 SI	SP342P
18291200	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 SI	SP342P
18292900	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 SI	SP342P
18305600	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 SI	SP342P
18323000	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 SI	SP343P
18324700	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 SI	SP343P

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
18293600	SP342P 36S/940 PSD O SMT L120 SI	SP342P
18306300	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 SI	SP342P
18325400	SP343P 35S/940 PSD O SMT L150 SI	SP343P
10373300	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	SP342P
10389400	SP340P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	SP340P
10390000	SP340P 40S/940 PSD MLO SMT L120 WH	SP340P
10393100	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH	SP342P
10394800	SP342P 52S/940 PSD MLO SMT L120 WH	SP342P
18283700	SP342P 36S/940 PSD MLO SMT L120 WH	SP342P
18297400	SP342P 66S/940 PSD MLO SMT L150 WH	SP342P
18300100	SP342P 45S/930 PSD MLO SMT L150 WH	SP342P
18318600	SP343P 35S/940 PSD MLO SMT L150 WH	SP343P
18319300	SP343P 45S/940 PSD MLO SMT L150 WH	SP343P
18307000	SP342P 45S/940 PSD O SMT L150 BK	SP342P


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868905



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868897



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868896



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868908




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868895




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868909




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867117




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867127




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867128




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867105




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867129




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867112



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867113




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867114




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867925


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867933




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867957




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867104




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867106




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867126




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867130



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867132




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867133




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867918


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867931




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867932




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867937




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868894




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868906




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868907



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867921




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867924




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867928


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867929




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867930




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867935




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867938




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867940




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867936



Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867941




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867943




Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867944


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867954




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867945




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867955




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867926




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867956




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867960



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867958




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867961




Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867962


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867963



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925867959



Polar Normal (separate) - SM340CI - 910925868101

