



Philips TrueLine suspendu : une vraie ligne lumineuse

TrueLine Suspension

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage qui correspondent à l'architecture intérieure du bâtiment dans lequel ils travaillent. Ils veulent une ligne lumineuse aux proportions élégantes et une qualité d'éclairage élevée qui offrent une liberté de conception maximale. Philips TrueLine est un luminaire linéaire flexible pour les applications intérieure de bureau qui offre une excellente qualité avec possibilités d'évolution future. Les prescripteurs recherchent des luminaires qui économisent de l'énergie, tout en fournissant la qualité de lumière adaptée. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux exigences. Non seulement ils sont conformes à la norme WELL Building Standard pour l'éclairage, TrueLine Plafonnier est UGR<19, ce qui est conforme à toutes les normes de bureau (OC). TrueLine est également disponible en version plafonnier ou encastrée. Tous les luminaires de la gamme sont disponibles en différentes longueurs, formes, couleurs et flux lumineux. Cela offre une liberté de conception ultime et des possibilités illimitées. Les luminaires TrueLine constituent également un choix durable et évolutif avec une efficacité élevée pouvant atteindre 140 lm/W. Ils sont compatibles avec une connectivité et un contrôle sans fil.

Avantages

- Optique hautement uniforme
- Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
- Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

Application

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Commerces

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions



TrueLine-Suspended-line-LE




TrueLine suspended-SP530P
SP532P L1130 ALU



TrueLine Suspended-U3

Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3

Détails sur le produit



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Aluminium
Code de protection contre les chocs méca.	IK03
Code d'indice de protection	IP20
Approbation et application	
Plage de température ambiante	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de clignotement (PstLM)	1
Effet stroboscopique	0,4
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse		
		(valeur nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
910505103213	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	132 lm/W	4 300 lm	Miroir asymétrique
910505103161	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	115 lm/W	4 100 lm	Faisceau extensif
910505103164	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	138 lm/W	4 700 lm	Faisceau extensif
910505103187	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	136 lm/W	4 950 lm	Faisceau extensif
910505103216	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	139 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
910505103213	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	32,5 W	910505103164	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	34 W
910505103161	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	35,5 W	910505103187	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	36,5 W

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
910505103216	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
910505103213	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	-
910505103161	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
910505103164	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	-




Order Code	Full Product Name	Commande intégrée
910505103187	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	-
910505103216	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910505103213	SP534P 43S/940 PSD LE1 SM2 L1410 ALU	SP534P
910505103161	SP533P 41S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP533P
910505103164	SP532P 47S/940 PSD SM2 L1410 ALU	SP532P

Order Code	Full Product Name	Code de la famille de produits
910505103187	SP532P 49S/940 PSD SM2 L1130 ALU	SP532P
910505103216	SP532P 66S/940 SIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103213

TrueLine Suspension

