



Flexível e elegante

SlimBalance G3

SlimBalance G3 SP570P é uma oferta para escritório linear flexível que se adapta a uma grande variedade de áreas de aplicação como escritório e educação. Oferece largura flexível de 35/60/90/120 mm e comprimento de 600/1200/1500 mm para atender a diversas aplicações. As formas geométricas ajudam a criar um espaço ainda mais diferenciado. Por meio de sua estrutura especialmente projetada, oferece instalação e manutenção rápida e fácil. O UGR19 está disponível para alguns tipos através de solução personalizada para proporcionar melhor conforto visual ao ambiente de escritório.

Benefícios

- Alta lm/w proporciona mais economia de energia
- A largura flexível permite a adaptação a vários espaços no teto
- Interfaces Dali e Interact disponíveis para fornecer controle fácil do sistema
- Oferta de UGR baixa para conforto visual
- Vários tipos de instalação de montagem e formas geométricas para atender a diversas aplicações
- Mecanismo de instalação fácil e design modular ajudam a economizar tempo de instalação e manutenção

Características

- Eficiência do sistema: máximo 130lm/W
- Largura do produto com opções de 35/60/90/120 mm
- CRI 80 e 90 disponíveis
- Vida útil: 50 mil horas (L70 a 25 graus)
- UGR19 disponível para determinados tipos por meio de solução personalizada
- Mecanismo fácil de "deslizar e clicar" para instalação rápida e contínua

Aplicação

- Escritório em espaço aberto
- Áreas públicas internas
- Sala de reunião/treinamento
- Biblioteca

SlimBalance G3

Versions




SlimBalance G3



SlimBalance G3

SlimBalance G3



Desenho dimensional




SP570 W6L120 SD shop drawing








SP570 W6L60 SD shop drawing



Product Type	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SP570	600	60	7.52
SP570 L.C.	600	60	8.22
SP570 L.C.	600	60	8.52



Desenho dimensional



Detalhes do produto

SlimBalance G3



SlimBalance G3



Informações gerais	
Equipamento	-
Etiqueta de serviço	Sim
Dados elétricos e de operação	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Line Frequency	50 or 60 Hz
Dados mecânicos e de compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03
Código de proteção de entrada	IP20
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Cromaticidade inicial	SDCM<=4

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Driver incluído	Número de unidades de equipamento
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Sim	Unidade
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Sim	Unidade
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Sim	Unidade
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Sim	Unidade
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Sim	Unidade
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Sim	Unidade
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Sim	Unidade
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-	-

Dados técnicos de luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
				rendering	
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	131,25 lm/W
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	119,70149253731343 lm/W
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	136,27118644067798 lm/W
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	118,85714285714286 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
				rendering	
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	120 °	4000 K	90	111,42857142857143 lm/W
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	120 °	4000 K	80	147,85714285714286 lm/W
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	120 °	4000 K	80	147,85714285714286 lm/W
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	116 °	4000 K	>90	119 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401568742	RC570B	116 °	4000 K	>90	110 lm/W
	LED50/940				
	L150W6 CD				
	PSD				
911401565942	RC570B	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
	LED40/840				
	L120W6 SD				
	PSU				
911401566842	RC570B	116 °	4000 K	>90	122 lm/W
	LED40/940				
	L120W6 SD				
	PSD				
911401567242	RC570B	116 °	4000 K	>80	135 lm/W
	LED40/840				
	L120W6 CD				
	PSU				
911401568642	RC570B	116 °	4000 K	>90	122 lm/W
	LED40/940				
	L120W6 CD				
	PSD				
911401569242	RC570B	116 °	Tunable White	>90	119 lm/W
	LED40/9TW				
	L120W6 SD				
	PSD				
911401569542	RC570B	116 °	Tunable White	>90	119 lm/W
	LED40/9TW				
	L120W6 CD				
	PSD				
911401570842	RC570X	116 °	4000 K	>90	125 lm/W
	LED40/940				
	L120W6 SD				
	WIA				
911401571142	RC570X	116 °	4000 K	>90	125 lm/W
	LED40/940				

Dados técnicos de luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401534642	SP570P LED40/840	4.200 lm	1	Ângulo de
	L120W6 SD PSU			foco de 100°
911401538542	SP570P LED40/940	4.010 lm	1	Ângulo de
	L120W6 CD PSD			foco de 100°
911401540142	SP571P LED40/840	4.020 lm	1	Ângulo de
	L120W6 CD PSU			foco de 100°

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
911401565842	L120W6 CD				
	WIA				
911401565842	RC570B	116 °	4000 K	>80	119 lm/W
	LED20/840				
	L60W6 SD				
	PSU				
911401566742	RC570B	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
	LED20/940				
	L60W6 SD				
	PSD				
911401567042	RC570B	116 °	4000 K	>80	119 lm/W
	LED20/840				
	L60W6 CD				
	PSU				
911401568542	RC570B	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
	LED20/940				
	L60W6 CD				
	PSD				
911401569142	RC570B	116 °	Tunable White	>90	108 lm/W
	LED20/9TW				
	L60W6 SD				
	PSD				
911401569442	RC570B	116 °	Tunable White	>90	108 lm/W
	LED20/9TW				
	L60W6 CD				
	PSD				
911401570742	RC570X	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
	LED20/940				
	L60W6 SD				
	WIA				
911401571042	RC570X	116 °	4000 K	>90	111 lm/W
	LED20/940				
	L60W6 CD				
	WIA				

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de luz	Tipo de ótica
911401534442	SP570P LED20/840	2.080 lm	1	Ângulo de
	L60W6 SD PSU			foco de 100°
911401538442	SP570P LED20/940	1.950 lm	1	Ângulo de
	L60W6 CD PSD			foco de 100°
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6	2.070 lm	1	Ângulo de
	SD PSU			foco de 100°

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de	
			luz	Tipo de ótica
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	2.070 lm	1	Ângulo de foco de 100°
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	3.880 lm	-	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	4.580 lm	-	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	4.400 lm	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	4.136 lm	-	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	4.400 lm	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	4.136 lm	-	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	4.010 lm	-	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	4.010 lm	-	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	4.010 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Número de fontes de	
			luz	Tipo de ótica
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	4.010 lm	-	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	2.080 lm	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	1.950 lm	-	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	2.080 lm	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	1.950 lm	-	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	1.950 lm	-	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	1.950 lm	-	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	1.950 lm	-	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	1.950 lm	-	-

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma comutação
				aleatória
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	220 a 240 V	32 W	N
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	220 a 240 V	33,5 W	N
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	220 a 240 V	29,5 W	N
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	17,5 W	N
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	220 a 240 V	17,5 W	N
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	220 a 240 V	14 W	N
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	220 a 240 V	14 W	N
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	220-240 V	32,5 W	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	220-240 V	41,5 W	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	220-240 V	34 W	-

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia	Adequado para uma comutação
				aleatória
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	220-240 V	32,5 W	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	220-240 V	34 W	-
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	220-240 V	33,5 W	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	220-240 V	32 W	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	220-240 V	32 W	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	220-240 V	17,5 W	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	220-240 V	17,5 W	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	220-240 V	18 W	-

Order Code	Full Product Name	Tensão de		Consumo de	Adequado para uma comutação aleatória
		entrada	energia		
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	220-240 V	18 W	-	
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	220-240 V	17,5 W	-	

Order Code	Full Product Name	Tensão de		Consumo de	Adequado para uma comutação aleatória
		entrada	energia		
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	220-240 V	17,5 W	-	

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	1%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	3%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Não	Não se aplica
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Não	Não se aplica
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	DALI	-
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	DALI	-
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-	-
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	DALI	-
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-	-
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	DALI	-

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	DALI	-
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	DALI	-
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Regulação sem fio	-
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-	-
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	DALI	-
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-	-
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	DALI	-
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	DALI	-
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	DALI	-
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Regulação sem fio	-
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Regulação sem fio	-

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	Opala	Branco
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	Opala	Branco
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	Opala	Branco
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opala	Branco

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	Opala	Branco
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	Opala	Branco
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	Opala	Branco
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 °C a 40 °C
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 °C a 40 °C
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 °C a 40 °C
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 °C a 40 °C
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	-20 a 40 °C
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	-20 a 40 °C
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	-20 a 40 °C
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	-20 a 40 °C
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	-20 a 40 °C
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	-20 a 40 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Tolerância do fluxo luminoso
911401534642	SP570P LED40/840 L120W6 SD PSU	-10% / +10%
911401538542	SP570P LED40/940 L120W6 CD PSD	-10% / +10%
911401540142	SP571P LED40/840 L120W6 CD PSU	-10% / +10%
911401534442	SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401538442	SP570P LED20/940 L60W6 CD PSD	-10% / +10%
911401539342	SP571P LED20/840 L60W6 SD PSU	-10% / +10%
911401539942	SP571P LED20/840 L60W6 CD PSD	-10% / +10%
911401572042	RC570B LED40/940 L60W6 PSD LC	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	Bojo/tampa de policarbonato jateada	Branco RAL 9010

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	-20 a 40 °C
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	-20 a 40 °C
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	-20 a 40 °C
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	-20 a 40 °C
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	-20 a 40 °C
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	-20 a 40 °C
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	-20 a 40 °C
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	-20 a 40 °C
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	-20 a 40 °C
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	-20 a 40 °C
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	-20 a 40 °C
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	-20 a 40 °C

Order Code	Full Product Name	Tolerância do fluxo luminoso
911401568742	RC570B LED50/940 L150W6 CD PSD	+/-10%
911401565942	RC570B LED40/840 L120W6 SD PSU	+/-10%
911401566842	RC570B LED40/940 L120W6 SD PSD	+/-10%
911401567242	RC570B LED40/840 L120W6 CD PSU	+/-10%
911401568642	RC570B LED40/940 L120W6 CD PSD	+/-10%
911401569242	RC570B LED40/9TW L120W6 SD PSD	+/-10%
911401569542	RC570B LED40/9TW L120W6 CD PSD	+/-10%
911401570842	RC570X LED40/940 L120W6 SD WIA	+/-10%

SlimBalance G3

Order Code	Full Product Name	Tolerância do fluxo luminoso
911401571142	RC570X LED40/940 L120W6 CD WIA	+/-10%
911401565842	RC570B LED20/840 L60W6 SD PSU	+/-10%
911401566742	RC570B LED20/940 L60W6 SD PSD	+/-10%
911401567042	RC570B LED20/840 L60W6 CD PSU	+/-10%
911401568542	RC570B LED20/940 L60W6 CD PSD	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Tolerância do fluxo luminoso
911401569142	RC570B LED20/9TW L60W6 SD PSD	+/-10%
911401569442	RC570B LED20/9TW L60W6 CD PSD	+/-10%
911401570742	RC570X LED20/940 L60W6 SD WIA	+/-10%
911401571042	RC570X LED20/940 L60W6 CD WIA	+/-10%

