



Projektor CoreLine – pro každý projekt, kde na světle skutečně záleží

CoreLine Projector gen2

Dobře známé svítidlo CoreLine Projector se v nejnovější generaci dočkalo významného vylepšení designu a výkonu. Zvedá tak latku ještě výše a určuje nový standard projektorů montovaných na přípojnicí pro maloobchod a pohostinství.

Výhody

- Nižší provozní náklady díky úspoře energie a delší životnosti
- Vynikající zvýrazňující efekt díky silnému světelnému toku poskytovanému vysoce kvalitním způsobem
- Čisté a jednoduché provedení spolu s kompaktním designem umožňující začlenit svítidlo CoreLine Projector nenápadně do mnoha různých designů interiéru
- Robustní, vysoce kvalitní konstrukce pro dlouhou životnost
- Bodová svítidla instalovaná na přípojnicí umožňují snadné přizpůsobení osvětlení budoucím změnám uspořádání prostoru
- Jednoduchá, beznářadová montáž na řadu typů 3 okruhových přípojníc

CoreLine Projector gen2

Vlastnosti

- Nenápadný a kompaktní design v bílé (RAL9003) nebo černé (RAL9004) úpravě
- Možnost volby vyzařovacího úhlu 25 stupňů (široký) nebo 38 stupňů (velmi široký)
- Světelný tok svítidla 3000 lumen
- Náhradní teplota chromatičnosti 3000 K nebo 4000 K
- Měrný výkon až 110 lm/W
- Index barevného podání >90
- Předřadník integrovaný přímo v hlavě svítidla
- Malý adaptér na přípojnici s volbou fáze (3 fáze) kompatibilní s celou řadou typů přípojníc se 3 okruhy
- Snadná instalace díky montáži bez použití nástrojů a zaměření prostřednictvím naklonění v rozsahu 0–90 stupňů a otočení o 0–355 stupňů
- Certifikace CE a ENEC
- Označení UKCA pro Velkou Británii

Aplikace

- Malé/místní obchody s potravinami a módou
- Malé/místní prostory pohostinství
- Obecné interiéry, které vyžadují zvýrazňující bodové osvětlení
- Obchody
- Restaurace
- Atria
- Haly
- Společenské sály (foyer)
- Chodby
- Hotely

Varování a bezpečnost

- Svítidlo by mělo být namontováno mimo dosah
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaný elektroinstalatér a svítidlo musí být zapojeno v souladu s nejnovějšími elektroinstalačními předpisy nebo národními požadavky


Versions



CoreLine Projector gen2 Standard
2 White

CoreLine Projector gen2

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



PHL-CoreLine-Projector-DPP.tif



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 White



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 White

CoreLine Projector gen2

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelné technické	
Index podání barev (CRI)	>90
Světelný tok	3 000 lm
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	–
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Typ optiky
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	25 stupňů	3000 K	100 lm/W	Střední paprsek
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	25 stupňů	4000 K	110 lm/W	Široký paprsek
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	38 stupňů	3000 K	100 lm/W	Široký paprsek
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	38 stupňů	4000 K	110 lm/W	Široký paprsek
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	25 stupňů	3000 K	100 lm/W	Střední paprsek
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	25 stupňů	4000 K	110 lm/W	Střední paprsek
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	38 stupňů	3000 K	100 lm/W	Široký paprsek
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	38 stupňů	4000 K	110 lm/W	Široký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	30 W
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	27 W
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	30 W
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	27 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	30 W
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	27 W
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	30 W
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	27 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	Bílá
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	Bílá
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	Černá
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	Černá




Order Code	Full Product Name	Barva těla
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	Černá
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	Černá

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401846682

Polar Normal (separate) - null - 911401846582



Polar Normal (separate) - null - 911401846782



Polar Normal (separate) - null - 911401846882

Polar Normal (separate) - null - 911401846982

Polar Normal (separate) - null - 911401847182



Polar Normal (separate) - null - 911401847082

Polar Normal (separate) - null - 911401847282

