



# CoreLine projektør – til alle projekter, hvor lyset spiller en stor rolle

## CoreLine Skinnespot Gen2

Den seneste generation af den velkendte CoreLine projektør har fået forbedret sit design og sin ydeevne, så den nu sætter et endnu højere niveau og en ny standard for projektører til brug i detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen.

### Fordele

- Lavere driftsomkostninger takket være energibesparelser og længere levetid
- Fantastisk effektbelysning takket være et højt lysudbytte leveret med høj kvalitet ved hjælp af linseoptik
- Med sit rene, enkle finish og sit meget kompakte design passer CoreLine projektøren ind i enhver slags boligindretning uden at skille sig ud
- Et robust design og en lang levetid giver en belysningsinstallation, som du kan stole på
- Den skinnemonterede projektør, der er kompatibel med adskillige 3-fasede skinner, kan installeres uden brug af værktøj, hvilket giver en let og gnidningsfri proces
- Skinnemonterede projektører giver en fleksibel belysningsinstallation, hvor der kan tages højde for ændringer af rummets eller møblernes layout

### Funktioner

- Diskret og kompakt design med hvid (RAL9003) eller sort (RAL9004) finish
- To strålespredningsmuligheder: 25 grader (projektørlys) eller 38 grader (bredt projektørlys)
- Installeret lysudbytte på 3000 lumen
- Korreleret farvetemperatur på 3000 K eller 4000 K
- Energieffektivitet på op til 110 lm/W
- Farvegengivelsesindeks (CRI) på >90
- Driver integreret i spothovedet i stedet for en skinnedriver, hvilket gør det muligt at installere spots med minimal afstand mellem dem
- Lille skinneadapter med fasevælger (3 faser), der passer til flere forskellige 3-fasede skinnetyper
- Værktøjsfri montering og tilretning med 0-90 graders tilt og 0-355 graders panorering, hvilket sikrer en nem installation
- Robust konstruktion af høj kvalitet med armaturhus og hængsel af metal giver en belysningsinstallation, som du kan stole på
- Installationslevetid på 50.000 timer (L70B50)
- CE- og ENEC-certificeret
- UKCA-mærkning inkluderet for Storbritannien


### Anvendelsesområder

- Små/lokale mad- og modebutikker
- Små/lokale hotel- og restaurantområder
- Generelt indendørs, hvor der er behov for effektbelysning
- Butikker
- Restauranter
- Atrier
- Forhaller og entréer
- Foyerer
- Gangarealer
- Hoteller

### Advarsler og sikkerhed

- Armaturet bør monteres uden for rækkevidde.
- Armaturet bør installeres af en autoriseret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE-elektriske regler eller de nationale krav.

### Målskitse



## CoreLine Skinnespot Gen2

### Oplysninger om produktet



PHL-CoreLine-Projector-DPP.tif



CoreLine Projector gen2 Detail  
Photo 1 White



CoreLine Projector gen2 Detail  
Photo 2 Black



CoreLine Projector gen2 Detail  
Photo 1 Black



CoreLine Projector gen2 Detail  
Photo 2 White

| Generelle oplysninger                         |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Driver inkluderet                             | Ja                               |
| Udskiftelig lyskilde                          | Nej                              |
| Antal forkoblingsenheder                      | 1 enhed                          |
| Lysteknisk                                    |                                  |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                  | >90                              |
| Lysstrøm                                      | 3.000 lm                         |
| Drift og el                                   |                                  |
| Beskyttelsesklasse IEC                        | Sikkerhedsklasse I               |
| Indgangsspænding                              | 220 til 240 V                    |
| Linjefrekvens                                 | 50 or 60 Hz                      |
| Velegnet til tilfældigt skift                 | Nej                              |
| Lysstyringssystemer og dæmpning               |                                  |
| Dæmpbar                                       | Nej                              |
| Maksimalt dæmningsniveau                      | Ikke relevant                    |
| Mekanik og armaturhus                         |                                  |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse             | IK03                             |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse             | IP20                             |
| Godkendelse og anvendelsesområde              |                                  |
| Omgivelsestemperaturområde                    | -20 til +40 °C                   |
| CE-mærke                                      | Ja                               |
| ENEC-mærke                                    | ENEC-mærke                       |
| Mærke for brændbarhed                         | -                                |
| Glødetrådtest                                 | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |
| Flimmerværdi (PstLM)                          | 1                                |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)          | 1,6                              |
| Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) |                                  |
| Lysstrømtolerance                             | +/-10%                           |

Lysteknisk

| Order Code   | Full Product Name       | Lyskildens strålevinkel | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Optiktype       |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 911401846782 | ST151T LED30S/930 MB WH | 25 °                    | 3000 K                            | 100 lm/W                   | Mellemstrålende |
| 911401846882 | ST151T LED30S/940 MB WH | 25 °                    | 4000 K                            | 110 lm/W                   | Bred stråle     |
| 911401847182 | ST151T LED30S/930 WB WH | 38 °                    | 3000 K                            | 100 lm/W                   | Bred stråle     |
| 911401847282 | ST151T LED30S/940 WB WH | 38 °                    | 4000 K                            | 110 lm/W                   | Bred stråle     |
| 911401846582 | ST151T LED30S/930 MB BK | 25 °                    | 3000 K                            | 100 lm/W                   | Mellemstrålende |
| 911401846682 | ST151T LED30S/940 MB BK | 25 °                    | 4000 K                            | 110 lm/W                   | Mellemstrålende |
| 911401846982 | ST151T LED30S/930 WB BK | 38 °                    | 3000 K                            | 100 lm/W                   | Bred stråle     |
| 911401847082 | ST151T LED30S/940 WB BK | 38 °                    | 4000 K                            | 110 lm/W                   | Bred stråle     |

Drift og el

| Order Code   | Full Product Name       | Strømforbrug |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 911401846782 | ST151T LED30S/930 MB WH | 30 W         |
| 911401846882 | ST151T LED30S/940 MB WH | 27 W         |
| 911401847182 | ST151T LED30S/930 WB WH | 30 W         |
| 911401847282 | ST151T LED30S/940 WB WH | 27 W         |

| Order Code   | Full Product Name       | Strømforbrug |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 911401846582 | ST151T LED30S/930 MB BK | 30 W         |
| 911401846682 | ST151T LED30S/940 MB BK | 27 W         |
| 911401846982 | ST151T LED30S/930 WB BK | 30 W         |
| 911401847082 | ST151T LED30S/940 WB BK | 27 W         |

Mekanik og armaturhus

| Order Code   | Full Product Name       | Farve på armaturhus |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| 911401846782 | ST151T LED30S/930 MB WH | Hvid                |
| 911401846882 | ST151T LED30S/940 MB WH | Hvid                |
| 911401847182 | ST151T LED30S/930 WB WH | Hvid                |
| 911401847282 | ST151T LED30S/940 WB WH | Hvid                |

| Order Code   | Full Product Name       | Farve på armaturhus |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| 911401846582 | ST151T LED30S/930 MB BK | Sort                |
| 911401846682 | ST151T LED30S/940 MB BK | Sort                |
| 911401846982 | ST151T LED30S/930 WB BK | Sort                |
| 911401847082 | ST151T LED30S/940 WB BK | Sort                |




Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

CoreLine Skinnespot Gen2


| Order Code   | Full Product Name       | Indledende kromaticitet  |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 911401846782 | ST151T LED30S/930 MB WH | (0.4355, 0.4045) SDCM <4 |
| 911401846882 | ST151T LED30S/940 MB WH | (0.3837, 0.3828) SDCM <4 |
| 911401847182 | ST151T LED30S/930 WB WH | (0.4355, 0.4045) SDCM <4 |
| 911401847282 | ST151T LED30S/940 WB WH | (0.3837, 0.3828) SDCM <4 |

| Order Code   | Full Product Name       | Indledende kromaticitet  |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 911401846582 | ST151T LED30S/930 MB BK | (0.4355, 0.4045) SDCM <4 |
| 911401846682 | ST151T LED30S/940 MB BK | (0.3837, 0.3828) SDCM <4 |
| 911401846982 | ST151T LED30S/930 WB BK | (0.4355, 0.4045) SDCM <4 |
| 911401847082 | ST151T LED30S/940 WB BK | (0.3837, 0.3828) SDCM <4 |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401846682




Polar Normal (separate) - null - 911401846582




Polar Normal (separate) - null - 911401846782



Polar Normal (separate) - null - 911401846882



Polar Normal (separate) - null - 911401846982



Polar Normal (separate) - null - 911401847182

Polar Normal (separate) - null - 911401847082

Polar Normal (separate) - null - 911401847282

