



CoreLine Projector – minden projekthez, ahol tényleg fontos a fény

CoreLine Projector gen2

A jól ismert CoreLine Projector legújabb generációja jelentős tervezési és teljesítménybeli fejlesztéseken esett át, amelyek még magasabbra teszik a léceket, és új mércét állítanak fel a kiskereskedelmi és vendéglátóipari alkalmazásokban használt sínre szerelt fényvetők számára.

Előnyök

- Alacsonyabb üzemeltetési költség az alacsony energiafogyasztásnak és a hosszabb élettartamnak köszönhetően
- Minőségi kiemelő jellegű világítás az optikával való erős fénykibocsátásnak köszönhetően
- A CoreLine Projector fényvető letisztult, egyszerű és kompakt kialakításának köszönhetően diszkréten belesimul bármilyen belső térbe
- Robusztus kialakítás és hosszú élettartamú lámpatest a megbízható világítási rendszerért
- A sínre szerelt, számos 3 fázisú sínrel kompatibilis fényvető eszköz nélkül felszerelhető és irányítható, így üzembe helyezése problémamentes
- A sínre szerelt fényvetők rugalmas világítási rendszert kínálnak, amely lehetővé teszi a szoba vagy a bútorelrendezés megváltoztatását

Szolgáltatások

- Diszkrét és kompakt forma fehér (RAL9003) vagy fekete (RAL9004) színben
- 25 fokos (kiemelő fényárvilágítás) és 38 fokos (kiemelő széles fényárvilágítás) fényeloszlású változatok
- 3000 lumenes valós fénykibocsátás
- 3000 K-es or 4000 K-es korrelált színhőmérséklet
- Akár 110 lm/W-os hatékonyság
- >90-es színvisszaadási index
- A szpotfejbe beépített vezérlő sínvezérlő helyett, ami lehetővé teszi a szpotok minimális hézaggal való felszerelését
- Kis sínadapter fázisválasztóval (3 fázis), amely számos 3 fázisú sántípushoz illeszkedik
- Szerszámmentes szerelés és irányítás 0–90 fokos dőlésszöggel és 0–355 fokos pásztázási sáv szélességgel, ami megkönnyíti a telepítést
- A robusztus és kiváló minőségű konstrukció fémházzal és -zsanérral megbízható világítási rendszert biztosít
- 50 000 órás létesítmény-élettartam (L70B50)
- CE és ENEC tanúsítvány
- UKCA tanúsítvány mellékelve Nagy-Britanniában


Alkalmazás

- Kicsi vagy helyi ételboltok és divatüzletek
- Kicsi vagy helyi vendéglátóipari egységek
- Általános beltéri alkalmazások, ahol kiemelő világításra van szükség
- ÜZLETEK
- Éttermek
- Átriumok
- Előcsarnokok és hallok
- Foyer-k
- Folyosók
- Szállodák

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpatestet kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. A lámpatestet képesített villanszerelőnek kell felszerelnie, elektromos kábelezését és áramkörbe helyezését pedig az IEE legújabb elektromos szabályozásainak és a hazai szabályozásnak megfelelően kell elvégezni

Méretezett rajza



CoreLine Projector gen2

Termék részletei



PHL-CoreLine-Projector-DPP.tif



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 White



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 White

CoreLine Projector gen2

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Fényáram	3 000 lm
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	–
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	A fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Az optika típusa
				(névleges)	
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	25 fok	3000 K	100 lm/W	Közepes sugárzási szög
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	25 fok	4000 K	110 lm/W	Széles sugárzási szög
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	38 fok	3000 K	100 lm/W	Széles sugárzási szög
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	38 fok	4000 K	110 lm/W	Széles sugárzási szög
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	25 fok	3000 K	100 lm/W	Közepes sugárzási szög
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	25 fok	4000 K	110 lm/W	Közepes sugárzási szög
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	38 fok	3000 K	100 lm/W	Széles sugárzási szög
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	38 fok	4000 K	110 lm/W	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	30 W
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	27 W
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	30 W
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	27 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	30 W
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	27 W
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	30 W
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	27 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	Fehér
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	Fehér

Order Code	Full Product Name	Ház színe
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	Fehér
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	Fehér

CoreLine Projector gen2

Order Code	Full Product Name	Ház színe
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	Fekete
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	Fekete




Order Code	Full Product Name	Ház színe
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	Fekete
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	Fekete

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401846682

Polar Normal (separate) - null - 911401846582



Polar Normal (separate) - null - 911401846782



Polar Normal (separate) - null - 911401846882

Polar Normal (separate) - null - 911401846982

Polar Normal (separate) - null - 911401847182



Polar Normal (separate) - null - 911401847082

Polar Normal (separate) - null - 911401847282

CoreLine Projector gen2

