



CoreLine Projector – til alle prosjekter der belysning virkelig betyr noe

CoreLine lyskaster gen2

Den velkjente CoreLine-prosjektøren med sin nyeste generasjon har gjennomgått en viktig forbedring av design og ytelse, og hever standarden enda mer og setter en ny standard for skinneprojektører som brukes i detaljhandel, hotell og restauranter.

Fordeler

- Lavere driftskostnader på grunn av energisparing og lengre levetid
- Flott accent belysning takket være sterkt lysutbytte levert på en måte av høy kvalitet med linseoptikk
- Ren, enkel finish og kompakt design sikrer at CoreLine-prosjektøren smelter inn i alle typer interiører på en diskret måte
- Solid design og lang levetid for lysarmaturen for en belysningsinstallasjon du kan stole på
- Skinnemontert prosjektør som er kompatibel med en rekke 3 kretsløpsspor leveres med verktøyfri installasjon og sikringsmulighet, noe som gir problemfri montering
- Skinnemonterte prosjektører gir en fleksibel belysningsinstallasjon som kan imøtekomme endringer i rommet eller møbeloppsettet

Funksjoner

- Diskret og kompakt design i hvit (RAL9003) eller svart (RAL9004) finish
- Alternativer for 25 graders (aksentflombelysning) eller 38 graders (bred aksentflombelysning) strålespredning
- Installert lyseffekt på 3000 lumen
- Fargetemperatur på 3000 K eller 4000 K
- Energieffektivitet på opptil 110 lm/w
- Fargegjengivelseindeks på > 90
- Innebygd integrert driver i spothodet i stedet for på skinnen gjør at spottene kan monteres nærmere hverandre.
- Liten skintheadapter med fasevelger (3 faser) som passer til en rekke typer 3-fasede skinner
- Du kan montere og sikte helt uten bruk av verktøy med 0–90 graders vinkel og 0–355 horisontal vinkel, noe som gir enkel montering
- Solid konstruksjon av høy kvalitet med metallinnfatning og hengsel gir en belysningsinstallasjon du kan stole på
- 50 000 timers levetid for installasjonen (L70B50)
- CE- og ENEC-sertifisert
- UKCA-merket for Storbritannia


Søknad

- Små-/lokalbutikker og motebutikker
- Små/lokale hotell- og restaurantområder
- Til generell innendørs bruk der du trenger accent belysning
- Butikker
- Restauranter
- Atrier
- Lobbyer og haller
- Inngangspartier
- Korridorer
- Hoteller

Warnings and safety

- Armaturen skal monteres utenfor rekkevidde
- Armaturen skal installeres av en kvalifisert elektriker og kobles opp i henhold til de nyeste IEE-forskriftene eller de nasjonale kravene

Målskisse



CoreLine lyskaster gen2

Produkt detaljer



PHL-CoreLine-Projector-DPP.tif



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 White



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 White

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lysytelse	3 000 lm
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Nei
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	–20 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	–
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimrerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelerert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Optikktype
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	25 grad(er)	3000 K	100 lm/W	Mellomstrålet
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	25 grad(er)	4000 K	110 lm/W	Bredstrålet
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	38 grad(er)	3000 K	100 lm/W	Bredstrålet
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	38 grad(er)	4000 K	110 lm/W	Bredstrålet
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	25 grad(er)	3000 K	100 lm/W	Mellomstrålet
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	25 grad(er)	4000 K	110 lm/W	Mellomstrålet
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	38 grad(er)	3000 K	100 lm/W	Bredstrålet
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	38 grad(er)	4000 K	110 lm/W	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	30 W
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	27 W
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	30 W
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	27 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	30 W
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	27 W
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	30 W
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	27 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	Hvit
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	Hvit
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	Hvit
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	Svart
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	Svart
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	Svart
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	Svart

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4	911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4	911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4	911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4	911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4

Polar Wide Diagrams

