



CoreLine Projector — do wszystkich projektów, w których światło naprawdę ma znaczenie

Projektor CoreLine gen2

Najnowsza odsłona dobrze znanego projektora CoreLine przeszła istotne ulepszenie konstrukcji i wydajności, podnosząc poprzeczkę jeszcze wyżej i ustanawiając nowy standard dla projektorów montowanych na szynoprzewodzie, używanych w zastosowaniach sklepowych i szpitalnych.

Korzyści

- Niższe koszty użytkowania dzięki energooszczędności i dłuższemu okresowi eksploatacji
- Wspaniałe oświetlenie akcentujące dzięki silnemu strumieniowi świetlnemu o wysokiej jakości z optyką obiektywu
- Eleganckie, proste wykończenie i kompaktowy projekt umożliwiają wkomponowanie oprawy projektora CoreLine w wiele różnych wystrojów wnętrz
- Niezawodna, solidna konstrukcja i długi okres eksploatacji oprawy w instalacji oświetleniowej
- Regulowana oprawa projektorowa zgodna z różnymi szynoprzewodami 3-fazowymi do łatwego montażu bez użycia narzędzi
- Szynowe oprawy projektorowe zapewniają elastyczną instalację oświetleniową, którą można łatwo dostosować do zmian w wystroju pomieszczenia i ustawieniu mebli

Cechy

- Dyskretnie i kompaktowe wzornictwo w kolorze białym (RAL9003) lub czarnym (RAL9004)
- Możliwy kąt rozsyłu światła: 25 stopni (projektorowe akcentujące) lub 38 stopni (szerokie projektorowe akcentujące)
- Strumień świetlny 3000 lumenów
- Skorelowana temperatura barwowa — 3000 K lub 4000 K
- Skuteczność świetlna sięgająca 110 lm/W
- Wskaźnik oddawania barw >90
- Wbudowany zasilacz zintegrowany w korpusie oprawy umożliwia montaż punktów świetlnych z minimalnymi odstępami między nimi
- Mały adapter na szynoprzewód z możliwością wyboru faz (3 fazy) dopasowany do wielu rodzajów szynoprzewodów 3-fazowych
- Montaż bez narzędzi i regulacja w zakresie 0–90 stopni nachylenia oraz pasmo przesuwu w zakresie 0–355 stopni ułatwiają instalację
- Wytrzymała konstrukcja o wysokiej jakości z metalową obudową i zawiasem zapewnia niezawodną instalację świetlną
- 50 godzin eksploatacji (L70B50)
- Certyfikaty CE i ENEC
- W Wielkiej Brytanii oznaczenie UKCA


Zastosowanie

- Małe/lokalne sklepy spożywcze i odzieżowe
- Małe/lokalne hotele
- Tam, gdzie potrzebne jest wewnętrzne ogólne oświetlenie akcentujące
- Sklepy
- Restauracje
- Atrium
- Recepcja i hol
- Foyer
- Korytarze
- Hotele

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Oprawa powinna być zamontowana poza zasięgiem ręki
- Oprawa oświetleniowa musi być zainstalowana przez wykwalifikowanego elektryka i okablowana zgodnie z najnowszymi przepisami elektrycznymi IEE lub wymogami krajowymi.

Rysunki techniczne



Projektor CoreLine gen2

Więcej o produkcie



PHL-CoreLine-Projector-DPP.tif



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 White



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 White

Projektor CoreLine gen2

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Strumień Świetlny	3 000 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Maksymalny poziom przyciemniania	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu źródła światła	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Typ optyki
		25 °	3000 K	100 lm/W	
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	25 °	3000 K	100 lm/W	Średni rozsył światła
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	25 °	4000 K	110 lm/W	Szeroki rozsył światła
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	38 °	3000 K	100 lm/W	Szeroki rozsył światła
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	38 °	4000 K	110 lm/W	Szeroki rozsył światła
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	25 °	3000 K	100 lm/W	Średni rozsył światła
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	25 °	4000 K	110 lm/W	Średni rozsył światła
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	38 °	3000 K	100 lm/W	Szeroki rozsył światła
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	38 °	4000 K	110 lm/W	Szeroki rozsył światła

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	30 W
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	27 W
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	30 W
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	27 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	30 W
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	27 W
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	30 W
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	27 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	Biel
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	Biel
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	Biel

Projektor CoreLine gen2

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	Czarny
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	Czarny




Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	Czarny
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	Czarny

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401846682

Polar Normal (separate) - null - 911401846582



Polar Normal (separate) - null - 911401846782



Polar Normal (separate) - null - 911401846882

Polar Normal (separate) - null - 911401846982

Polar Normal (separate) - null - 911401847182



Polar Normal (separate) - null - 911401847082

Polar Normal (separate) - null - 911401847282

Projektor CoreLine gen2

