



CoreLine Projector – för alla projekt där belysningen är A och O

CoreLine Projector gen2

Den välkända CoreLine Projector har genomgått en viktig design- och prestandaförbättring. Ribban har höjts ännu mer och den senaste generationen sätter en ny standard för skenmonterade spotlights som används i butiker och inom hotell- och restaurangbranschen.

Fördelar

- Lägre driftkostnader tack vare energibesparingar och längre livslängd
- Fantastisk accentbelysningseffekt tack vare starkt ljusflöde av hög kvalitet
- Med sin rena, enkla utformning och mycket kompakta design smälter CoreLine Projector in i de flesta inredningar på ett diskret sätt.
- Robust konstruktion av hög kvalitet med armaturhus och gångjärn av metall
- Lång livslängd
- Skenmonterad spotlight kompatibel med flera 3-fasskenor, verktygslös installation och möjlighet för inriktning leder till krångelfri installation
- Skenmonterade spotlights ger en flexibel belysningsinstallation som förenklar ändringar i rummet eller inredningen

Funktioner

- Diskret och kompakt design med vit (RAL9003) eller svart (RAL9004) ytbehandling
- Finns i utföranden med en ljusfördelning på 25 grader (accentsstrålkastare) eller 38 grader (bredstrålande accentstrålkastare)
- Ljusflöde på 3 000 lumen efter installation
- Korrelerad färgtemperatur på 3 000 K eller 4 000 K
- Energieffektivitet på upp till 110 lm/w
- Färgåtergivningsindex på >90
- Driftdon inbyggt i spothuvudet
- Adapter för liten skena med fasväljare (3 faser) som passar många olika typer av 3-fasskenor
- Kräver inga verktyg för montering och inriktning. 0–90 graders lutning och 0–355 graders panoreringsbandbredd ger enkel installation
- 50 000 timmars livslängd (L70B50)
- CE- och ENEC-certifierad
- UKCA-märkning för Storbritannien


Användning

- Små/lokala livsmedelsbutiker och klädbutiker
- Små/lokala områden på hotell och i restauranger
- Allmän belysning i inomhusmiljöer som kräver accentbelysning
- Butiker
- Restauranger
- Atrium
- Entréer och hallar
- Foajéer
- Korridorer
- Hotell

Varning och Säkerhet

- Armaturen bör monteras utom räckhåll
- Armaturen ska installeras av en behörig elektriker och vara trådbunden i enlighet med de senaste IEE-föreskrifterna eller de nationella kraven

Måttskiss



CoreLine Projector gen2

Produktinformation



PHL-CoreLine-Projector-DPP.tif



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 White



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 White

CoreLine Projector gen2

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	>90
Ljusflöde	3 000 lm
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	–
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans	Korrelerad	Ljusutbyte	Optiktyp
		spridningsvinkel	färgtemperatur (Nom)	(märkvärde) (nom)	
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	25 °	3000 K	100 lm/W	Medelstrålande ljusfördelning
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	25 °	4000 K	110 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	38 °	3000 K	100 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	38 °	4000 K	110 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	25 °	3000 K	100 lm/W	Medelstrålande ljusfördelning
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	25 °	4000 K	110 lm/W	Medelstrålande ljusfördelning
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	38 °	3000 K	100 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	38 °	4000 K	110 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	30 W
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	27 W
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	30 W
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	27 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	30 W
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	27 W
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	30 W
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	27 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	Vit
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	Vit
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	Vit
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	Svart
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	Svart
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	Svart
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	Svart




Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

CoreLine Projector gen2


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401846782	ST151T LED30S/930 MB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401846882	ST151T LED30S/940 MB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
911401847182	ST151T LED30S/930 WB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401847282	ST151T LED30S/940 WB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401846582	ST151T LED30S/930 MB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401846682	ST151T LED30S/940 MB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
911401846982	ST151T LED30S/930 WB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
911401847082	ST151T LED30S/940 WB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401846682




Polar Normal (separate) - null - 911401846582




Polar Normal (separate) - null - 911401846782



Polar Normal (separate) - null - 911401846882



Polar Normal (separate) - null - 911401846982



Polar Normal (separate) - null - 911401847182

Polar Normal (separate) - null - 911401847082

Polar Normal (separate) - null - 911401847282

