



Philips StoreFit – kompakta LED-spottar för energibesparingar

StoreFit

Butiksinnehavare letar alltid efter sätt att minska sin miljöpåverkan och sina energikostnader. Med den här StoreFit-strålkastaren kan konventionella CDM-armaturer enkelt bytas ut mot LED, vilket ger en betydligt mindre energiförbrukning. Den subtila och kompakta designen gör att StoreFit-strålkastaren syns mindre i butiken och gör kunderna uppmärksamma på de varor som finns på hyllorna. Den här spotten är en prisvärd LED-strålkastare som gör att du kan börja spara in på energikostnader omedelbart.

Fördelar

- Det lilla spothuvudet gör designen mycket diskret
- Perfekt LED-ersättning för konventionella CDM-armaturer
- Låg investeringskostnad

Funktioner

- Upp till 3 900 lm
- Välj mellan vit eller svart ytbehandling (ST201T och ST210Y)
- Finns i 3 000 K, 4 000 K och PremiumWhite 3 000 K
- Medelstrålande eller bredstrålande reflektor som tillval

Användning

- Servicebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Klädbutiker

Varning och Säkerhet

- Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned.
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Versions




StoreFit ST210Y



StoreFit ST210Y on Coreline trunking

Måttskiss



Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Färgåtergivningindex	>80
Optiktyp	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	20 W
Lämplig för sluppmässig brytning	Nej

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar

Mekanik och armaturhus

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Produktdata

Produktfamiljskod	ST210T
-------------------	--------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad	Ljusutbyte (märkvärde)	
		färgtemperatur (Nom)	(nom)	Ljusflöde
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	134 lm/W	2 700 lm
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	4000 K	140 lm/W	2 800 lm
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	134 lm/W	2 700 lm
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	4000 K	140 lm/W	2 800 lm

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	Svart
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	Vit
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102044	ST210T 27S/830 PSU WB BK	(0.434,0.403)<3
910505102052	ST210T 27S/840 PSU WB BK	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102042	ST210T 27S/830 PSU WB WH	(0.434,0.403)<3
910505102050	ST210T 27S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

