



Elastyczny i niedrogi, wszechstronny produkt do zastosowań w sklepach

GreenSpace Accent Projector

Dzięki rodzinie reflektorów GreenSpace Accent właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz cieszyć się znakomitą jakością oświetlenia i największą energooszczędnością oferowaną przez optykę PerfectAccent — inwestycja początkowa w te oprawy jest naprawdę rozsądna. Nowa optyka PerfectAccent zapewnia również doskonałą wyrazistość światła oświetlającego towary i zwiększa komfort dla oczu klienta. Reflektor GreenSpace Accent Projector można bezproblemowo zamontować na szynoprzewodzie 3C lub DALI oraz w systemie CoreLine Trunking lub Maxos fusion. Instalacja i zmiana pozycji przebiega szybko i łatwo i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Dla sklepów z odzieżą i artykułami spożywczymi reflektor GreenSpace Accent Projector jest dostępny w wersjach ze specjalnymi elementami akcentującymi LED i Fresh Food LED, aby umożliwić prezentowanie towarów w jak najlepszym świetle. Sprawdź nasze katalogi produktów dla branży odzieżowej i spożywczej, aby dowiedzieć się więcej o oprawach PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

Korzyści

- Umożliwia dyskretną instalację w sklepie dzięki czystej, solidnej i neutralnej konstrukcji
- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent
- Wysoka efektywność energetyczna utrzymująca się przez cały okres eksploatacji produktu

Cechy

- Beznarzędziowa instalacja i zmiana pozycji na szynoprzewodzie (ST321T) oraz w systemie CoreLine Trunking (ST321Y; wersja z reflektorem podwójnym) lub Maxos fusion (ST321S)
- Oprawa oferuje mocny strumień światła do 4900 lm, bogatą gamę układów optycznych, opcjonalną szybę przednią i przesłonę typu „barndoor”
- W zestawie znajdują się specjalne elementy akcentujące LED dla sklepów i LED Fresh Food do oświetlania żywności
- Bardzo duża elastyczność regulacji, w tym możliwość kierowania oświetlenia w górę
- Dostępność w wersji z normalnym zasilaniem (PSU), prostym ściemnianiem z użyciem sterownika DALI (PSD), sterownikiem DALI zgodnym z platformą InterAct (DIA) i funkcją pozycjonowania wewnątrz budynków (DIA-VLC)

Zastosowanie

- Małe sklepy
- Supermarkety i hipermarkety
- Sklepy z odzieżą

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%
- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Wersje





ST321T – GreenSpace Accent
Projector 3C white



ST321Y – GreenSpace Accent
Projector Coreline trunking side
view

GreenSpace Accent Projector

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



ST321T - GreenSpace Accent
Projector side view white



ST321T - GreenSpace Accent
Projector back view white



ST321T - GreenSpace Accent
Projector front view white



ST321Y - GreenSpace Accent
Projector Coreline trunking
connect



ST321T - GreenSpace Accent
Projector RPO plastic white

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Maksymalny poziom przyciemniania	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,5
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
97203500	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH	1 jednostka
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	2 jednostki

Dane techniczne oświetlenia

		Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)		
97203500	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH	2200 K	96 lm/W	2 800 lm	Średni rozsył światła

		Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna (znamionowa)	Strumień Świetlny	Typ optyki
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)		
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	4000 K	135 lm/W	4 000 lm	Szeroki rozsył światła

GreenSpace Accent Projector

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97203500	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	29,5 W

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97203500	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH	(0.478,0.382)<2


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	(0.382,0.380)<3

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97203500	ST321T 27S/ROSE PSU MB FG WH	ST321T

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
97499200	ST321Y 39S/840 PSU WB WH	ST321Y

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST321TI - 910505101055



Polar Normal (separate) - ST321TI - 910505101353

