



En lille og bæredygtig projektor i et slankt, diskret design

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget er en bæredygtig projektor med et slankt og diskret design, hvilket gør den ideel til hoteller, restauranter og tøjbutikker. Armaturhuset er 3D-printet og fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet består af 85% genbrugsaluminium. Takket være det cirkulære design kan armaturet opgraderes, genbruges, serviceres og genanvendes. Den høje energieffektivitet gør GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget til et bæredygtigt valg. De nye PerfectAccent dybe reflektorer sikrer en lyseffekt med øget gnist og forbedret øjenkomfort for kunderne. Yderligere tilpasning af udskæringsdimensioner, farver og teksturer er mulig via Philips MyCreation.

Fordele

- Det slanke og diskrete design passer perfekt til enhver installation
- Dybe PerfectAccent reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
- Forlæng produktets levetid med nem service og opgraderingsmuligheder
- Genbrugsmaterialerne og den høje energieffektivitet hjælper yderligere med at reducere produktets CO₂-aftryk

Funktioner

- Værktøjsfri adgang til optikken, LED og frontglas
- Kan serviceres og opgraderes med standardværktøjer
- Reduceret CO₂-aftryk på grund af høj effektivitet
- Udstyret med topmoderne dybe PerfectAccent reflektorer
- Tilslutningsmuligheder: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfrit frontglas (anbefales til støvede miljøer)

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

Anvendelsesområder


- Tøjbutikker
- Hoteller og restauranter
- Boligområder

Advarsler og sikkerhed

- Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Manipulering af produktet, når det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

Målskitse

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



Oplysninger om produktet



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥90
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Lysstrømtolerance	-10% / +10%

Lysteknisk

		Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
Order Code	Full Product Name				
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10,2 W	910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10,2 W
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	14,2 W	910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	14,2 W
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	9,9 W	910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	9,9 W
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W	910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	22,1 W
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W			

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	22,1 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Nej
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Ja
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nej
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nej
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Nej
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Ja
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nej
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nej
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Sort
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Sort
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Hvid
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Hvid
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Sort
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Sort
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Hvid
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Hvid
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Hvid

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)




Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104632

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104631

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104629




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104630

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104635

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104627

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104634

