



Ein kleiner und nachhaltiger Strahler in schlankem, dezentem Design

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed ist ein nachhaltiger Lichtprojektor für die Einbaumontage mit einem schlanken, dezenten Design. Dies macht den Projektor zu einer idealen Wahl für Anwendungen im Gastgewerbe und im Modeeinzelhandel. Das 3D-gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisförmigen Designs ist die Leuchte aufrüstbar, upgradefähig, vollständig wartbar und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo Mini Semi Recessed zu einem nachhaltigen Strahler. Die neuen PerfectAccent Tiefenreflektoren sorgen für einen Lichteffect mit erhöhtem Funkeln und verbessertem Komfort für die Augen der Kunden. Die Ausschnittmaße, Farben und Texturen können über Philips MyCreation individuell angepasst werden.

Vorteile

- Das schlanke und dezente Design passt perfekt in jede Installation
- Mehr Glanz und verbesserter Komfort für die Augen der Kunden durch PerfectAccent Tiefenreflektoren
- Verlängern Sie die Nutzlebensdauer des Produkts durch Wartungsfreundlichkeit und Upgrademöglichkeiten
- Die recycelten Materialien und die hohe Energieeffizienz tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck des Produkts weiter zu verringern.

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Merkmale

- Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas
- Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen
- Geringerer CO₂-Fußabdruck durch hohe Effizienz
- Ausgestattet mit hochmodernen, tiefen PerfectAccent Reflektoren
- Konnektivitätsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen für staubige Umgebungen)

Anwendung

- Modegeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe
- Wohnbereich

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit einem isolierten Handschuh möglich.

Versions



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68




ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Abmessungsskizzen

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



Produktdetails



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nicht anwendbar
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Notfallbetrieb	
Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	-10% / +10%

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom	Optik
83514600	ST332B 12S/ PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	108 lm/W	1'200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
83515300	ST332B 17S/ PW940 DIA-E HWB BK482 68	4000 K	131 lm/W	1'700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83513900	ST332B 12S/ PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	130 lm/W	1'200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83516000	ST332B 27S/ PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	117 lm/W	2'700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83517700	ST332B 27S/ PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	124 lm/W	2'700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83519100	ST332B 12S/ PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	108 lm/W	1'200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad
83520700	ST332B 17S/ PW940 DIA-E HWB BK482 125	4000 K	131 lm/W	1'700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83518400	ST332B 12S/ PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	130 lm/W	1'200 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83521400	ST332B 27S/ PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	117 lm/W	2'700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
83522100	ST332B 27S/ PW940 PSU-E HMB WH481125	4000 K	124 lm/W	2'700 lm	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/ breitstrahlend, 20 bis 40 Grad

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10.2 W	83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10.2 W
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	14.2 W	83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	14.2 W
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	9.9 W	83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	9.9 W
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	22.1 W	83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	22.1 W
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	22.1 W	83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	22.1 W

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Nein
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Ja
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nein
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nein
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Nein
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Ja
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nein
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nein
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Schwarz
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Schwarz
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Weiß
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Weiß
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Schwarz
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Schwarz
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Weiß
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Weiß
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628






Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104632

Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104631


Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104629



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104630

Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104635

Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104627



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104634

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

