



Un proyector pequeño y sostenible con un diseño elegante y sutil

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed es un proyector de iluminación sostenible para instalación empotrada con un diseño elegante y sutil. Esto hace que el proyector sea una opción ideal para aplicaciones de hostelería y tiendas de moda. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65 % de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador de calor está fabricado con un 85 % de aluminio reciclado. Debido a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente reparable y reciclable. Esto, unido a la alta eficiencia energética, convierte a GreenSpace Evo Mini Semi Recessed en una opción de proyector sostenible. Los nuevos reflectores profundos PerfectAccent garantizan un efecto de luz con mayor brillo y mayor comodidad visual del comprador. Es posible personalizar aún más las dimensiones, los colores y las texturas de los recortes mediante Philips MyCreation

Beneficios

- Su diseño elegante y sutil encaja perfectamente en cualquier instalación
- Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a los reflectores profundos PerfectAccent
- Amplíe la vida útil del producto con facilidad de mantenimiento y actualización
- Los materiales reciclados y la alta eficiencia energética ayudan a reducir aún más la huella de carbono del producto

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Características

- Acceso sin herramientas a la óptica, LED y cristal frontal
- Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar
- Huella de carbono reducida gracias a su alta eficacia
- Equipado con los reflectores profundos de vanguardia PerfectAccent
- Opciones de conectividad: DALI compatible con Interact (DIA) e inalámbrico (WIA)
- Cristal frontal opcional (recomendado para entornos polvorientos)

Aplicaciones

- Moda
- hostelería
- Áreas residenciales

Advertencias y seguridad

- La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del alcance de los brazos. La manipulación del producto cuando está caliente solo es posible con un guante aislante.


Versions



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

Plano de dimensiones

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Detalles del producto



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥90
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Marca de inflamabilidad	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	-10% / +10%

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Eficacia lumínica	Flujo luminoso	Tipo de óptica
		correlacionada (nom.)	(nominal) (nom.)		
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz estrecho de 10 a 20 grados
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10,2 W
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	14,2 W
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	9,9 W
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10,2 W
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	14,2 W
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	9,9 W
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	22,1 W
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	22,1 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	No
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Sí
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	No
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	No
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	No
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Sí
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	No

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Order Code	Full Product Name	Regulable
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	No

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Negro
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Negro
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Blanco
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Blanco
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Negro
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Negro
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Blanco
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Blanco
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Blanco

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)


Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)

Datos de producto


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628






Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104632

Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104631


Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104629



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104630

Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104635

Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104627



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104634

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

