



Un petit projecteur durable au design élégant et subtil

Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed est un projecteur d'éclairage durable pour installation encastrée doté d'un design élégant et subtil. Cela fait de ce projecteur un choix idéal dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à une haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo Mini semi-encastré un choix de projecteur durable. Les nouveaux réflecteurs profonds PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec un éclat accru et un confort visuel amélioré. Une personnalisation plus poussée des dimensions de découpe, des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

- Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo

Fonctions

- Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Équipé de réflecteurs profonds PerfectAccent de pointe
- Options de connectivité : Interact compatible DALI (DIA) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

Application

- Mode
- Hôtellerie
- Résidentiel

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68




ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125

Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo

Schéma dimensionnel

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



Détails sur le produit



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥90
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilité	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10,2 W
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	14,2 W
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	9,9 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10,2 W

Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	14,2 W
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	9,9 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	22,1 W
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	22,1 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Non
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Oui
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Non
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Non
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Non
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Oui
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Non
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Non
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Noir
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Noir
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Blanc
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Blanc
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Noir
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Noir
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Blanc
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Blanc
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)




Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-

Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104632

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104631

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104629




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104630

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104635

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104627

Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104634

