



# Un petit projecteur durable au design élégant et subtil

## Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed est un projecteur d'éclairage durable pour installation encastrée doté d'un design élégant et subtil. Cela fait de ce projecteur un choix idéal dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à une haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo Mini semi-encastré un choix de projecteur durable. Les nouveaux réflecteurs profonds PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec un éclat accru et un confort visuel amélioré. Une personnalisation plus poussée des dimensions de découpe, des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

### Avantages

- Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation
- Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent
- Prolongez la durée de vie utile du produit grâce à une maintenance et une évolutivité faciles
- Les matériaux recyclés et leur haute efficacité énergétique contribuent à réduire davantage l'empreinte carbone du produit

# Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo

## Fonctions

- Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection
- Réparable et améliorable avec des outils standards
- Empreinte carbone réduite grâce à une efficacité élevée
- Équipé de réflecteurs profonds PerfectAccent de pointe
- Options de connectivité : Interact compatible DALI (DIA) et sans fil (WIA)
- Vitre de protection en option (recommandée pour les environnements poussiéreux)

## Application

- Mode
- Hôtellerie
- Résidentiel

## Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée des bras. La manipulation du produit à chaud n'est possible qu'avec un gant isolant


## Versions

ST332B GreenSpace Evo Mini  
Semi-recessed - black - cutout 68



## Schéma dimensionnel

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



## Mini-lampe semi-encastée GreenSpace Evo

### Détails sur le produit



ST332B GreenSpace Evo Mini  
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini  
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini  
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini  
Semi-recessed - white - cutout 125

# Mini-lampe semi-encastree GreenSpace Evo

## Informations gnerales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unite

## Donnees techniques de l'clairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	≥90
----------------------------------	-----

## Fonctionnement et electricite

Classe de protection CEI	Classe de securite II
Tension d'entree	220-240 V
Frequence lineaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aleatoire	Non applicable

## Mecanique et boitier

Protection contre les chocs mecaniques	IK02
Indice de protection	IP20

## Fonctionnement de secours

Secours centralise	Non
--------------------	-----

## Approbation et application

Gamme de temperatures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Inflammabilite	-
Essai au fil incandescent	Temperature 650 °C, duree 30 s
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4

## Performances initiales

Tolerance de flux lumineux	-10% / +10%
----------------------------	-------------

## Donnees techniques de l'clairage

Order Code	Full Product Name	Temperature de couleur corrlee (nom.)	Efficacite lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	108 lm/W	1'200 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau intensif 10 à 20°
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	4000 K	131 lm/W	1'700 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	130 lm/W	1'200 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	117 lm/W	2'700 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	124 lm/W	2'700 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	108 lm/W	1'200 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau intensif 10 à 20°
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	4000 K	131 lm/W	1'700 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	130 lm/W	1'200 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	117 lm/W	2'700 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	4000 K	124 lm/W	2'700 lm	Rflecteur metallique haute reflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

## Fonctionnement et electricite

Order Code	Full Product Name	Consommation electricique	Order Code	Full Product Name	Consommation electricique
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10.2 W	83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10.2 W
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	14.2 W	83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	14.2 W
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	9.9 W	83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	9.9 W
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	22.1 W	83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	22.1 W
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	22.1 W			

## Mini-lampe semi-encastree GreenSpace Evo

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	22.1 W

### Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Non
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Oui
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Non
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Non
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Non
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Oui
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Non
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Non
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Non

### Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Noir
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Noir
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Blanc
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Blanc
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Noir
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Noir
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Blanc
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Blanc
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Blanc

### Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)


### Données du produit

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-

# Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628**




**Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626**




**Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633**




**Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104632**




**Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104631**




**Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104629**



**Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104630**




**Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104635**



**Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104627**

# Mini-lampe semi-encastrée GreenSpace Evo

## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - ST332BI -  
910505104634**

