



Een kleine en duurzame spot met een slank, subtiel ontwerp

GreenSpace Evo Mini semi-inbouw

De GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, met een slank en subtiel ontwerp, is een duurzame lichtspot voor inbouwmontage. Dat maakt deze spot de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini semi-inbouwspot een duurzame keuze. De nieuwe PerfectAccent diepe reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en een verbeterd oogcomfort voor de shopper. Verdere aanpassing van uitsnijdingen, kleuren en texturen is mogelijk via Philips MyCreation

Voordelen

- Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO₂-uitstoot

GreenSpace Evo Mini semi-inbouw

Kenmerken

- Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Voorzien van geavanceerde diepe PerfectAccent reflectoren
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

Toepassing

- Mode
- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Wanneer het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd met een geïsoleerde handschoen.

Versions




ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125

Maatschets

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



GreenSpace Evo Mini semi-inbouw

Productgegevens



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	≥90
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		Lichtstroom	Optiektype
		kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8720169835146	ST332B 12S/ PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8720169835153	ST332B 17S/ PW940 DIA-E HNB BK482 68	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169835139	ST332B 12S/ PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169835160	ST332B 27S/ PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169835177	ST332B 27S/ PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169835191	ST332B 12S/ PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8720169835207	ST332B 17S/ PW940 DIA-E HNB BK482 125	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169835184	ST332B 12S/ PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169835214	ST332B 27S/ PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169835221	ST332B 27S/ PW940 PSU-E HMB WH481125	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10,2 W	8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10,2 W
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HNB BK482 68	14,2 W	8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HNB BK482 125	14,2 W
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	9,9 W	8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	9,9 W
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W	8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	22,1 W
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W			

GreenSpace Evo Mini semi-inbouw

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	22,1 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Nee
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Ja
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nee
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nee
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Nee
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Ja
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nee
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nee
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Zwart
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Zwart
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Wit
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Wit
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Wit

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Zwart
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Zwart
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Wit
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Wit
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Wit

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169835146	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
8720169835153	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
8720169835139	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
8720169835160	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
8720169835177	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169835191	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
8720169835207	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
8720169835184	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
8720169835214	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
8720169835221	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104632




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104631




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104629



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104630




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104635



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104627

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104634

