



En liten og bærekraftig armatur i en elegant design

GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt

Den delvis innfelte GreenSpace Evo Mini-lampen er en bærekraftig lyskaster med elegant design for innfelling. Dette gjør lyskasteren til et perfekt valg for hotell- og restaurantbransjen samt motebutikker. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med høy energieffektivitet gjør dette GreenSpace Evo Mini Semi Recessed til et bærekraftig projektorvalg. De nye PerfectAccent dype reflektorene sikrer en lyseffekt med økt gnist og forbedret øyekomfort for kunder. Ytterligere tilpasning av utskjæringsdimensjoner, farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

- Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon
- Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer
- Forleng produktets levetid med enkel service og oppgraderingsmuligheter
- De resirkulerte materialene og den høye energieffektiviteten bidrar ytterligere til å redusere karbonavtrykket til produktet

Funksjoner

- Verktøyløs tilgang til optikk, LED og frontglass
- Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
- Redusert karbonavtrykk på grunn av den høye effektiviteten
- Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent dype reflektorer
- Tilkoblingsmuligheter: Interact-kompatibel DALI (DIA) og trådløs (WIA)
- Valgfritt frontglass (anbefalt for støvete miljøer)

GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt

Søknad

- Mote
- Hotell, restaurant og catering
- Boliger

Warnings and safety

- Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.
- Produktet må monteres utenfor umiddelbar rekkevidde. Manipulering av produktet når det er varmt er kun mulig med en isolert hanske

Versions



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68




ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125

Målskisse

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt

Produkt detaljer



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	-10% / +10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte		Optikktype
		fargetemperatur (nom.)	(vurdert) (Nom)	Lysytelse	
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	4000 K	136 lm/W	1 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	128 lm/W	1 100 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	124 lm/W	2 500 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	128 lm/W	2 600 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	4000 K	136 lm/W	1 700 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	128 lm/W	1 100 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	124 lm/W	2 500 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	4000 K	128 lm/W	2 600 lm	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10,7 W	910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10,7 W
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	12,1 W	910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	12,1 W
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	8,6 W	910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	8,6 W
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	20,1 W	910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	20,1 W
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	20,1 W			

GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	20,1 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Nei
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Ja
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nei
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Nei
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Nei
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Ja
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nei
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Nei
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Svart
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Svart
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Hvit
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Hvit
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Svart
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Svart
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Hvit
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Hvit
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104627	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
910505104628	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
910505104626	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
910505104629	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
910505104630	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505104632	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
910505104633	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
910505104631	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
910505104634	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
910505104635	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104632




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104631




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104629



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104630




Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104635



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104627

GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI -
910505104634

