



Um projetor pequeno e sustentável com um design elegante e subtil

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

O GreenSpace Evo Mini Semi Recessed é um projetor de iluminação sustentável para instalação encastrada que apresenta um design elegante e subtil. Isto faz com que o projetor seja a escolha ideal para aplicações de hotelaria e de retalho de moda. A caixa impressa em 3D é fabricada com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável. Combinado com a elevada eficiência energética, isto faz do GreenSpace Evo Mini Semi Recessed uma escolha de projetor sustentável. Os novos reflectores profundos PerfectAccent garantem um efeito de luz com mais brilho e um maior conforto para os olhos do comprador. É possível personalizar ainda mais as dimensões, cores e texturas dos recortes através do Philips MyCreation

Benefícios

- O design elegante e subtil encaixa-se perfeitamente em qualquer instalação
- Mais brilho e maior conforto para os olhos do cliente com os reflectores profundos PerfectAccent
- Prolongue a vida útil do produto com facilidade de manutenção e atualização
- Os materiais reciclados e a alta eficiência energética ajudam a reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Características

- Acesso sem ferramentas à ótica, ao LED e ao vidro frontal
- Pode ser reparado e atualizado com as ferramentas padrão
- Pegada de carbono reduzida devido à alta eficácia
- Equipado com refletores profundos PerfectAccent de última geração
- Opções de conectividade: Compatível com interação DALI (DIA) e sem fios (WIA)
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)

Aplicação

- Moda
- Hotéis
- Residências

Avisos e Segurança

- A limpeza da ótica deve ser feita somente com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com altos níveis de poeira, o uso do vidro frontal opcional é altamente recomendado, pois pode ser limpo com um pano de microfibra (seco)
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance da mão. A manipulação do produto quente só é possível com luva isolante


Versions



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125

Desenho dimensional

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cutout (mm)
RD68	68	78	126	68
RD125	125	135	183	125



GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Detalhes do produto



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 125



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - black - cutout 68



ST332B GreenSpace Evo Mini
Semi-recessed - white - cutout 125

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	≥90
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Funcionamento de emergência	
Central de emergência	Não
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada	Eficácia luminosa	Fluxo	Tipo de ótica
		(Nom.)	(nominal)	Luminoso	
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	3000 K	108 lm/W	1.200 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	4000 K	131 lm/W	1.700 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	130 lm/W	1.200 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	3000 K	117 lm/W	2.700 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	4000 K	124 lm/W	2.700 lm	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia	Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	10,2 W	83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	10,2 W
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	14,2 W	83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	14,2 W
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	9,9 W	83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	9,9 W
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W	83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	22,1 W
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	22,1 W	83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	22,1 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Order Code	Full Product Name	Regulável
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Não	83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Não
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Sim	83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Não
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Não	83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Sim
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Não	83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Não

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

Order Code	Full Product Name	Regulável
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Não

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	Preto
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	Preto
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Branco
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	Branco
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	Preto
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	Preto
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Branco
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	Branco
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	Branco

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	(0.422,0.386)
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	(0.374,0.364)
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	(0.422,0.386)
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	(0.374,0.364)


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	(0.422,0.386)
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	(0.374,0.364)
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	(0.422,0.386)
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	(0.374,0.364)

Dados do produto


Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
83514600	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68	-
83515300	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 68	ST332B
83513900	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	ST332B
83516000	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 68	-
83517700	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481 68	-

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
83519100	ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 125	-
83520700	ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK482 125	ST332B
83518400	ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	ST332B
83521400	ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH481 125	-
83522100	ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH481125	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104628






Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104626



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104633

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104632

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104631


Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104629



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104630

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104635

Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104627



Polar Normal (separate) - ST332BI - 910505104634

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed

