



Een kleine en duurzame spot met een slank, subtiel ontwerp

GreenSpace Evo Mini

De GreenSpace Evo Mini is een duurzame lichtspot met een slank en subtiel ontwerp. Dat maakt deze spot de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini spot een duurzame keuze. De nieuwe diepe PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren en texturen worden aangepast.

Voordelen

- Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem
- Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren
- Verleng de bruikbare levensduur van het product met uitstekende onderhouds- en upgrademogelijkheden
- De gerecyclede materialen en het hoge energierendement dragen bij aan een nog lagere CO₂-uitstoot

GreenSpace Evo Mini

Kenmerken

- Gereedschapsloos toegang tot optieken, LED en frontglas
- Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap
- Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement
- Voorzien van geavanceerde diepe PerfectAccent reflectoren
- Zeer flexibele richthoeken, waaronder opwaartse verlichting
- Connectiviteitsopties: Interact-compatibele DALI (DIA) en draadloos (WIA)
- Optioneel frontglas (aanbevolen voor stoffige omgevingen)

Toepassing

- Mode
- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Wanneer het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd met een geïsoleerde handschoen.

Versions



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black




ST332T GreenSpace Evo Mini
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

GreenSpace Evo Mini

Maatschets



Productgegevens



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's	Servicetag
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 unit	Ja
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 unit	Ja
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 unit	Ja
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unit	Ja
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 unit	Ja
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 unit	Ja
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 units	-
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 units	-
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 units	-
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 units	-
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 unit	Ja
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	1 unit	Ja
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 units	-
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 unit	Ja
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 unit	Ja
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 unit	Ja
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 unit	Ja
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 unit	Ja
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 units	-
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 units	-
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 units	-

Gegevens lichttechniek (1/2)

Full Gecorreleerde Lichtrendement						Full Gecorreleerde Lichtrendement					
Order Code	Product Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Order Code	Product Name	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	(gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	3000 K	≥90	95 lm/W	1.200 lm	8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	3000 K	≥90	116 lm/W	2.700 lm
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	4000 K	≥80	136 lm/W	1.700 lm	8720169590243	ST332T 4000 K 27S/PW940 PSU HWB BK482	4000 K	≥90	123 lm/W	2.700 lm
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	3000 K	≥90	98 lm/W	2.000 lm	8720169590311	ST332Y2 3000 K 27S/PW930 PSU HWB BK482	3000 K	≥90	116 lm/W	2.700 lm
8720169590205	ST332T 22S/	3000 K	≥90	101 lm/W	2.200 lm						

Full Product Gecorreleerde Lichtrendement						Full Product Gecorreleerde Lichtrendement					
Order Code	Name	(nom.)	kleurtemperatuur index (CRI)	Kleurweergave- (nom.)	(gespec.) Lichtstroom	Order Code	Name	(nom.)	kleurtemperatuur index (CRI)	Kleurweergave- (nom.)	(gespec.) Lichtstroom
8720169590328	PSU	4000 K	≥90	123 lm/W	2.700 lm	8720169590151	HNB	3000 K	≥90	134 lm/W	1.200 lm
	HWB						WH481				
	WH481						ST332T				
	27S/						PW930				
	PW940						PSU				
	DIA						HMB				
	HWB						WH481				
8720169590335	WH481	3000 K	≥80	116 lm/W	2.700 lm	8720169590212	ST332T	3000 K	≥80	116 lm/W	2.700 lm
	ST332Y2						27S/830				
	27S/830						PSU				
	PSU						HWB				
	HMB						WH481				
	WH481						ST332T				
	ST332Y2						27S/830				
8720169590342	27S/840	4000 K	≥80	121 lm/W	2.700 lm	8720169590250	ST332T	3000 K	≥90	108 lm/W	2.700 lm
	DIA						27S/				
	HMB						PW930				
	WH481						WIA				
	ST332Y2						HMB				
	27S/840						WH481				
	DIA						WH481				
8720169590182	HWB FG	4000 K	≥90	117 lm/W	1.700 lm	8720169590267	ST332T	4000 K	≥90	114 lm/W	2.700 lm
	GR482						27S/				
	ST332T						PW940				
	17S/						WIA				
	PW940						HMB				
	DIA						WH481				
	HWB FG						WH481				
8720169590229	GR482	4000 K	≥80	121 lm/W	2.700 lm	8720169590274	ST332X2	3000 K	≥90	116 lm/W	2.700 lm
	ST332T						27S/				
	27S/840						PW930				
	PSU						DIA				
	HVWB						HWB				
	GR482						WH481				
	ST332X2						ST332X2				
8720169590298	27S/830	3000 K	≥80	116 lm/W	2.700 lm	8720169590281	ST332X2	4000 K	≥90	123 lm/W	2.700 lm
	PSU						27S/				
	HMB						PW940				
	BK482						PSU				
	ST332X2						HWB				
	27S/830						WH481				
	PSU						ST332X2				
8720169590144	PSU	3000 K	≥80	121 lm/W	1.200 lm	8720169590304	ST332X2	4000 K	≥80	121 lm/W	2.700 lm
	12S/830						27S/840				
	PSU						DIA				
	12S/830						HMB				
	PSU						GR482				
	12S/830						GR482				
	PSU						GR482				

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,6 W
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	13,6 W
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	22,2 W
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	22,3 W
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	22,3 W
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	22,3 W
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,7 W
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,4 W
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,5 W
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	15,3 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Ja
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Nee
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Ja
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nee
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Nee
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Nee
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Nee
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Ja
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Nee
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Ja
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Optiektype
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	22,2 W
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,4 W
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10 W
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,6 W
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	22,2 W
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,7 W
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,5 W

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Nee
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Nee
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Nee
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Nee
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Nee
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Ja
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Ja
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Ja
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Nee
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Ja

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Zwart
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Zwart
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Zwart
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Zwart
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Zwart
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Zwart
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Wit
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Wit
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Wit
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Wit
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Grijs

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3

Productgegevens


Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169590168	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
8720169590175	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
8720169590199	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
8720169590205	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
8720169590236	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
8720169590243	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
8720169590311	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
8720169590328	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
8720169590335	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
8720169590342	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Grijs
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Zwart
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Wit
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Wit
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Wit
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Wit
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Wit
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Wit
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Wit
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Grijs


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169590182	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169590229	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
8720169590298	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
8720169590144	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
8720169590151	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
8720169590212	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
8720169590250	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
8720169590267	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
8720169590274	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
8720169590281	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
8720169590304	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104537


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104533

