



Mały i trwały projektor o eleganckiej, subtelnej konstrukcji

GreenSpace Evo Mini

GreenSpace Evo Mini to trwały projektor oświetleniowy o eleganckiej i subtelnej konstrukcji. Dzięki temu projektor jest idealnym wyborem do zastosowań w branży hotelarskiej i w salonach mody. Obudowa drukowana w technologii 3D została wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów biologicznych w zrównoważony sposób, a radiator został wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki okrągłej konstrukcji oprawę można modernizować, ponownie wykorzystywać, jest w pełni serwisowalna i nadaje się do recyklingu. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną projektor GreenSpace Evo Mini stanowi zrównoważony wybór. Nowe głębokie reflektory PerfectAccent zapewniają efekt świetlny, oferujący większy połysk i lepszy komfort oczu klientów. Dalsza personalizacja kolorów i faktur jest możliwa za pośrednictwem witryny Philips MyCreation

Korzyści

- Elegancka i subtelna konstrukcja idealnie nadaje się do każdego sposobu montażu.
- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki głębokim odbłyśnikom
- Wydłuż okres użytkowania produktu dzięki łatwej obsłudze i możliwości rozbudowy
- Materiały pochodzące z recyklingu i wysoka efektywność energetyczna pomagają dodatkowo zmniejszyć ślad węglowy produktu

Cechy

- Dostęp do optyki, diod LED i przedniej szyby bez użycia narzędzi
- Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi
- Zmniejszony ślad węglowy dzięki wysokiej skuteczności
- Wyposażone w najnowocześniejsze głębokie odbłyśniki PerfectAccent
- Bardzo duża elastyczność regulacji, w tym możliwość kierowania oświetlenia w górę
- Opcje łączności: zgodność z technologią Interact DALI (DIA) i łączność bezprzewodowa (WIA)
- Opcjonalna szyba przednia (zalecana w zapyłonych środowiskach)

Zastosowanie

- Salony mody
- Hotele
- Budynki mieszkalne

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem rąk Manipulowanie gorącym produktem jest możliwe wyłącznie przy użyciu rękawic termoizolacyjnych

Wersje



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
black




ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
white



ST332X2 GreenSpace Evo Mini
double spotlight for Maxos fusion,
grey

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



ST332T GreenSpace Evo Mini grey



GreenSpace Evo Mini is fully serviceable



ST332T GreenSpace Evo Mini white



ST332T GreenSpace Evo Mini black

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220–240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	–
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Service Tag
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	1 jednostka	Tak
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	1 jednostka	Tak
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	1 jednostka	Tak
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 jednostka	Tak
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	1 jednostka	Tak
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	1 jednostka	Tak
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	2 jednostki	–
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	2 jednostki	–
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	2 jednostki	–
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	2 jednostki	–
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	1 jednostka	Tak
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	1 jednostka	Tak
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	2 jednostki	–
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	1 jednostka	Tak
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	1 jednostka	Tak
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	1 jednostka	Tak
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	1 jednostka	Tak
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	1 jednostka	Tak
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	2 jednostki	–
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	2 jednostki	–
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	2 jednostki	–

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
Order Code	Full Product Name				
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	3000 K	≥90	95 lm/W	1 200 lm
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	4000 K	≥80	136 lm/W	1 700 lm
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	3000 K	≥90	98 lm/W	2 000 lm
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	≥90	101 lm/W	2 200 lm
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	3000 K	≥90	116 lm/W	2 700 lm
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	4000 K	≥90	123 lm/W	2 700 lm
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	3000 K	≥90	116 lm/W	2 700 lm
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	4000 K	≥90	123 lm/W	2 700 lm
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	3000 K	≥80	116 lm/W	2 700 lm
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	4000 K	≥80	121 lm/W	2 700 lm
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	4000 K	≥90	117 lm/W	1 700 lm
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	4000 K	≥80	121 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana	Wskaźnik	Skuteczność	
		temperatura barwowa (Nom)		światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	3000 K	≥80	116 lm/W	2 700 lm
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	3000 K	≥80	121 lm/W	1 200 lm
59015100	ST332T 12S/ PW930 PSU HMB WH481	3000 K	≥90	134 lm/W	1 200 lm
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	3000 K	≥80	116 lm/W	2 700 lm
59025000	ST332T 27S/ PW930 WIA HMB WH481	3000 K	≥90	108 lm/W	2 700 lm

		Skorelowana temperatura	Wskaźnik	Skuteczność światlna	
Order Code	Full Product Name	barwowa (Nom)	oddawania barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
59026700	ST332T 27S/ PW940 WIA HMB WH481	4000 K	≥90	114 lm/W	2 700 lm
59027400	ST332X2 27S/ PW930 DIA HWB WH481	3000 K	≥90	116 lm/W	2 700 lm
59028100	ST332X2 27S/ PW940 PSU HWB WH481	4000 K	≥90	123 lm/W	2 700 lm
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	4000 K	≥80	121 lm/W	2 700 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	11,6 W
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	13,6 W
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	22.2 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	22,3 W
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	22,3 W
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	22,3 W

GreenSpace Evo Mini

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	44,6 W
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	44,7 W
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	44,4 W
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	44,5 W
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	15,3 W
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	22,2 W
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	44,4 W
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	10 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	9,6 W
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	22,2 W
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	24 W
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	24 W
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	44,6 W
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	44,7 W
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	44,5 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Tak
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Nie
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Tak
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nie
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Nie
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Nie
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Nie
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Tak
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Nie
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Tak
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Nie
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Nie
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Nie
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Nie
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Nie
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Tak
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Tak
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Tak
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Nie
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	Czarny
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	Czarny
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	Czarny
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	Czarny
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	Czarny
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	Czarny
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	Biel
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	Biel
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	Biel
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	Biel
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	Szary

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	Szary
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	Czarny
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	Biel
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	Biel
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	Biel
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	Biel
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	Biel
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	Biel
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	Biel
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	Szary

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	(0.422, 0.386) SDCM <2
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	(0.374, 0.364) SDCM <2
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	(0.382, 0.380) SDCM <3
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	(0.374, 0.364) SDCM <2
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	(0.434, 0.403) SDCM <3
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	(0.434, 0.403) SDCM <3
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	(0.422, 0.386) SDCM <2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	(0.374, 0.364) SDCM <2




Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	(0.382, 0.380) SDCM <3

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
59016800	ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK482	ST332T
59017500	ST332T 17S/840 PSU HMB BK482	ST332T
59019900	ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK482	ST332T
59020500	ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST332T
59023600	ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK482	ST332T
59024300	ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK482	ST332T
59031100	ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481	ST332Y2
59032800	ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481	ST332Y2
59033500	ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481	ST332Y2
59034200	ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481	ST332Y2
59018200	ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR482	ST332T

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
59022900	ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482	ST332T
59029800	ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482	ST332X2
59014400	ST332T 12S/830 PSU HNB WH481	ST332T
59015100	ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH481	ST332T
59021200	ST332T 27S/830 PSU HWB WH481	ST332T
59025000	ST332T 27S/PW930 WIA HMB WH481	ST332T
59026700	ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481	ST332T
59027400	ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481	ST332X2
59028100	ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH481	ST332X2
59030400	ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482	ST332X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104528




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104530




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104529




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104534




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104531




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104527




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104525




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104518




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104536




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104520




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104521




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104523



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104522




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104524




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104535


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104538




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104526




Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104537



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104532



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104519



Polar Normal (separate) - ST332TI - 910505104533

