



Potężne i zrównoważone urządzenie uniwersalne do zastosowań w handlu detalicznym

GreenSpace Evo

Projektor GreenSpace Evo to wydajny i wszechstronny projektor przeznaczony do zastosowań w handlu detalicznym, o subtelnym i neutralnym wzornictwie. Obudowa drukowana w technologii 3D została wykonana w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów biologicznych w zrównoważony sposób, a radiator został wykonany w 85% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki okrągłej konstrukcji oprawę można modernizować, ponownie wykorzystywać, jest w pełni serwisowalna i nadaje się do recyklingu. W połączeniu z wysoką efektywnością energetyczną projektor GreenSpace Evo stanowi zrównoważony wybór. Odbłyśniki PerfectAccent gwarantują efekt świetlny, większy blask i większy komfort dla oczu kupujących. GreenSpace Evo jest również dostępny w najnowocześniejszych, ultra wydajnych wariantach i bezproblemowo integruje się z szynami 3C i DALI, CoreLine Trunking i Maxos Fusion. Dalsza personalizacja kolorów i tekstur jest możliwa za pośrednictwem witryny Philips MyCreation

Korzyści

- Umożliwia dyskretną instalację w sklepie dzięki eleganckiej i neutralnej konstrukcji
- Więcej blasku i większy komfort dla oczu kupujących dzięki reflektorom PerfectAccent
- Wydłuż okres użytkowania produktu dzięki łatwej obsłudze i możliwości rozbudowy
- Materiały pochodzące z recyklingu i wysoka efektywność energetyczna pomagają dodatkowo zmniejszyć ślad węglowy produktu

Cechy

- Dostęp do optyki, diod LED i przedniej szyby bez użycia narzędzi
- Możliwość serwisowania i rozbudowy za pomocą standardowych narzędzi
- Zmniejszony ślad węglowy dzięki wysokiej wydajności (dostępne są również wersje ultra wydajne)
- Wyposażone w najnowocześniejsze reflektory PerfectAccent
- Bardzo duża elastyczność regulacji, w tym możliwość kierowania oświetlenia w górę
- Opcje łączności: zgodność z technologią DALI (DIA), pozycjonowanie wewnętrzne budynków (DIA-VLC) i łączność bezprzewodowa (WIA)
- Opcjonalna szyba przednia (zalecana w zapyłonych środowiskach)

Zastosowanie

- Markety i sklepy
- Salony mody
- Stacje benzynowe i sklepy całodobowe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Czyszczenie optyki należy wykonywać wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dotykanie diody LED lub odbłyśnika jest zabronione. W obszarach przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie zalecamy użycie opcjonalnej szyby przedniej, ponieważ można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem rąk Manipulowanie gorącym produktem jest możliwe wyłącznie przy użyciu rękawic termoizolacyjnych


Wersje




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spothead for
Maxos fusion, black

Rysunki techniczne


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Tráfico	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	305	840	HNB/RMB/HVB/FPVVB/HOVL-V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL-V	171
DIA				251
DIA-VLC				253
WIA			All	224



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Więcej o produkcie



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	210 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Mechanika i korpus	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Praca w trybie awaryjnym	
Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +25°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 jednostka
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 jednostka
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 jednostka
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 jednostka
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednostka
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednostka
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 jednostka
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 jednostka
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 jednostka
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 jednostka
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 jednostka
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 jednostka
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 jednostka
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 jednostka
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 jednostka
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednostki
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednostki
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednostki
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 jednostki
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 jednostka
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 jednostka
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 jednostka
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 jednostka
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 jednostka
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednostka
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 jednostka
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 jednostka
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 jednostka
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 jednostka
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 jednostki
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 jednostki
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednostki
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 jednostki

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Skorelowana temperatura		Skuteczność światlna	
Order Code	Full Product Name	barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	105 lm/W	2 100 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2 800 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	144 lm/W	2 700 lm

		Skorelowana temperatura		Skuteczność światlna	
Order Code	Full Product Name	barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	149 lm/W	2 800 lm
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	155 lm/W	2 700 lm
59089200	ST333T 27S/PW930 UE	3000 K	90	144 lm/W	2 800 lm

		Skorelowana	Wskaźnik	Skuteczność	Strumień
		temperatura			
		barwowa	oddawania	światlna	
Order Code	Full Product Name	(Nom)	barw (CRI)	(znamionowa)	Świetlny
	DIA-VLC HWB WH481				
59092200	ST333T 2700 K 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	127 lm/W	2 800 lm
59093900	ST333T 3000 K 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	78 lm/W	2 600 lm
59094600	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2 600 lm
59095300	ST333T 5000 K 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2 800 lm
59096000	ST333T 3000 K 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4 000 lm
59097700	ST333T 3000 K 39S/830 DIA- VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4 000 lm
83501600	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3 900 lm
83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	90	147 lm/W	3 900 lm
83503000	ST333T 3000 K 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	132 lm/W	4 900 lm
83509200	ST333Y2 3000 K 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
83510800	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
83511500	ST333Y2 3000 K 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
83512200	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm

		Skorelowana	Wskaźnik	Skuteczność	Strumień
		temperatura			
		barwowa	oddawania	światlna	
Order Code	Full Product Name	(Nom)	barw (CRI)	(znamionowa)	Świetlny
59090800	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2 800 lm
59099100	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4 000 lm
59080900	ST333T 3000 K 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	75 lm/W	1 900 lm
59081600	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	95 lm/W	1 900 lm
59083000	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	118 lm/W	2 200 lm
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	138 lm/W	2 900 lm
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	122 lm/W	2 800 lm
59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	139 lm/W	3 900 lm
83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	90	115 lm/W	3 900 lm
83504700	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5 000 lm
83505400	ST333X2 3000 K 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
83507800	ST333X2 3000 K 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
83506100	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
83508500	ST333X2 3000 K 39S/PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Wąski rozsył światła
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Szeroki rozsył światła
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Szeroki rozsył światła
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Szeroki rozsył światła
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Średni rozsył światła
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Średni rozsył światła
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Średni rozsył światła
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Średni rozsył światła
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Szeroki rozsył światła
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Szeroki rozsył światła
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Szeroki rozsył światła
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Szeroki rozsył światła
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Szeroki rozsył światła
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Szeroki rozsył światła
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Odbłyśnik z metalu wąskostrumieniowy — wąski rozsył światła 10–20 stopni
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Owalny odbłyśnik z metalu o wysokim stopniu odbicia — rozsył prostokątny
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Szeroki rozsył światła
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Szeroki rozsył światła
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Szeroki rozsył światła
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Szeroki rozsył światła
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	22 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	22,5 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	20,5 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	20,5 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	19 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	22 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	33,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	31,5 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	26,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	39,5 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	20,5 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	29,5 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	25,5 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	19,6 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	22,5 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	25 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	29,5 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	35 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Nie
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Nie
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Nie
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Nie
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nie
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Tak
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Tak
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Tak
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Tak
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Tak
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Nie
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Tak
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Nie
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Tak
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Nie
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Nie
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Nie
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Tak
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Nie
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Nie
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Tak
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Tak
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Nie
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Nie
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Nie
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Nie
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Nie
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Nie
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Nie
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Nie
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Tak
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Biel
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Biel
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Biel
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Biel
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Biel
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Biel
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Biel
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Biel
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Biel
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Biel
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Biel
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Biel
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Biel
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Biel
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Biel
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Biel
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Biel
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Biel
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Szary
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Szary
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Czarny
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Czarny
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Czarny
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Czarny
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Czarny
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Czarny
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Czarny
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Czarny
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Biel
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Biel
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Czarny
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Czarny

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

