



Proyector con diseño elegante para el segmento minorista

Proyector Truefashion GCGM

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Beneficios

- Diseño delgado y compacto con conductor de carril interior.
- Excelente calidad de luz con efecto perforado.
- Combinaciones de luces dedicadas para aplicaciones de moda y comida.
- Conectividad del sistema con Dali-VLC.

Características

- Paquetes de lúmenes (1.000/2.000/3.000/4.000 lm).
- 3 opciones de haces (NB/MB/WB).
- Control Dali-VLC.
- Versión de carril disponible en 1C, 3C.
- CB, EMC, CCC, CCA.
- Vida útil: 50.000 horas.



Aplicaciones

- Tiendas minoristas de moda
- Centro comercial
- Alimentos y grandes almacenes

Advertencias y seguridad

- 3 años

Plano de dimensiones



Proyector Truefashion GCGM

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	>90
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 24°
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Controles y atenuación	
Regulable	No
Nivel de regulación máximo	No aplica
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Lente
Código de protección de impacto mec.	-
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.422, 0.386) SDCM<3
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	76 lm/W	1.605 lm
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	76 lm/W	1.605 lm
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	83 lm/W	3.429 lm
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	83 lm/W	3.429 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	21 W
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	21 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	41,2 W
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	41,2 W

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Blanco
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Negro

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Blanco
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	Negro

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a	Vida útil media	Vida útil media
		5.000 h	L80B50	L90B50
911401546761	ST700T LED20	0,14 %	50.000	32.600
	930PC PSU MB 1C		hora(s)	hora(s)
	WH			
911401547061	ST700T LED20	0,14 %	50.000	32.600
	930PC PSU MB 1C BK		hora(s)	hora(s)

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a	Vida útil media	Vida útil media
		5.000 h	L80B50	L90B50
911401547661	ST700T LED40	0,23 %	38.700	18.200
	930PC PSU MB 1C		hora(s)	hora(s)
	WH			
911401547861	ST700T LED40	0,23 %	38.700	18.200
	930PC PSU MB 1C BK		hora(s)	hora(s)

