



Proyector con diseño elegante para el segmento minorista

Proyector Truefashion GCGM

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Beneficios

- Diseño delgado y compacto con conductor de carril interior.
- Excelente calidad de luz con efecto perforado.
- Combinaciones de luces dedicadas para aplicaciones de moda y comida.
- Conectividad del sistema con Dali-VLC.

Características

- Paquetes de lúmenes (1.000/2.000/3.000/4.000 lm).
- 3 opciones de haces (NB/MB/WB).
- Control Dali-VLC.
- Versión de carril disponible en 1C, 3C.
- CB, EMC, CCC, CCA.
- Vida útil: 50.000 horas.

Aplicaciones

- Tiendas minoristas de moda
- Centro comercial
- Alimentos y grandes almacenes

Advertencias y seguridad

- 3 años

Projector Truefashion GCGM

Versions



Truefashion projector GCGM



RS700B LED30 40 WH









RS700B LED10 LED20 WH



GD700B 2 heads WH

Plano de dimensiones



Proyector Truefashion GCGM

Información general	
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	>90
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	-
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido	Fuente de luz reemplazable	Cantidad de unidades de equipos
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Sí	No	1 unidad
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Sí	No	1 unidad
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	3000 K	85 lm/W	3.001,68 lm
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	3000 K	92 lm/W	2.844 lm
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	4000 K	100 lm/W	3.076 lm
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	79 lm/W	1.685 lm
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	72,1 lm/W	1.604,8 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	72,1 lm/W	1.604,8 lm
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	70,5 lm/W	2.684,72 lm
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	70,5 lm/W	2.684,72 lm
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	79 lm/W	3.369 lm

Información técnica sobre la luz (2/2)

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Ángulo de haz de luz de 24°

Order Code	Full Product Name	Tipo óptico
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Ángulo de haz de luz de 24°
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Ángulo de haz de luz de 23°
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Ángulo de haz de luz de 23°
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	35 W	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	31 W	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	31 W	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	22,3 W	No

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	22,3 W	No
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	38,1 W	No
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	38,1 W	No
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	42 W	-

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	No aplica

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	No aplica
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	No aplica
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	No aplica
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	Ángulo del haz de luz óptico de 36° atemporal	Blanco y negro
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Lente	Blanco

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Lente	Negro
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Lente	Blanco
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Lente	Negro
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003

Aprobación y aplicación

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-20 a +35 °C
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a 5.000 h	Vida útil media L80B50	Vida útil media L90B50
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	0,14 %	50.000 hora(s)	32.600 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 a +35 °C
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	-20 a +35 °C
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	-20 a +35 °C
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a 5.000 h	Vida útil media L80B50	Vida útil media L90B50
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	0,14 %	50.000 hora(s)	32.600 hora(s)
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	0,14 %	45.000 hora(s)	21.200 hora(s)
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	0,14 %	45.000 hora(s)	21.200 hora(s)
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-

