



Proyector con diseño elegante para el segmento minorista

Proyector Truefashion GCGM

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Beneficios

- Diseño delgado y compacto con conductor de carril interior.
- Excelente calidad de luz con efecto perforado.
- Combinaciones de luces dedicadas para aplicaciones de moda y comida.
- Conectividad del sistema con Dali-VLC.

Características

- Paquetes de lúmenes (1.000/2.000/3.000/4.000 lm).
- 3 opciones de haces (NB/MB/WB).
- Control Dali-VLC.
- Versión de carril disponible en 1C, 3C.
- CB, EMC, CCC, CCA.
- Vida útil: 50.000 horas.

Aplicaciones

- Tiendas minoristas de moda
- Centro comercial
- Alimentos y grandes almacenes

Advertencias y seguridad

- 3 años

Projector Truefashion GCGM

Versions



RS700B LED10 LED20 BK









GD700B 2 heads WH




GD700B 2 heads BK

Plano de dimensiones



Proyector Truefashion GCGM

Plano de dimensiones



Información general	
Etiqueta de Servicio	Sí
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	-
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido	Fuente de luz reemplazable	Cantidad de unidades de equipos
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Sí	No	1 unidad
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Sí	No	1 unidad
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	Sí	No	1 unidad
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Sí	No	1 unidad
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	Sí	No	1 unidad
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Controlador incluido	Fuente de luz reemplazable	Cantidad de unidades de equipos
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	92 lm/W
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	91 lm/W
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	87 lm/W
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	3000 K	>80	108 lm/W
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	75 lm/W
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	86 lm/W
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72.1 lm/W
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72.1 lm/W
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67.9 lm/W
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	72.1 lm/W
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	70.5 lm/W
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67.6 lm/W
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	70.5 lm/W
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	75.3 lm/W

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)
		de luz	(nominal)	(IRC)	(nominal)
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	71.4 lm/W
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	75.3 lm/W
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	86.7 lm/W

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Tipo óptico
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	1,685 lm	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	1,685 lm	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	3,168.44 lm	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	3,001.68 lm	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	3,001.68 lm	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	942 lm	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	1,685 lm	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	2,844 lm	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	2,809 lm	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	3,076 lm	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	2,669 lm	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	4,025 lm	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	886 lm	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	1,685 lm	-

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz de la fuente	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)
		de luz	(nominal)	(IRC)	(nominal)
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Tipo óptico
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	1,586 lm	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	1,829 lm	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	1,604.8 lm	Ángulo de haz de luz de 15°
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	1,604.8 lm	Ángulo de haz de luz de 24°
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	1,510.4 lm	Ángulo de haz de luz de 30°
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	1,604.8 lm	Ángulo de haz de luz de 24°
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	2,684.72 lm	Ángulo de haz de luz de 23°
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	2,575.9 lm	Ángulo de haz de luz de 33°
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	2,684.72 lm	Ángulo de haz de luz de 23°
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	3,299.16 lm	Ángulo de haz de luz de 24°
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	3,125.52 lm	Ángulo de haz de luz de 34°
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	3,299.16 lm	Ángulo de haz de luz de 24°
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	1,079.2 lm	Ángulo de haz de luz de 30°
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	1,079.2 lm	Ángulo de haz de luz de 30°

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Tipo óptico
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	1,930.4 lm	Ángulo de haz de luz de 30°
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	1,884 lm	-

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso	Tipo óptico
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	3,369 lm	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	1,884 lm	-

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	21 W	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	37.1 W	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	35 W	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	35 W	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	8 W	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	21 W	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	31 W	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	31 W	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	31 W	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	31 W	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	40 W	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	8 W	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	21 W	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	21 W	-

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Apta para aplicaciones de alternado aleatorio
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	22.3 W	No
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	22.3 W	No
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	22.3 W	No
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	22.3 W	No
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	38.1 W	No
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	38.1 W	No
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	38.1 W	No
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	43.8 W	No
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	43.8 W	No
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	43.8 W	No
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	10.7 W	No
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	10.7 W	No
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	22.3 W	No
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	16 W	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	42 W	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	16 W	-

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	No aplica
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	No aplica
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	No aplica
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	No aplica

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación máximo
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	No aplica
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	No aplica
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	No aplica
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	No aplica
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	No aplica
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	No aplica
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	No aplica
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	No aplica
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	No aplica
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	Lente	Negro
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	Ángulo del haz de luz óptico de 24° atemporal	Blanco y negro
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	Ángulo del haz de luz óptico de 36° atemporal	Blanco y negro
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	Ángulo del haz de luz óptico de 36° atemporal	Blanco y negro
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	Lente	Negro
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	Lente	Negro
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Lente	Blanco
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Lente	Blanco
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Lente	Blanco
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Lente	Negro
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Lente	Blanco
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Lente	Blanco
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Lente	Negro
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Lente	Blanco
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Lente	Blanco
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	Lente	Negro
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Lente	Blanco
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Lente	Negro
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	Lente	Blanco
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	Lente	Blanco RAL 9003
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	Lente	Negro

Aprobación y aplicación

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-15 a +35 °C
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-20 a +35 °C
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-20 a +35 °C
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-20 a +35 °C
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-15 a +35 °C
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-15 a +35 °C
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-15 a +35 °C
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-15 a +35 °C
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-15 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a 5.000 h	Vida útil media L80B50	Vida útil media L90B50
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	-20 a +35 °C
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 a +35 °C
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	-20 a +35 °C
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 a +35 °C
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	-20 a +35 °C
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	-20 a +35 °C
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	-20 a +35 °C
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	-20 a +35 °C
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	-20 a +35 °C
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	-20 a +35 °C
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	-20 a +35 °C
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	-20 a +35 °C
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	-20 a +35 °C
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-15 a +35 °C
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-15 a +35 °C

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a 5.000 h	Vida útil media L80B50	Vida útil media L90B50
911401575561	ST700T LED30 930PW PSU MB 3C BK	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-

Proyector Truefashion GCGM

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a 5.000 h	Vida útil media L80B50	Vida útil media L90B50
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Tasa de falla del controlador a 5.000 h	Vida útil media L80B50	Vida útil media L90B50
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	0.14 %	45,000 hora(s)	21,200 hora(s)
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	0.14 %	45,000 hora(s)	21,200 hora(s)
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	0.14 %	45,000 hora(s)	21,200 hora(s)
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	0.23 %	38,700 hora(s)	18,200 hora(s)
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	0.23 %	38,700 hora(s)	18,200 hora(s)
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	0.23 %	38,700 hora(s)	18,200 hora(s)
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	0.14 %	50,000 hora(s)	32,600 hora(s)
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

