



Truefashion GCGM, ST700T, design elegante, qualidade de luz diferenciada, conectividade do sistema com Dali-VLC.

Truefashion Projector GCGM

O projetor Truefashion foi desenvolvido para o segmento de varejo de médio e alto padrão, com um design atraente, excelente qualidade de luz, conectividade com sistema Interact, criando um ambiente confortável e uma experiência de compra impressionante.

Benefícios

- Design fino e compacto com driver integrado no conector do trilho
- Qualidade de luz excelente, com fecho diferenciado
- Opção de luz para roupas e alimentação
- Conectividade do sistema com Dali-VLC

Características

- Fluxo luminoso (1000/2000/3000/4000lm)
- 3 opções de fecho (NB-Fechado /MB-Médio /WB-Aberto)
- Dali-VLC (Visible light communication)
- Versão de trilho disponível em 1C, 3C
- CB, EMC, CCC, ACC
- Vida útil de 50.000 horas

Truefashion Projector GCGM

Aplicação

- Loja de moda
- Shopping center
- Hipermercados e Supermercados

Avisos e Segurança

- 5 anos

Versions



RS700B LED10 LED20 BK



Truefashion projector GCGM



GD700B 1 head BK





RS700B LED10 LED20 WH




GD700B 2 heads BK

Desenho dimensional



Desenho dimensional



Informações gerais	
Etiqueta de serviço	Sim
Dados elétricos e de operação	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Código de proteção de entrada	IP20
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Driver incluído	Fonte de luz substituível	Número de unidades de equipamento
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-	-	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Sim	N	Unidade
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Sim	N	Unidade
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Sim	N	Unidade
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Sim	N	Unidade
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Sim	N	Unidade
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Sim	N	Unidade
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Sim	N	Unidade
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Sim	N	Unidade
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Sim	N	Unidade
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	Sim	N	Unidade
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Sim	N	Unidade
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Sim	N	Unidade
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	Sim	N	Unidade
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

Dados técnicos de luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal)
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-	3000 K	>80	121 lm/W

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal)
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W

Truefashion Projector GCGM

		Ângulo	Temperatura de	Color	Eficiência
	Full Product	de feixe	cor	rendering	luminosa
Order Code	Name	da fonte	correlacionada	index	(nominal)
		de luz	(nom.)	(CRI)	(Nom.)
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	4000 K	>90	56 lm/W
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	92 lm/W
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	91 lm/W
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	87 lm/W
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	100 lm/W
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	3000 K	>80	108 lm/W
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	3000 K	>90	75 lm/W

		Ângulo	Temperatura de	Color	Eficiência
	Full Product	de feixe	cor	rendering	luminosa
Order Code	Name	da fonte	correlacionada	index	(nominal)
		de luz	(nom.)	(CRI)	(Nom.)
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	4000 K	>90	86 lm/W
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72,1 lm/W
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	72,1 lm/W
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67,9 lm/W
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	72,1 lm/W
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	70,5 lm/W
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	67,6 lm/W
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	70,5 lm/W
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	120 °	3000 K	>90	75,3 lm/W
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>90	71,4 lm/W
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	120 °	3000 K	>90	75,3 lm/W
911401516171	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
911401516191	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	120 °	3000 K	>80	101 lm/W
9114015162161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	120 °	3000 K	>80	86,7 lm/W
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	3000 K	>80	114 lm/W
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	3000 K	>90	79 lm/W

Truefashion Projector GCGM

		Ângulo de feixe da fonte de luz	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
Order Code	Full Product Name				
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	3000 K	>80	114 lm/W

Dados técnicos de luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Tipo de ótica
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	979 lm	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	1.685 lm	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	1.685 lm	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	1.184 lm	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	3.001,68 lm	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	3.001,68 lm	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	942 lm	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	1.685 lm	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	2.844 lm	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	2.809 lm	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	3.076 lm	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	2.669 lm	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	4.025 lm	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	3.429 lm	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	942 lm	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	886 lm	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	1.685 lm	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	1.586 lm	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	1.829 lm	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	1.604,8 lm	Ângulo de foco de 15°
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	1.604,8 lm	Ângulo de foco de 24°

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso	Tipo de ótica
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	1.510,4 lm	Ângulo de foco de 30°
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	1.604,8 lm	Ângulo de foco de 24°
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	2.684,72 lm	Ângulo de foco de 23°
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	2.575,9 lm	Ângulo de foco de 33°
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	2.684,72 lm	Ângulo de foco de 23°
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	3.299,16 lm	Ângulo de foco de 24°
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	3.125,52 lm	Ângulo de foco de 34°
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	3.299,16 lm	Ângulo de foco de 24°
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	1.079,2 lm	Ângulo de foco de 30°
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	1.079,2 lm	Ângulo de foco de 30°
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	1.930,4 lm	Ângulo de foco de 30°
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	1.884 lm	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	3.369 lm	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	1.884 lm	-

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	8 W	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	21 W	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	21 W	-

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	35 W	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	35 W	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	8 W	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	21 W	-

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	31 W	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	31 W	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	31 W	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	31 W	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	40 W	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	40 W	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	8 W	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	8 W	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	21 W	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	21 W	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	21 W	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	22,3 W	N
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	22,3 W	N
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	22,3 W	N

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-

Dados mecânicos e de compartimento

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Adequado para uma comutação aleatória
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	22,3 W	N
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	38,1 W	N
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	38,1 W	N
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	38,1 W	N
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	43,8 W	N
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	43,8 W	N
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	43,8 W	N
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	10,7 W	N
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	10,7 W	N
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	22,3 W	N
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	16 W	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	42 W	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	16 W	-

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Não se aplica
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Não se aplica
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Não se aplica
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Não se aplica
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Não se aplica
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Não se aplica
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Não se aplica
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Não se aplica
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Não se aplica
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	Não se aplica
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Não se aplica
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Não se aplica
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	Não se aplica
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	Lentes	Preto
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	Lentes	Preto
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	Lentes	Branco RAL 9010
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	Ângulo de feixe óptico à prova de moda de 36°	Branco e preto
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	Ângulo de feixe óptico à prova de moda de 36°	Branco e preto
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	Lentes	Preto
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	Lentes	Preto
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-15 a 35 °C
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-15 a 35 °C
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-15 a 35 °C

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de difusor ótico	Cor do compartimento
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	Lentes	Branco
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	Lentes	Branco
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	Lentes	Branco
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	Lentes	Preto
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	Lentes	Branco
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	Lentes	Branco
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	Lentes	Preto
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	Lentes	Branco
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	Lentes	Branco
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	Lentes	Preto
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	Lentes	Branco
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	Lentes	Preto
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	Lentes	Branco
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	Lentes	Branco RAL 9010
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	Lentes	Preto

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-20 a 35 °C
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-20 a 35 °C
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-15 a 35 °C
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-15 a 35 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura
		ambiente
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-15 a 35 °C
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-15 a 35 °C
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-15 a 35 °C
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	-20 a 35 °C
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	-20 a 35 °C
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	-20 a 35 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas	Vida útil	Vida útil
		do controlador	média	média
		a 5000 h	L80B50	L90B50
911401519271	RS700B LED10 830 PSU MB BK YM	-	-	-
911401520171	RS700B LED20 930PW PSU NB BK	-	-	-
911401518371	GD700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518571	GD700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura
		ambiente
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	-20 a 35 °C
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	-20 a 35 °C
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	-20 a 35 °C
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	-20 a 35 °C
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	-20 a 35 °C
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	-20 a 35 °C
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	-20 a 35 °C
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	-20 a 35 °C
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	-20 a 35 °C
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	-20 a 35 °C
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-15 a 35 °C
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-15 a 35 °C

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	(0.422, 0.386) SDCM<3
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	(0.434, 0.403) SDCM<3
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas	Vida útil	Vida útil
		do controlador	média	média
		a 5000 h	L80B50	L90B50
911401530571	GD700B LED20 940PW PSU MB WH HB	-	-	-
911401576061	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB BK	-	-	-
911401576261	ST700T LED30 930PW PSD VLC WB WH	-	-	-
911401518471	GD700B LED10 830 PSU MB BK	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do controlador a 5000 h	Vida útil média L80B50	Vida útil média L90B50
911401518671	GD700B LED20 930PW PSU MB BK	-	-	-
911401520771	RS700B LED30 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401520871	RS700B LED30 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520971	RS700B LED30 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401521471	RS700B LED30 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401521771	RS700B LED40 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401522171	RS700B LED40 930PC PSU MB WH	-	-	-
911401519471	RS700B LED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401519571	RS700B LED10 830 PSU WB WH	-	-	-
911401519871	RS700B LED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401519971	RS700B LED20 930PW PSU WB WH	-	-	-
911401520071	RS700B LED20 940PW PSU MB WH	-	-	-
911401546661	ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH	0,14 %	50.000 hora(s)	32.600 hora(s)
911401546761	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C WH	0,14 %	50.000 hora(s)	32.600 hora(s)

Order Code	Full Product Name	Taxa de falhas do controlador a 5000 h	Vida útil média L80B50	Vida útil média L90B50
911401546861	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH	0,14 %	50.000 hora(s)	32.600 hora(s)
911401547061	ST700T LED20 930PC PSU MB 1C BK	0,14 %	50.000 hora(s)	32.600 hora(s)
911401547261	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH	0,14 %	45.000 hora(s)	21.200 hora(s)
911401547361	ST700T LED30 930PC PSU WB 1C WH	0,14 %	45.000 hora(s)	21.200 hora(s)
911401547461	ST700T LED30 930PC PSU MB 1C BK	0,14 %	45.000 hora(s)	21.200 hora(s)
911401547661	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C WH	0,23 %	38.700 hora(s)	18.200 hora(s)
911401547761	ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH	0,23 %	38.700 hora(s)	18.200 hora(s)
911401547861	ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK	0,23 %	38.700 hora(s)	18.200 hora(s)
911401561761	ST700T LED10 830 PSU WB 1C WH	0,14 %	50.000 hora(s)	32.600 hora(s)
911401561961	ST700T LED10 830 PSU WB 1C BK	0,14 %	50.000 hora(s)	32.600 hora(s)
911401562161	ST700T LED20 830 PSU WB 1C WH	0,14 %	50.000 hora(s)	32.600 hora(s)
911401518771	GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH	-	-	-
911401518971	GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH	-	-	-
911401518871	GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK	-	-	-

