



Tamaño pequeño, gran calidad

TrueFashion

TrueFashion es la familia de proyectores LED que responde a las necesidades de miniaturización y presentación de los minoristas especializados. En primer lugar, estos proyectores miniaturizados con detalles limpios y finos ofrecen un diseño contemporáneo y se integran perfectamente en el interior de tu establecimiento para ofrecer un aspecto personalizado. En segundo lugar, proporciona un efecto de acentuación de alta calidad gracias a su innovadora tecnología de lente OptiAccent (FPO), que ofrece un haz de mayor intensidad central sin luz dispersa para maximizar la relación de contraste y, por tanto, optimizar el efecto de acentuación. Especialmente en aplicaciones exigentes de punto estrecho (12D) y punto (18D), la diferencia de OptiAccent con respecto a las ópticas Chip on Board y reflectoras es como el día y la noche. OptiAccent también reduce el deslumbramiento directo en un factor de 5 para permitir un confort visual superior. Por último, TrueFashion también se ocupa de los espectros de luz: las variedades LED de Philips especialmente diseñadas realzan los colores (saturación) y los blancos, al tiempo que suministran un alto grado de fidelidad (>IRC 90). Así es como TrueFashion garantiza una experiencia lumínica superior en tus aplicaciones comerciales.

Beneficios

- Efecto de acentuación espectacular y de gran impacto
- Instalación de iluminación flexible y discreta
- Blancos brillantes, negros nítidos, colores intensos
- Mayor confort visual

Características

- Cabezal miniaturizado de 66 mm de diámetro para el tamaño Mini y 80 mm para el tamaño Compact
- Tecnología de lente OptiAccent (FPO) para maximizar la intensidad central (hasta un 40 %), eliminando la luz dispersa/halos en comparación con un sistema óptico tradicional de reflector y LED Chip-On Board, ofreciendo así una acentuación de alto contraste frente a un efecto de luz plana y difusa (solo en Compact)
- Tonalidades LED de Philips: PremiumWhite y PremiumColor, CRI>90 y 3000 K (pregunta a tu contacto de ventas para otras necesidades)
- Acabado de pintura en blanco o negro con recubrimiento de polvo liso (pregunta a tu contacto de ventas para otras necesidades)
- Foco de haz extra estrecho de 6° con haz central de 64K candelas
- Gama completa de apertura de haz: 6° / 12° /18° /24° /30° /36° (6° en TrueFashion Highlight, y 12°, 24°, 36° solo en Compact)

Aplicaciones

- Moda
- Comercios
- hostelería
- Alimentación y grandes comercios

Advertencias y seguridad

- La luminaria debe montarse fuera del alcance del brazo
- Un electricista autorizado deberá realizar la instalación y el desmontaje de la luminaria de acuerdo con los últimos reglamentos eléctricos de la IEE o requisitos nacionales

Versions



ST714T BK 12S TrueFashion2
compact-driver-in-track



ST705T BK TrueFashion2 mini











ST704T BK 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track



ST704T WH 20S TrueFashion2
mini-driver-in-track

Plano de dimensiones



Información general	
Driver incluido	Sí
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí
Datos técnicos de la luz	
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>90
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Controles y regulación	
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Mecánicos y de carcasa	
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,5
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.422,0.386)<2
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Datos técnicos de la luz

		Eficacia lumínica		Flujo luminoso	Tipo de óptica
Order Code	Full Product Name	(nominal)	(nom.)		
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 12°
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	111 lm/W		2.850 lm	Ángulo del haz de 18°
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	111 lm/W		2.850 lm	Ángulo del haz de 24°
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 18°
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 12°
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 18°
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 24°
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 30°
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 36°
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	111 lm/W		2.850 lm	Ángulo del haz de 36°
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 18°
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 18°
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 30°
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 12°
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 12°
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 18°
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 24°
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 24°
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 30°
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 36°
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	111 lm/W		2.900 lm	Ángulo del haz de 36°
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 12°
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	111 lm/W		2.850 lm	Ángulo del haz de 18°
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	111 lm/W		2.850 lm	Ángulo del haz de 24°
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	111 lm/W		2.850 lm	Ángulo del haz de 36°
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 18°
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	97 lm/W		1.800 lm	Ángulo del haz de 18°

Order Code	Full Product Name	Eficacia luminica	Flujo luminoso	Tipo de óptica
		(nominal) (nom.)		
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	97 lm/W	1.800 lm	Ángulo del haz de 30°

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	18,5 W
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	26 W
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	26 W
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	18,5 W
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,5 W
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	26 W
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	26 W
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	26 W
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26 W
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	26 W
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,5 W
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	18,5 W
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,5 W
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	18,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	18,5 W
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	26 W
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	26 W
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	26 W
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	26 W
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	26 W
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	26 W
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	18,5 W
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	26 W
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	26 W
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	26 W
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	18,5 W
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	18,5 W
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	18,5 W

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	No
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	No
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	No
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	No
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	No
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	No
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	No
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	No
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	No
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	No
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	No
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Sí
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	No
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Sí
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	No
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	No
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Sí
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	No
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	No
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Sí
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	No
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	No
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	No
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	No
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	No
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	No
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	No

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Negro
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Negro
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Negro
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Negro
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Blanco
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Blanco
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Blanco
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Blanco
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Blanco
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Blanco
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Blanco
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Blanco
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Blanco
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Blanco
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Blanco
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Blanco
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Blanco
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Blanco
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Blanco
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Negro


Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Negro
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Negro
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Negro
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Negro
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Blanco
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Blanco

Datos de producto


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST714T
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST714T
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST714T
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST705T
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST714T
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST714T
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST714T
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST714T
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST714T
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	ST714T
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST705T
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	ST705T
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST705T
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	ST715T

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	ST715T
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	ST715T
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	ST715T
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	ST715T
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	ST715T
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	ST715T
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	ST715T
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	ST715T
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	ST715T
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	ST715T
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	ST715T
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	ST704T
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	ST704T
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	ST704T


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102231




Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102237




Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102229


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102256




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102248




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102238




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102241




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102251




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102234



Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102257




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102252




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102230


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102253




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102246




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102233




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102244




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102235




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102236



Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102250




Polar Normal (separate) - ST705TI - 910505102255




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102242


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102232




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102243




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102240




Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102239



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102245



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102247



Polar Normal (separate) - ST715TI - 910505102249

