



Najwyższa jakość światła dzięki zminiaturyzowanym oprawom kierunkowym przeznaczonym do oświetlenia sklepów odzieżowych

TrueFashion

TrueFashion to rodzina projektorów LED odpowiadających na potrzeby miniaturyzacji systemów oświetleniowych i prezentowania towarów w sklepach specjalistycznych. Po pierwsze, te niewielkie reflektory zapewniają wysokiej jakości, estetyczny wygląd i bezproblemowo wkomponowują się we wnętrze sklepu, nadając mu niepowtarzalny charakter. Po drugie, zapewniają wysokiej jakości efekt akcentujący dzięki innowacyjnej technologii OptiAccent (FPO), która zwiększa intensywność centralnej wiązki bez jej rozpraszania, by zmaksymalizować współczynnik kontrastu i zoptymalizować efekt akcentu. Zwłaszcza w zastosowaniach wymagających punktów o szerokości 12D i 18D różnica między OptiAccent a CoB i optyką reflektorową jest jak między dniem a nocą. OptiAccent redukuje też pięciokrotnie bezpośrednie ośnienia, co zapewnia najwyższy komfort widzenia. Wreszcie, produkty z rodziny TrueFashion zapewniają odpowiednie spektrum światła: specjalne elementy akcentujące LED firmy Philips wzmacniają nasycenie kolorów i bieli, jednocześnie gwarantując wysoki stopień odwzorowania

barw (>CRI90). W ten sposób oprawy TrueFashion zapewniają znakomity standard jakości światła w sklepach.

Korzyści

- Najwyższa jakość światła dzięki optyce Philips Fashion Proof Optics, która eliminuje rozproszone światło i olśnienie, tworząc intensywną wiązkę o wyższym współczynniku kontrastu. Umożliwia to uatrakcyjnienie wystroju sklepu oraz najlepsze zaprezentowanie kolekcji odzieży.
- TrueFashion to rodzina zminiaturyzowanych opraw punktowych zaprojektowanych tak, aby wtapiać się w wystrój sklepu. Małe rozmiary i staranne wykończenie nadają im nowoczesny wygląd, natomiast wbudowana strukturalna optyka minimalizuje olśnienie i pozwala skupić całą uwagę klienta na produktach oraz zmniejszyć widoczność kurzu.
- Pełna zgodność z międzynarodowymi normami, pozwalająca realizować plany globalnego rozwoju marki klienta dzięki dedykowanym usługom logistycznym i obecności na rynkach całego świata

Cechy

- Zminiaturyzowana głowica reflektora o średnicy 66 mm (rozmiar Mini) oraz 80 mm (rozmiar Compact)
- Technologia OptiAccent (FPO) maksymalizuje intensywność centralnej wiązki (do 40%) i eliminuje rozproszone światło/poświatę w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem LED COB i układem optycznym odbłyśnika, dzięki czemu zapewnia wysoki kontrast zamiast płaskiego i niewyraźnego efektu świetlnego (tylko w wersji Compact)
- Specjalne elementy akcentujące LED marki Philips: PremiumWhite i PremiumColor, CRI>90 i 3000 K (zapytaj sprzedawcę o różne opcje)
- Gładka, powlekana proszkowo na biało lub czarno (zapytaj sprzedawcę o różne opcje)
- Bardzo wąski rozsył światła o kącie 6° z wiązką centralną 64K Candela
- Pełny zakres kątów rozsyłu światła: 6° / 12° / 18° / 24° / 30° / 36° (6° w TrueFashion Highlight i 12°, 24°, 36° tylko w wersji Compact)

Zastosowanie

- Salony mody
- Sklepy
- Hotele
- Markety

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Oprawa powinna być zamontowana poza zasięgiem ręki
- Oprawa oświetleniowa musi być instalowana lub demontowana przez wykwalifikowanego elektryka i okablowana zgodnie z najnowszymi przepisami elektrycznymi IEE lub wymogami krajowymi.

Wersje




ST715T WH TrueFashion2 compact

Rysunki techniczne



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST715T1 - 910505102235

