



Det ultimative inden for fleksibilitet og ydelse i detailhandlen

StyliD Evo

StyliD Evo giver forhandlere en fremragende lyskvalitet og markedsførende energieffektivitet fra PerfectAccent-optik i en række fleksible og fremtidssikrede projektører. StyliD Evo-projektører er nemme at omkonfigurere gennem hurtige og nemme optiske opgraderinger, der ikke kræver værktøj. De muliggør også hyppige ændringer af butikslayout, eftersom StyliD Evo-projektøren nemt kan omplaceres på skinnen eller Maxos fusionsstrukturen. StyliD dækker en lang række belysningsløsninger lige fra lavere lysniveauer i nærbutikmiljøer til højtplacerede installationer, hvor der er behov for meget højt lysudbytte, og StyliD giver kontinuitet inden for butikskonceptet. StyliD Evo kan monteres på en 3C- eller DALI-skinne (ST770T, ST780T), på en Maxos fusionsstruktur (ST770S, ST780S, ST770X) eller i loftet gennem en delvist indbygget version (ST770B). Alle StyliD Evo-projektører med PerfectAccent-reflektorer er Circular Lighting-certificerede produkter og tilbyder en bred vifte af muligheder inden for systemintegration og dæmpning – kablet såvel som trådløst. Tilgængelige LED-belysningsløsninger til friske fødevarer forlænger holdbarheden og giver en bedre visuel gengivelse af fødevarerne, hvilket reducerer madspild og øger salget. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at lære mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordele

- Tiltræk de handlende med funklende og behageligt lys
- Nemme at flytte og opgradere i forbindelse med hyppige butiksopdateringer
- Reducerer CO₂-udledningen og begrænser energiforbruget med førende effektivitet
- Circular Lighting certificeret med effektive PerfectAccent reflektorer

Funktioner

- Nem udskiftning eller opgradering af optik uden behov for værktøj
- Fås med effektive PerfectAccent reflektorer
- Valgfrit frontglas (anbefales i støvede omgivelser)
- Lysudbytte på op til 6000 lm til installation i stor højde
- Fås med LED-belysningsløsninger og LED-nuancer til friske fødevarer
- Kablet (DALI) og trådløse tilslutningsmuligheder
- Oval stråle med høj intensitet giver mulighed for øget afstand mellem armaturerne ved belysning af diske med friske fødevarer eller logoer på vægge

Anvendelsesområder

- Nærbutikker
- Supermarkeder og hypermarkeder
- Storcentre

Advarsler og sikkerhed



- Alle fotometriske data beregnes uden valgfrit frontglas. Strømmen skal reduceres med 3,5 %, når der anvendes et frontglas.
- Optikken bør udelukkende rengøres med trykluft. Det er forbudt at berøre LED'en eller reflektoren. I områder, hvor der tilberedes mad, og områder med højt støvniveau anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en tør mikrofiberklud.
- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Versions



ST771T StyliD Evo Driver-in-track -
Silver

Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Optiktype	Bred stråle
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Nej
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Nej
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lyseffekt (nominel)	
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	(nom.)	Lysstrøm
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
910505102316	WB FG WH				
	ST770T	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
	39S/				
	PW930				
	WIA				
910505102732	WB WH				
	ST771T	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
	27S/83				

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
910505102735	0 PSU WB SI				
	ST771T	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
	39S/				
	PW930				
	WIA				
910505102738	WB SI				
	ST771T	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
	39S/				
	PW930				
	DIA WB				
	SI				

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til	
			tilfældigt skift	
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	23,5 W	Ikke relevant	
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	31 W	Ikke relevant	
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	31 W	Ikke relevant	
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	23,5 W	Ikke relevant	
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	31 W	Ikke relevant	
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	31 W	Ikke relevant	

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til	
			tilfældigt skift	
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	29 W	Nej	
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	31 W	Nej	
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	23,5 W	Ikke relevant	
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	31 W	Ikke relevant	
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	31 W	Ikke relevant	

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt	
			dæmpningsniveau	
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Nej	-	
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja	-	
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Ja	-	
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Nej	-	
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Ja	-	
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Ja	-	

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt	
			dæmpningsniveau	
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ja	Ikke relevant	
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja	Ikke relevant	
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Nej	-	
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Ja	-	
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Ja	-	

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Hvid
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Hvid
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Hvid
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Sort
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Sort
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Sort

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Sort
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Sort
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Sølv
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Sølv
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Sølv

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Nej
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Nej
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Nej
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Nej
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Nej
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Nej
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-	-
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-	-
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-	-
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-	-
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-	-

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-	-
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	1	0,5
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	1	0,5
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-	-
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-	-
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478, 0.382)<2
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386)<2
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	ST771T
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	ST771T
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	ST771T
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	ST771T
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	ST771T
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	ST771T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	ST771T
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	ST771T
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	ST771T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102316




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102315




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102732




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102731




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102738




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102736



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102735




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102730




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102733

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102737



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102734

