



Le summum de la flexibilité et de la performance pour les commerces

StyliD Evo

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit

Fonctions

- Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Sortie jusqu'à 6 000 lm pour des hauteurs d'installation élevées
- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Le faisceau ovale à haute intensité permet d'espacer davantage les luminaires pour l'éclairage des comptoirs de produits frais ou des mots-symboles sur le mur

Application

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Versions



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR for maxos fusion

Versions



StyliD Evo Compact ST770B black,
semi recessed



StyliD Evo Compact ST770X black,
Maxos fusion integrated



StyliD Evo Performance ST780S
black, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact ST770T silver,
track version



StyliD Evo Compact ST770S silver,
Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Performance HR

Schéma dimensionnel













Schéma dimensionnel




Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X
Mounting interface



StyliD Evo Performance black, side view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR

Détails sur le produit




Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance in black, full rotation flexibility

Détails sur le produit



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view

Détails sur le produit



StyliD Evo Performance black,
front view



OptiShield protects the optical
compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full
rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white,
full rotation flexibility

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-

Order Code	Full Product Name	Code famille lampe
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			de couleur (IRC)		
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	3000 K	>80	133 lm/W	3 900 lm
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>80	121 lm/W	2 700 lm
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1 800 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2 200 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2 850 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2 700 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 800 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	74 lm/W	2 600 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	93 lm/W	3 000 lm
97664400	ST770B 27S/ PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	119 lm/W	2 750 lm
97665100	ST770B 27S/ PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	2 850 lm
97666800	ST770B 27S/ ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2 800 lm
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	>80	124 lm/W	3 900 lm
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			de couleur (IRC)		
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	3000 K	>80	121 lm/W	2 850 lm
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL- H BK	3000 K	>80	121 lm/W	2 700 lm
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1 800 lm
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2 200 lm
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2 850 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2 700 lm
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 800 lm
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	74 lm/W	2 600 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	93 lm/W	3 000 lm
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2 800 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97733700	ST770X 27S/ PC930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	119 lm/W	2 750 lm
97734400	ST770X 27S/ PW930 DIA MB FG BK	3000 K	>90	121 lm/W	2 850 lm
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	103 lm/W	3 400 lm
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	111 lm/W	3 700 lm
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	>80	112 lm/W	3 700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	132 lm/W	5 100 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	122 lm/W	6 100 lm
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	129 lm/W	6 400 lm
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	2700 K	>80	123 lm/W	6 100 lm
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	3000 K	>80	126 lm/W	6 300 lm
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	4000 K	>80	129 lm/W	6 400 lm
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	122 lm/W	2 800 lm
97705400	ST770T 27S/ PC930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	119 lm/W	2 750 lm
97707800	ST770T 27S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	121 lm/W	2 850 lm
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	120 lm/W	4 700 lm
97758000	ST780T 49S/ PW930 PSU MB FG SI	3000 K	>90	120 lm/W	4 700 lm
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	2700 K	>80	119 lm/W	5 900 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	119 lm/W	1 700 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1 800 lm
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	131 lm/W	1 900 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2 850 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2 700 lm
97686600	ST770S 39S/ PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	>80	138 lm/W	2 650 lm
97706100	ST770T 27S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	137 lm/W	2 600 lm
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	2700 K	>80	124 lm/W	3 900 lm
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	>80	129 lm/W	5 000 lm
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	3000 K	>80	129 lm/W	5 000 lm
97683500	ST770S 39S/ PC930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	124 lm/W	4 000 lm
97684200	ST770S 39S/ PW930 DIA-VLC HVWB BK	3000 K	>90	133 lm/W	4 000 lm
97692700	ST770S 49S/ PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	126 lm/W	4 900 lm
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	103 lm/W	3 400 lm
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	4 800 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			(IRC)		
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	132 lm/W	5 100 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2 200 lm
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	121 lm/W	2 700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2 850 lm
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2 700 lm
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	2700 K	>80	124 lm/W	3 900 lm
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	124 lm/W	3 900 lm
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3 900 lm

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1	Faisceau horizontal ovale
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1	Faisceau horizontal ovale
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-	Faisceau intensif
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
			(IRC)		
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	135 lm/W	4 000 lm
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	124 lm/W	1 750 lm
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	2700 K	>80	115 lm/W	2 700 lm
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	3000 K	>90	74 lm/W	2 600 lm
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	5000 K	>90	93 lm/W	3 000 lm
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2200 K	>80	96 lm/W	2 800 lm
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	116 lm/W	4 100 lm
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 900 lm
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4 900 lm

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-	Faisceau extensif
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HMB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-	Faisceau extensif
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-	Faisceau horizontal ovale
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-	Faisceau intensif
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-	Faisceau extensif
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources lumineuses	Type d'optique
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HMB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-	Faisceau ultra-extensif
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-	Faisceau extensif
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Faisceau extensif
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-	Faisceau extensif
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-	Faisceau semi-intensif
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-	Faisceau ultra-extensif

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources	
		lumineuses	Type d'optique
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau vertical
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-	Faisceau extensif
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-	Faisceau intensif
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Classe de protection	
		CEI	Consommation électrique
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Classe de sécurité II	29,5 W
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Classe de sécurité II	23,5 W
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Classe de sécurité II	31 W
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	14,4 W
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Classe de sécurité II	20,5 W
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Nombre de sources	
		lumineuses	Type d'optique
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-	Faisceau ultra-extensif
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-	Faisceau vertical ovale
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-	Faisceau extensif
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-	Faisceau horizontal ovale
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-	Faisceau semi-intensif
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-	Faisceau semi-intensif
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°

Order Code	Full Product Name	Classe de protection	
		CEI	Consommation électrique
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	23 W
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	35 W
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	32,5 W
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	23 W
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	29 W

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Consommation électrique
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Classe de sécurité II	31,5 W
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Classe de sécurité II	31,5 W
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Classe de sécurité II	29,5 W
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HMB BK	Classe de sécurité II	30 W
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Classe de sécurité II	23,5 W
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Classe de sécurité II	23,5 W
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Classe de sécurité II	23,5 W
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Classe électrique I	14,4 W
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Classe électrique I	20,5 W
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Classe électrique I	23,5 W
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Classe électrique I	23,5 W
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Classe électrique I	23,5 W
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Classe électrique I	23 W
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Classe électrique I	23,5 W
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Classe électrique I	35 W
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Classe électrique I	32,5 W
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Classe électrique I	29 W
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Classe électrique I	31,5 W
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Classe électrique I	31 W
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Classe électrique I	23 W
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Classe électrique I	23,5 W
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	33 W
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	33 W
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	33 W
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	31 W

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Consommation électrique
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	38,5 W
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	38,5 W
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	38,5 W
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	38,5 W
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	50 W
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	50 W
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HMB BK	Classe de sécurité II	50 W
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Classe de sécurité II	50 W
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Classe de sécurité II	50 W
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	23 W
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	23 W
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	23,5 W
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	39 W
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Classe de sécurité II	39 W
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Classe de sécurité II	50 W
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	14,4 W
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	14,4 W
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	14,4 W
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	31 W
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Classe de sécurité II	19 W
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II	18,8 W
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Classe de sécurité II	31,5 W

Order Code	Full Product Name	Classe de protection	Consommation
		CEI	électrique
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Classe de sécurité II	31,5 W
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Classe de sécurité II	29,5 W
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Classe de sécurité II	38,5 W
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Classe de sécurité II	38,5 W
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II	32 W
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Classe de sécurité II	30 W
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II	39 W
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	33 W
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Classe de sécurité II	38,5 W
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Classe de sécurité II	38,5 W
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Classe de sécurité II	38,5 W
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Classe de sécurité II	20,5 W
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W

Order Code	Full Product Name	Classe de protection	Consommation
		CEI	électrique
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Classe de sécurité II	23,5 W
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Classe de sécurité II	31,5 W
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Classe de sécurité II	31,5 W
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Classe de sécurité II	31,5 W
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	31,5 W
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Classe de sécurité II	29,5 W
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	14 W
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	23,5 W
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	35 W
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	32,5 W
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	29 W
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	31 W
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	35 W
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Classe de sécurité II	31 W
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HMB WH	Classe de sécurité II	39 W
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA- VLC HMB WH	Classe de sécurité II	39 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité	Commande	Niveau de gradation
		lumineuse	intégrée	maximal
97711500	ST770T 39S/830 DIA- VLC HOVL-H SI	Oui	Communication par la lumière visible	1%
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Non	-	-
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Non	-	-
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non	-	Non applicable
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité	Commande	Niveau de gradation
		lumineuse	intégrée	maximal
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non	-	Non applicable
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU- E MB FG WH	Non	-	Non applicable
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non	-	Non applicable
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Non	-	Non applicable
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Non	-	Non applicable
97682800	ST770S 39S/930 DIA- VLC HWB BK	Oui	-	1%
97655200	ST770B 27S/827 DIA- VLC-E WB FG BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97656900	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E MB FG BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA- VLC-E OVL-H BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Oui	-	1%
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Oui	-	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Oui	-	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Oui	-	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Oui	-	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Oui	-	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Oui	-	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Oui	-	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Oui	-	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Oui	-	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Oui	-	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Oui	-	1%
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Oui	-	1%
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Oui	-	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Non	-	Non applicable
97754200	ST780T 49S/830 DIA- VLC OVL-H WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Non	-	Non applicable
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
97745000	ST780S 60S/827 DIA- VLC HWB BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97746700	ST780S 60S/830 DIA- VLC HMB BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97747400	ST780S 60S/840 DIA- VLC VWB FG BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Non	-	Non applicable
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non	-	Non applicable
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non	-	Non applicable
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Non	-	Non applicable
97676700	ST770S 27S/827 DIA- VLC WB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA- VLC MB FG WH	Oui	-	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA- VLC VWB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Non	-	Non applicable
97697200	ST770T 27S/830 DIA- VLC HOVL-H WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	-	1%
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Oui	-	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Oui	-	1%
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Oui	-	1%
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	-	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non	-	Non applicable
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui	-	1%
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non	-	Non applicable
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui	-	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non	-	Non applicable
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui	-	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non	-	Non applicable
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui	-	1%
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non	-	Non applicable
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Non	-	Non applicable
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	Communication par la lumière visible	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	Argent
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	Blanc
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	Blanc
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Blanc
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Blanc
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Blanc
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Blanc
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Blanc
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Blanc
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Blanc
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Blanc
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Blanc
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Noir
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	Noir
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Noir
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Noir
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Blanc
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Blanc
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Blanc
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Blanc
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Blanc
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Blanc
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Blanc
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Blanc
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Blanc
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Blanc
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Blanc
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	Noir
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	Noir
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Blanc
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Blanc
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Blanc
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Blanc
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Blanc
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Blanc
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Blanc
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Noir
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	Noir
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	Noir
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argent
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	Argent
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argent
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	Argent
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	Argent
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argent
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Blanc
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Blanc
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Blanc
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Blanc
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argent
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argent
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argent
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Blanc
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	Noir
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Noir
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	Noir
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Blanc
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Blanc
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Blanc
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Blanc
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Blanc
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Blanc
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Noir
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	Noir
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	Noir
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Noir
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Noir
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Noir
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Noir
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Noir
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Blanc
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	(0.434,0.403)<3
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	(0.458,0.410)<3
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	(0.434,0.403)<3
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	(0.382,0.380)<3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	(0.458,0.410)<3
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	(0.457,0.385)<3
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

Durées de vie (conformes IES)

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	-
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	1 %
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	1 %
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	-
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	-
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	-
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	-
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	-
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	-
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	-
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	-
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	-
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	-
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	-
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	-
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	-
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Mortalité du driver à 5 000h
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	-
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	-
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	-
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	-
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	-
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	-
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	-
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	-
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	-
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	-
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	-
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97711500	ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI	ST770T
96207400	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	ST770B
96222700	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	ST770B
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
97655200	ST770B 27S/827 DIA-VLC-E WB FG BK	ST770B
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97733700	ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK	ST770X
97734400	ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
97746700	ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK	ST780S
97747400	ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
97705400	ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
97757300	ST780T 49S/930 PSU MB FG SI	ST780T
97758000	ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI	ST780T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
97753500	ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK	ST780T
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
97684200	ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97695800	ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97698900	ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97712200	ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97702300	ST770T 27S/CH PSU MB FG BK	ST770T
97703000	ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK	ST770T
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910500465998




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101405




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101224


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101371




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101439




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101410




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101392




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101402




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101213



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101423






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101232



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101391




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101207

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101426




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101367



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101431

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101440

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101403




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101447


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101395

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101394


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101216




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101368




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101413

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101397




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101369




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101414

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101428




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101419




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101377


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101387




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101418




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101380




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101384




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101386



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101433






Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101208




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101383




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101445


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101396




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101425




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101388




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101214




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101370




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101390



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101432




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101435



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101441

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101364

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101215






Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101427

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101231

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101223




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101366

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101422




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101211



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101378

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101210

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101393




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101415


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101389

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101401


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101442




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101365




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101420




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101443






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101398




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101209



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101444



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100014

