



Le summum de la flexibilité et de la performance pour les commerces

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

- Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux
- Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin
- Le concept OptiShield assure un look impeccable sur toute la durée de vie du produit

Applications

- Boutique de station-service
- Supermarchés et hypermarchés
- Grandes surfaces

Fonctions

- Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil
- Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée
- Vitre de protection facultative (conseillée dans les environnements poussiéreux)
- Sortie jusqu'à 6 000 lm pour des hauteurs d'installation élevées

Versions



StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770B
black, semi recessed



StyliD Evo Compact ST770X
white, Maxos fusion
integrated

- Disponible avec des teintes LED et des recettes LED pour le rayon frais
- Options de connectivité filaire (DALI) et sans fil
- Le faisceau ovale à haute intensité permet d'espacer davantage les luminaires pour l'éclairage des comptoirs de produits frais ou des mots-symboles sur le mur
- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant



StyliD Evo Performance
ST780T white, track version



StyliD Evo Performance HR
for maxos fusion



StyliD Evo Compact ST770T
silver, track version



StyliD Evo Performance
ST780T silver, track version



StyliD Evo Compact ST770S
white, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact ST770S
silver, Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR for
maxos fusion



StyliD Evo Performance
ST780S white, Maxos fusion
version




StyliD Evo Compact ST770T
white, track version




StyliD Evo Compact ST770T
black, track version


Schéma dimensionnel




ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HWWB BK




ST770X 17S/830 DIA MB FG WH




ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK




ST780T 39S/827 PSU NB FG WH




ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH




ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH



ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK



ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH



ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH


Détails sur le produit



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X Mounting interface



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



Aiming indication, with
marking for Indoor
Positioning operation



StyliD Evo Performance white,
side view



StyliD Evo Compact black,
front view



StyliD Evo Performance white,
front view



OptiShield protects the
optical compartment from
bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black,
full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in
white, full rotation flexibility

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Données techniques de l'éclairage

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
--	--------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Commandes et gradation

Commande intégrée	Communication par la lumière visible
-------------------	--------------------------------------

Mécanique et boîtier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,5
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux +/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	2 000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Faisceau intensif
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	2 700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2 700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	2 700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2 800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	3 900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Faisceau extensif
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	3 900 lm	3000 K	129 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	2 700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	2 700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Faisceau horizontal ovale
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1 700 lm	3000 K	144 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2 700 lm	2700 K	130 lm/W	>80	Faisceau extensif
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	2 700 lm	3000 K	133 lm/W	>90	Faisceau horizontal ovale
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	3 900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Faisceau intensif
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3 900 lm	3000 K	139 lm/W	>80	Faisceau intensif
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	4 900 lm	3000 K	128 lm/W	>80	Faisceau horizontal ovale
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	6 000 lm	4000 K	152 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	6 000 lm	2700 K	135 lm/W	>80	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	2 700 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	2 700 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	6 000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Faisceau extensif
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1 700 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Faisceau extensif
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	2 700 lm	3000 K	131 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	2 700 lm	4000 K	136 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	2 700 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Réflecteur métallique ovale haute réflexion - faisceau horizontal
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	3 900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Faisceau extensif
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	3 900 lm	3000 K	138 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	3 900 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Type d'optique
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HWB BK	3 900 lm	3000 K	116 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau ultra-extensif >80°
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	4 900 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	3 900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Faisceau intensif
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	4 900 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Faisceau extensif
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	2 000 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Faisceau intensif
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2 700 lm	2700 K	131 lm/W	>80	Faisceau extensif
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	2 700 lm	3000 K	136 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	2 700 lm	4000 K	142 lm/W	>80	Faisceau ultra-extensif
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	3 900 lm	2700 K	129 lm/W	>80	Faisceau vertical ovale
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	3 900 lm	2700 K	132 lm/W	>80	Faisceau extensif
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3 900 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	3 900 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1 700 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	3 000 lm	5000 K	94 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	2 800 lm	2200 K	90 lm/W	>80	Faisceau semi-intensif
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	3 900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	3 900 lm	3000 K	115 lm/W	>90	Faisceau semi-intensif

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Classe de protection CEI
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	16,6 W	Classe de sécurité II
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	19,6 W	Classe de sécurité II
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	19,8 W	Classe de sécurité II
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	19,8 W	Classe de sécurité II
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	31 W	Classe de sécurité II
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	31 W	Classe de sécurité II
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	31,5 W	Classe de sécurité II
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	20,5 W	Classe de sécurité II
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	20,5 W	Classe de sécurité II
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	11,8 W	Classe électrique I
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	19,6 W	Classe électrique I
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	19,8 W	Classe électrique I
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	39 W	Classe de sécurité II
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	39,5 W	Classe de sécurité II
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	45 W	Classe de sécurité II

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Classe de protection CEI
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	19,8 W	Classe de sécurité II
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	19,8 W	Classe de sécurité II
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	46 W	Classe de sécurité II
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	11,8 W	Classe de sécurité II
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	20,5 W	Classe de sécurité II
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	20,5 W	Classe de sécurité II
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	20,5 W	Classe de sécurité II
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	31,5 W	Classe de sécurité II
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	29,5 W	Classe de sécurité II
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	29,5 W	Classe de sécurité II
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	35,5 W	Classe de sécurité II
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	39,5 W	Classe de sécurité II
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	39 W	Classe de sécurité II
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	16,6 W	Classe de sécurité II
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	19,6 W	Classe de sécurité II
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	19,6 W	Classe de sécurité II
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	19,6 W	Classe de sécurité II
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	31,5 W	Classe de sécurité II
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	31 W	Classe de sécurité II
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	29 W	Classe de sécurité II
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	11,8 W	Classe de sécurité II
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	32,5 W	Classe de sécurité II
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	31 W	Classe de sécurité II
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	31 W	Classe de sécurité II
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	35 W	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Non	Non applicable
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Non	Non applicable
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Non	Non applicable
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Non	Non applicable
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Oui	1%
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Oui	1%
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Oui	1%
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Oui	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Oui	1%
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Oui	1%
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Oui	1%
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Non	Non applicable
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Non	Non applicable
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Non	Non applicable
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Non	Non applicable
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Oui	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Oui	1%
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Oui	1%
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Oui	1%
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Oui	1%
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Oui	1%
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Oui	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Oui	1%
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Oui	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Non	Non applicable
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Non	Non applicable
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Non	Non applicable
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Oui	1%
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Non	Non applicable
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Non	Non applicable
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Non	Non applicable
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Non	Non applicable
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Non	Non applicable
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Non	Non applicable
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Non	Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Blanc
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanc
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Blanc
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Blanc
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Blanc

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Blanc
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	Noir
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	Noir
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	Noir
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Blanc
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Blanc
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Blanc
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Blanc
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	Blanc
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Blanc
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	Noir
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	Argent
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	Argent
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	Argent
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Blanc
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanc
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanc
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Blanc
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	Argent
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	Argent
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	Argent
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	Noir
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanc
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Blanc
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanc
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Blanc
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Blanc
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Blanc
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Blanc
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	Blanc
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Blanc
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Blanc
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Blanc
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Noir
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	Noir
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Noir
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	Noir
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	Noir

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	(0.434,0.403)<2
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	(0.434,0.403)<3
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	(0.434,0.403)<3
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	(0.458,0.410)<3
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	(0.434,0.403)<2
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	(0.422,0.386)<2
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	(0.458,0.410)<3
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	(0.434,0.403)<3
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	(0.382,0.380)<3
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	(0.422,0.386)<2
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	(0.458,0.410)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	(0.343,0.331)<3


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97682800	ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK	ST770S
97656900	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E MB FG BK	ST770B
97657600	ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK	ST770B
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97754200	ST780T 49S/830 DIA-VLC OVL-H WH	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
97745000	ST780S 60S/827 DIA-VLC HWB BK	ST780S
97701600	ST770T 27S/930 PSU MB FG SI	ST770T
97707800	ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI	ST770T
97759700	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97679800	ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI	ST770S
97680400	ST770S 39S/830 DIA-VLC MB FG SI	ST770S
97681100	ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI	ST770S
97683500	ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK	ST770S
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
97709200	ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97704700	ST770T 27S/FR PSU MB FG BK	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
97715300	ST770T 39S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97716000	ST770T 39S/PC930 PSU MB FG BK	ST770T

Diagramme photométrique polaire




ST770TI - 910505101410




ST770TI - 910505101213

ST770TI - 910505101392




ST770TI - 910505101232


ST770TI - 910505101402




ST780TI - 910505101426




ST770TI - 910505101367




ST780TI - 910505101431




ST780TI - 910505101440




ST780TI - 910505101447




ST770TI - 910505101395




ST770TI - 910505101394




ST770TI - 910505101368




ST770TI - 910505101369




ST770TI - 910505101377




ST770TI - 910505101384




ST770TI - 910505101386




ST770TI - 910505101208




ST770TI - 910505101228




ST770TI - 910505101381




ST780TI - 910505101445




ST780TI - 910505101425




ST770TI - 910505101382




ST770TI - 910505101221




ST770TI - 910505101219




ST780TI - 910505101435




ST770TI - 910505101364




ST770TI - 910505101215




ST770TI - 910505101366




ST770TI - 910505101211




ST770TI - 910505101378




ST770TI - 910505101210




ST770TI - 910505101393




ST770TI - 910505101415




ST770TI - 910505101389




ST770TI - 910505101401




ST770TI - 910505101365




ST770TI - 910505101220




ST770TI - 910505101379




ST770TI - 910505101398




ST770TI - 910505101399



ST770TI - 910505101385



ST770TI - 910505101412



ST780TI - 910505101434