



Den ultimate løsningen for fleksibilitet og ytelse i butikker

StyliD Evo

Med StyliD Evo kan forhandlere få PerfectAccent-optikkens overlegne lyskvalitet og markedsledende energieffektivitet i en rekke fleksible og fremtidssikre lyskasterne. StyliD Evo-lyskasterne er enkle å rekonfigurere med raske og enkle optiske oppgraderinger som ikke krever verktøy. De støtter også hyppige endringer i butikkoppsett, ettersom StyliD Evo-lyskasteren enkelt kan flyttes på skinnen eller Maxos fusion-skinne. StyliD dekker et bredt spekter av bruksområder innen belysning, fra lavere lysnivåer i nærbutikker til installasjoner med høy takhøyde der svært høy lyseffekt er nødvendig og gir kontinuitet i alle butikkonsepter. StyliD Evo kan monteres på 3C eller DALI-skinne (ST770T, ST780T), på Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), eller i taket med en delvis innfelt versjon (ST770B). Alle StyliD Evo-lyskasterne med PerfectAccent-reflektorer er sertifisert som et sirkulært belysningsprodukt og gir flere alternativer for systemintegrering og dimming i kablet og trådløs utgave. For forlenget holdbarhet og bedre visuell presentasjon av mat, redusert matsvinn og økt salg er LED-lysprofiler for ferskmat tilgjengelige. Se våre mote- og matkatalogsider for å finne ut mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Fordeler

- Tiltrekk kunder med mer strålende lys og overlegen øyekomfort
- Enkel å omplassere og oppgradere for hyppige butikkoppdateringer
- Reduser karbonutslippet og spar energi med effektivitet i verdensklasse
- Sertifisert for sirkulær belysning med høyeffektive PerfectAccent-reflektorer

Funksjoner

- Enkelt optikkbytte eller oppgraderinger som ikke krever verktøy
- Tilgjengelig med høyeffektive PerfectAccent-reflektorer
- Valgfritt frontglass (anbefalt i miljøer med mye støv)
- Opptil 6000 lm lysstyrke for høye monteringshøyder
- Tilgjengelig med LED-lysprofiler for matvarer
- Kablede (DALI) og trådløse tilkoblingsmuligheter
- Oval stråle med høy intensitet gir mulighet for økt armaturavstand ved belysning av ferskvaredisker eller logoer på veggen

Søknad

- Nærbutikker
- Super- og hypermarkeder
- Formater for storbutikker

Warnings and safety



- Alle fotometriske data estimeres uten det valgfrie frontglasset. Lyseffekten skal reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass
- Rengjøring av optikken skal kun gjøres med komprimert luft. Berøring av LED-lampen eller reflektoren er forbudt. Det anbefales på det sterkeste at det valgfrie frontglasset brukes i områder der det tilberedes mat, og i områder med mye støv, siden dette glasset kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.
- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

Versions



StyliD Evo Performance ST780T
white, track version

Målskisse



Produkt detaljer



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view



StyliD Evo Performance white, front view



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Optikktype	Bredstrålet
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Kontroller og dimming	
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)		
910505101438	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	122 lm/W	4 700 lm
910505102315	ST770T 27S/ ROSE WIA WB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2 800 lm
910505102316	ST770T 39S/ PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505101438	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	38,5 W
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	29 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	31 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505101438	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Nei
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505101438	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Hvit
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Svart

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Svart

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505101438	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2




Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505101438	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102316

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102315

