



Flexibilitate și performanțe excelente pentru magazine

StyliD Evo

Cu StyliD Evo, comercianții cu amănuntul se pot bucura de calitatea superioară a luminii și de eficiența energetică lider pe piață a opticii PerfectAccent într-o serie de proiectoare flexibile și pregătite pentru viitor. Proiectoarele StyliD Evo sunt ușor de reconfigurat cu upgrade-uri rapide și simple ale opticii care nu necesită instrumente. Acestea acceptă, de asemenea, modificări frecvente ale aspectului magazinului, deoarece proiectorul StyliD Evo poate fi repositionat cu ușurință pe șină sau pe coloana Maxos Fusion. Acoperind o gamă largă de aplicații de iluminat, de la niveluri mai scăzute de lumină în formate confortabile până la instalații cu tavan înalt în care este necesară un flux luminos foarte mare, StyliD oferă continuitate pentru fiecare concept de retail. StyliD Evo poate fi montat pe șină 3C sau DALI (ST770T, ST780T), pe Maxos Fusion (ST770S, ST780S, ST770X) sau încastrat în tavan cu o versiune semi-încastrată (ST770B). Toate proiectoarele StyliD Evo cu reflectoare PerfectAccent sunt certificate ca un produs de iluminat circular și oferă mai multe opțiuni de integrare a sistemului și de control al luminii, inclusiv cu fir și fără fir. Pentru o durată de valabilitate prelungită și o mai bună reprezentare vizuală a alimentelor, reducerea risipei alimentare și creșterea vânzărilor, sunt disponibile rețete de iluminat cu LED pentru alimente proaspete. Consultați paginile noastre de catalog de modă și alimentație pentru a afla mai multe despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

Beneficii

- Atrageți cumpărătorii cu mai multă strălucire și confort vizual superior.
- Repoziționați și modernizați cu ușurință iluminatul pentru reamenajările frecvente ale magazinului.
- Cea mai bună eficacitate din clasa sa, pentru a reduce amprenta de carbon și a economisi energie.
- Certificat ca iluminat circular cu reflectoare de înaltă eficiență PerfectAccent

Caracteristici

- Înlocuire ușoară a opticii sau modernizări care nu necesită instrumente
- Disponibil cu reflectoare de înaltă eficacitate PerfectAccent
- Sticlă frontală opțională (recomandată în medii cu praf)
- Până la 6000 lm de ieșire pentru înălțimi mari de instalare
- Disponibil cu rețete de iluminat LED pentru alimente proaspete și arome LED
- Opțiuni de conectivitate cu fir (DALI) și fără fir
- Flux luminos oval de înaltă intensitate permite o distanță sporită între aparate de iluminat atunci când iluminați diferite alimente proaspete sau sigle pe pereți

Cerere

- Magazine de proximitate
- Supermarketuri și hypermarketuri
- Magazine de dimensiuni mari

Warnings and safety

- Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam față opțional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam față
- Curățarea sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam față opțional, deoarece poate fi curățat cu o lavetă (uscată) din microfibre.
- În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească
- Produsul trebuie montat la o distanță accesibilă. Manipularea produsului atunci când este fierbinte este posibilă doar cu o mânăușă izolatoare

Versions



ST771T StyliD Evo Driver-in-track -
white





StyliD Evo Compact HR



ST771T StyliD Evo Driver-in-track -
Silver

StyliD Evo

Cote



	PSU	DIA	WIA
A	160	260	220
≤395	>395		
B	190	205	
C	124	139	

Detalii produs



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR black



StyliD Evo Compact black, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust

Detalii produs



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility

Informații generale

Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
--------------------------------------	-------

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz

Sistem mecanic și carcasă

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +35 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Sursă de lumină înlocuibilă
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nu
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nu
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Nu
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatură	Indice de	Randament	Flux luminos
		de culoare corelată (nom.)	redare a culturilor (IRC)	luminos (nominal) (nom.)	
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
58791500	ST771T 39S/ PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58794600	ST771T 39S/ PW930 DIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
58792200	ST771T 39S/ PW930 WIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58795300	ST771T 39S/ PW930 DIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Fascicul luminos larg
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Fascicul luminos larg
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Fascicul luminos larg
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Fascicul luminos larg
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Fascicul luminos larg
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Fascicul luminos larg
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Fascicul luminos mediu

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	23,5 W	Nu se aplică
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	31 W	Nu se aplică
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	31 W	Nu se aplică
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	23,5 W	Nu se aplică
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	31 W	Nu se aplică
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	31 W	Nu se aplică

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Nu	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Da	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Da	-
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Nu	-

Order Code	Full Product Name	Temperatură	Indice de	Randament	Flux luminos
		de culoare corelată (nom.)	redare a culturilor (IRC)	luminos (nominal) (nom.)	
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	124 lm/W	1.750 lm
97708500	ST770T 27S/ ROSE PSU MB FG BK	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	3000 K	>90	81 lm/W	2.600 lm
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
58793900	ST771T 39S/ PW930 WIA WB SI	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58796000	ST771T 39S/ PW930 DIA WB SI	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Fascicul luminos mediu
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Fascicul luminos larg
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Fascicul luminos larg
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	14 W	Nu
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	29 W	Nu
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	31,5 W	Nu
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	23,5 W	Nu se aplică
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	31 W	Nu se aplică
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	31 W	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Da	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Da	-
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Nu	Nu se aplică
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Nu	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea	Nivel maxim de
		intensității	reglare a intensității
		luminoase	luminoase
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Nu	Nu se aplică
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Nu	-

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea	Nivel maxim de
		intensității	reglare a intensității
		luminoase	luminoase
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Da	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Da	-

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Alb
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Alb
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Alb
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Negru
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Negru
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Negru

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	Negru
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	Negru
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	Negru
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Argintiu
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Argintiu
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Argintiu

Funcționare de urgență

Order Code	Full Product Name	Central de urgență
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Nu
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Nu
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Nu
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Nu
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Nu
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Nu

Order Code	Full Product Name	Central de urgență
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	-
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	-
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	-
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Nu
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Nu
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Nu

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Valoare	Valoare efect
		pălpăire	stroboscopic (SVM)
		(PstLM)	
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-	-
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-	-

Order Code	Full Product Name	Valoare	Valoare efect
		pălpăire	stroboscopic (SVM)
		(PstLM)	
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	1	0,5
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	1	0,5
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	1	0,5
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-	-
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-	-

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	(0.434,0.403)<2
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	(0.478,0.382)<2
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	(0.457,0.385)<3
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2

Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
58788500	ST77IT 27S/830 PSU WB WH	ST77IT
58791500	ST77IT 39S/PW930 WIA WB WH	ST77IT
58794600	ST77IT 39S/PW930 DIA WB WH	ST77IT
58789200	ST77IT 27S/830 PSU WB BK	ST77IT
58792200	ST77IT 39S/PW930 WIA WB BK	ST77IT
58795300	ST77IT 39S/PW930 DIA WB BK	ST77IT

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
97693400	ST770T 17S/930 PSU MB FG BK	ST770T
97708500	ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK	ST770T
00999800	ST770T 27S/FMT PSU HMB FG BK	ST770T
58790800	ST77IT 27S/830 PSU WB SI	ST77IT
58793900	ST77IT 39S/PW930 WIA WB SI	ST77IT
58796000	ST77IT 39S/PW930 DIA WB SI	ST77IT


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505100733




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101378




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505101393




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102732




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102731




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102738



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102736




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102735




Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102730


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102733



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102737



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102734

