



Optimal butiksflexibilitet och prestanda

StyliD Evo

Butiker gör oftare mindre uppdateringar i butiken istället för fullständiga ombyggnader var åttonde till tionde år. Samtidigt måste de behålla den ljuskvalitet de är vana vid, kunna vara flexibla med hur belysningen integreras i byggnaden och uppnå rätt ljuseffekter för att fånga kundernas intresse. Dessutom behöver de framtidssäkra lösningar som gör det möjligt att införa koncept som skiljer deras butik från mängden. StyleiD är den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den levererar ljus av hög kvalitet och ger ett enastående ljusutbyte. Dessutom kan optiken bytas utan verktyg. För att förlänga livslängden i butiken ytterligare gör OptiShield-optikhuset att produkten förblir fläckfri och ren. StyleiD ger kontinuitet i butiksmiljön och omfattar ett stort utbud av belysningstillämpningar, från lägre ljusnivåer i servicebutiksformat till installationer för höga takhöjder där mycket starka ljusflöden krävs.

Fördelar

- Locka till dig kunder med en glänsande butik och överlägsen komfort för ögonen
- Enkel att flytta och uppgradera för återkommande butiksuppdateringar
- Klassledande effektivitet för att minska koldioxidavtrycket och spara på energiförbrukningen
- Certifierad som cirkulär belysning med PerfectAccent högeffektiva reflektorer

Funktioner

- Byte och uppgradering av reflektorer utan verktyg
- OptiShields optikhus är tätat mot insekter och partiklar
- Filterglas och bländskydd finns som tillbehör
- Upp till 6 000 lm uteffekt för installation på höga höjder
- Oval stråle med hög intensitet möjliggör ökat armaturavstånd för belysning av kassor, skyltar eller reklambanners

Användning

- Servicebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor

Varning och Säkerhet

- Alla fotometriska data är beräknade utan tillvalet frontglas. Ljusflödet ska minskas med 3,5 % när ett frontglas används
- Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor. För utrymmen med matberedning och mycket dammiga områden rekommenderas tillvalet frontglas, eftersom det kan rengöras med en (torr) mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Versions



StyliD Evo Compact ST770B white,
semi recessed





ST771T StyliD Evo Driver-in-track -
white




ST771T StyliD Evo Driver-in-track -
black

Måttskiss



Måttskiss



Produktinformation



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nej
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Nej
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Nej
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	
				(nom)	Ljusflöde
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	119 lm/W	2 750 lm
910505102730	ST771T 27S/830 O PSU WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 750 lm
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
910505102736	ST771T 39S/PW930	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	
				(nom)	Ljusflöde
	DIA WB WH				
910505102731	ST771T 27S/830 O PSU WB BK	3000 K	>80	117 lm/W	2 750 lm
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
910505102315	ST770T 27S/ROSE	2200 K	>80	96 lm/W	2 800 lm

	Full Product	Korrelerad färgtemperatur (Nom)		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
Order Code	Name		Färgåtergivningsindex		
	ROSE				
	WIA				
	WB FG				
	WH				
910505102316	ST770T 39S/ PW930	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
	WIA				
	WB WH				
910505102732	ST771T 27S/83	3000 K	>80	117 lm/W	2 750 lm

Ljussteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Medelstrålande ljusfördelning
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Bredstrålande ljusfördelning
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	23 W	Nej
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	23,5 W	Ej tillämpligt
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	31 W	Ej tillämpligt
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	31 W	Ej tillämpligt
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	23,5 W	Ej tillämpligt
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	31 W	Ej tillämpligt

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nej	Ej tillämpligt
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Nej	-
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja	-
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Ja	-
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Nej	-
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Ja	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur (Nom)		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
	0 PSU				
	WB SI				
910505102735	ST771T 39S/ PW930	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
	WIA				
	WB SI				
910505102738	ST771T 39S/ PW930	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
	DIA WB				
	SI				

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Bredstrålande ljusfördelning
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Bredstrålande ljusfördelning
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Bredstrålande ljusfördelning
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Bredstrålande ljusfördelning
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Bredstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	31 W	Ej tillämpligt
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	29 W	Nej
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	31 W	Nej
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	23,5 W	Ej tillämpligt
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	31 W	Ej tillämpligt
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	31 W	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Ja	-
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ja	Ej tillämpligt
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja	Ej tillämpligt
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Nej	-
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Ja	-
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Ja	-

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Vit
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Vit
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Vit
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Vit
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Svart
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Svart

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Nej
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Nej
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Nej
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Nej
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Nej

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	1	0,5
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-	-
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-	-
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-	-
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-	-
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	ST771T
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	ST771T
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	ST771T
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	ST771T
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	ST771T

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Svart
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Svart
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Svart
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Silver
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Silver
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Silver


Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Nej
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Nej
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Nej
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Nej

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-	-
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	1	0,5
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	1	0,5
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-	-
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-	-
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-	-


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	ST771T
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	ST771T
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	ST771T
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	ST771T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102316




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102315




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102732




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102731




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102738



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102736




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102735




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102730


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102733



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102737



Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102734

