



Optimal butiksflexibilitet och prestanda

Butiker gör oftare mindre uppdateringar i butiken istället för fullständiga ombyggnader var åttonde till tionde år. Samtidigt måste de behålla den ljuskvalitet de är vana vid, kunna vara flexibla med hur belysningen integreras i byggnaden och uppnå rätt ljuseffekter för att fånga kundernas intresse. Dessutom behöver de framtidssäkra lösningar som gör det möjligt att införa koncept som skiljer deras butik från mängden. StyleiD är den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande butiksmiljöer. Den levererar ljus av hög kvalitet och ger ett enastående ljusutbyte. Dessutom kan optiken bytas utan verktyg. För att förlänga livslängden i butiken ytterligare gör OptiShield-optikhuset att produkten förblir fläckfri och ren. StyleiD ger kontinuitet i butiksmiljön och omfattar ett stort utbud av belysningstillämpningar, från lägre ljusnivåer i servicebutiksformat till installationer för höga takhöjder där mycket starka ljusflöden krävs.

Fördelar

- Locka till dig kunder med en glänsande butik och överlägsen komfort för ögonen
- Enkel att flytta och uppgradera för återkommande butiksuppdateringar
- Klassledande effektivitet för att minska koldioxidavtrycket och spara på energiförbrukningen
- Certifierad som cirkulär belysning med PerfectAccent högeffektiva reflektorer

Applications

- Servicebutiker
- Snabbköp och stormarknader
- Stora butikskedjor

Funktioner

- Byte och uppgradering av reflektorer utan verktyg
- OptiShields optikhus är tätat mot insekter och partiklar
- Filterglas och bländskydd finns som tillbehör
- Upp till 6 000 lm uteffekt för installation på höga höjder
- Oval stråle med hög intensitet möjliggör ökat armaturavstånd för belysning av kassor, skyltar eller reklambanners

- Alla fotometriska data är beräknade utan tillvalet frontglas. Ljusflödet ska minskas med 3,5 % när ett frontglas används
- Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor. För utrymmen med matberedning och mycket dammiga områden rekommenderas tillvalet frontglas, eftersom det kan rengöras med en (torr) mikrofiberduk.
- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Versions



StyliD Evo Compact ST770B
white, semi recessed




StyliD Evo Compact HR




StyliD Evo Performance HR


Måttskiss



ST770T 39S/PW930 WIA WB WH



ST780T 39S/830 PSU HNB WH



ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH

Produktinformation



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Performance HR

Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
------------------------------	-------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Styrenheter och dimring

Max. dimringsnivå	Inte tillämpbar
-------------------	-----------------

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,5
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Optiktyp
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	2 700 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	2 800 lm	2200 K	93 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	3 900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505100747	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	3 900 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Högre reflekterande metallreflektor, smalstrålande ljusfördelning 10–20 °

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	24,5 W
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	30 W
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	32 W
910505100747	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	27 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Nej
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ja
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ja
910505100747	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Vit
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Svart
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Svart
910505100747	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	Vit




Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478,0.382)<2
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422,0.386)<2
910505100747	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	(0.434,0.403)<3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505101218	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
910505100747	ST780T 39S/830 PSU HNB WH	ST780T

Polar normal diagrams





ST780TI - 910505100747