



Виключна гнучкість і продуктивність у крамницях

StyliD Evo

Завдяки лінійці StyliD Evo роздрібні продавці можуть насолоджуватися чудовою якістю світла та найкращою на ринку енергоефективністю оптики PerfectAccent із серією гнучких сучасних прожекторів. Прожектори StyliD Evo легко переналаштувати через швидке й легке оновлення оптики, яке не потребує інструментів. Вони також підходять у разі часткої зміни планування магазинів, оскільки прожектор StyliD Evo можна легко переустановити на шинопровід або магістраль Maxos Fusion. Охоплюючи широкий спектр застосування освітлення, від низького рівня освітлення в зручних форматах до монтажу у високу стелю, де потрібна дуже висока світловіддача, прожектори StyliD забезпечують безперервність для кожної концепції роздрібної торгівлі. StyliD Evo можна монтувати на шинопровід 3C або DALI (ST770T, ST780T), на моделі Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) або в стелю (напіввбудована модель ST770B). Усі прожектори StyliD Evo з відбивачами PerfectAccent сертифіковані як вироби замкнутого циклу; вони пропонують численні системні інтеграції та варіанти регулювання яскравості, включно з дротовими та бездротовими моделями. Для подовження терміну зберігання та кращого візуального представлення їжі, зменшення харчових відходів і збільшення продажів доступні схеми світлодіодного освітлення для свіжих продуктів. Перегляньте каталог Fashion and Food, щоб дізнатися більше про лінійки PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost і Champagne.

Переваги

- Приваблює покупців завдяки більшому блиску та чудового комфорту для очей
- Легко змінити положення та оновити у разі частих оновлень магазину
- Найкраща в своєму класі ефективність щодо зменшення рівня парникових газів та економії споживання енергії
- Сертифікований як освітлення замкнутого циклу завдяки високоефективним відбивачам PerfectAccent

Характеристики

- Легка заміна або оновлення оптики, які не потребують інструментів
- Доступний із високоефективними відбивачами PerfectAccent
- Додаткове переднє скло (рекомендується в запиленому середовищі)
- Потужність до 6000 лм для встановлення на великій висоті
- Постачається зі схемами світлодіодного освітлення для свіжих продуктів і LED-відтінками для крамниць
- Варіанти дротового (DALI) і бездротового підключення
- Овальний промінь високої інтенсивності дозволяє збільшити відстань між світильниками у разі освітлення прилавків зі свіжою їжею або написів на стіні

Застосування

- Міні-маркети
- Супермаркети та гіпермаркети
- Крамниці великого формату

Попередження та безпека


- Усі фотометричні дані обчислюються без додаткового переднього скла. Світловий потік слід зменшити на 3,5 % у разі використання переднього скла
- Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць із високим рівнем пилу настійно рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) тканиною з мікрофібри.
- Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
- Виріб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках

Версії



StyliD Evo Compact ST770B white,
semi recessed

Розміри



Деталі по продукції



StyliD Evo ST770B semi recessed
installation rim

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Кут променя джерела світла	120 °
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Кількість джерел світла	1
Тип оптичного пристрою	Овальний горизонтальний промінь
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Ні
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Тип кришки об'єктива	-
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK02
Код захисту від проникнення	IP20
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,5
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)	
Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год	1 %
Дані про виріб	
Брошура про сімейство продуктів, 2023, Жовтень 13	
Код сімейства продуктів ST770B	

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Код сімейства ламп
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	LED27S
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	LED39S

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	>80	121 lm/W	2 700 lm
910505100014	ST770B LED39S/930	>90	124 lm/W	3 850 lm

Order Code	Full Product Name	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
	PSU-E OVL-H WH			

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	23,5 W


Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	31 W

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910500465998	ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505100014	ST770B LED39S/930 PSU-E OVL-H WH	(0.434,0.403)<2

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910500465998



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100014

