



Produkt

Ecoclick-startere

Et udvalg af førsteklasses glimtændere til at tænde lysstofrør med magnetisk spole

Fordele

- Den eneste starter der tilbyder hurtig, nem installation uden brug af ekstra værktøjer
- Miljøvenligt, genbrugskoncept (fri for bly og radioaktivitet)
- Mere end 25% længere lysstofrørslevetid; lavere vedligeholdelsesudgifter sammenlignet med startere af en lavere kvalitet, der ikke er i overensstemmelse med IEC
- Optimal konnektivitet gennem messingkomponenter og oxidationsresistente messingstikben
- Flammehæmmende komponenter og UV-resistent beholder giver ekstra sikkerhed og sikker tænding (valideret af Underwriters Laboratories UL)

Funktioner

- Redesignet beholdertop med to installationshak ind i hvilke stikbenene på en anden starter passer perfekt (patenteret innovation)
- Uden radioaktivt materiale (patenteret) og blyfri (i overensstemmelse med RoHS)
- Førsteklasses pålidelighed med mere end 10.000 sikre tændinger
- 2-stikben tænder i plastikbeholder (flammehæmmende polycarbonat) med radiostøjdæmpningskondensator af høj kvalitet
- Veldefineret foropvarmning og spidsspænding sikrer ordentlig tænding

Anvendelsesområder

- Tænder lysstofrør af alle mærker med konventionelle elektromagnetiske forkoblinger vha. TL-D (T8), TL (T12), TL mini og PL-L-lyskilder
- S2 Ecoclick-startere er velegnet til:
 - 110/130 V, 4-22 W enkeltforkobling
 - 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W enkeltforkobling
 - 220/240 V, 4-22 W serieforkobling
- S10 Ecoclick-startere er velegnede til 220/240 V, 4-65 W enkeltforkobling
- S10 Ecoclick-startere kræves til 220/240 V, 13 W enkelt forkobling
- S2 Ecoclick-startere anbefales til 220/240 V, 18 W enkelt forkobling for optimal ydelse

Versions




LPPR STARTER PHL 0003



LPPR STARTER PHL 0004

Målskitse



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S16 70-125W 240V UNP/20X10CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Oplysninger om produktet



S16 70-125 W, WH

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus Hvid

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928392220202	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/ 20X25CT	220-240 V	4 W
928392220229	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/ 1000	220-240 V	4 W
928390720202	S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/ 20X25CT	220-240 V	22 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928390720229	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/ 1000	220-240 V	22 W
928390930371	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT	240 V	125 W

