



## Descrierea produsului

### Startere Ecoclick

Gamă variată de startere electronice de calitate superioară pentru aprinderea surselor de iluminat fluorescente care operează cu balast electromagnetic.

#### Beneficii

- Singurul starter care oferă o instalare ușoară, rapidă fără ajutorul altor ustensile
- Nu cauzează stres-chiar și starterele prinse bine pot fi demontate ușor
- Produs prietenos mediului, conceput pentru reciclare (fără conținut de plumb și substanțe radioactive)
- Durată de funcționare mai mare cu 25%; costuri de întreținere mai reduse comparativ cu starterele de joasă-calitate care nu respectă standardele IEC
- Conectivitate optimă datorită componentelor din alamă și pinilor din alamă anti-oxidantă
- Componente de ignifugare și carcasă rezistentă la razele UV pentru un plus de securitate și o aprindere în siguranță (validate de Laboratoarele Underwriters UL)

#### Caracteristici

- Carcasă special reconcepută prin adăugarea a două deschideri în care pinii altui starter de încadrează perfect (brevet de invenție)
- Fără conținut de substanțe radioactive (brevetat) și plumb (conform cerințelor RoHS)
- Fiabilitate foarte mare cu 10,000 de întreruperi în siguranță
- Canistra din plastic (polycarbonat -produs de ignifugare) conține aprinzător cu 2 pini și condensator pentru deparazitare radio (antibruiaj) de foarte bună calitate
- Preîncălzirea bine definită și tensiunea de vârf asigură o aprindere sigură

# Startere Ecoclick

## Cerere

- Apinde surse fluorescente de toate tipurile cu balast electromagnetic convențional folosind sursele TL-D (T8), TL (T12), TL mini și PL-L
- Starterele S2 Ecoclick sunt adecvate pentru:
  - 110/130V, 4-22W aplicații unice
  - 220/240V, 4-6-8-15-18-22W aplicații unice
  - 220/240V, 4-22W aplicații în serie
- Starterele S10 Ecoclick sunt adecvate pentru operații unice cu funcționare la tensiune de 220/240V, 4-65W
- Starterul S10 Ecoclick este necesar în aplicațiile unice la o tensiune de 220/240V, 13W
- Starterul S2 Ecoclick este recomandat pentru aplicație unică la o tensiune de 220/240V, 18W asigurând un plus de performanță

## Versions




LPPR STARTER PHL 0003



LPPR STARTER PHL 0004

## Cote



| Product                               | C (max) | E (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000    | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000     | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT  | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT  | 40,3 mm | 21,5 mm |

| Funcționare și sistem electric |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tensiune (nom.)                | 220-240 V |
| Sistem mecanic și carcasă      |           |
| Culoare carcasă                | Alb       |

## Funcționare și sistem electric

# Startere Ecoclick

| Order Code | Full Product Name                     | Consum de curent |
|------------|---------------------------------------|------------------|
| 69769126   | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X25CT | 4 W              |
| 69769128   | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000    | 4 W              |
| 69769133   | S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT | 4 W              |

| Order Code | Full Product Name                    | Consum de curent |
|------------|--------------------------------------|------------------|
| 69750926   | S2 4-22W SER 220-240V WH Eur/20X25CT | 22 W             |
| 69750928   | S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000    | 22 W             |
| 69750933   | S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT | 22 W             |

