



Опис виробу

Ecoclick Starters

Лінійка високоякісних стартерів для запалювання флуоресцентних ламп з електромагнітними баластовими опорами.

Переваги

- Єдиний стартер, що гарантує швидке та легке встановлення без використання додаткових інструментів
- Простий монтаж: навіть надійно зафіксовані стартери можна зняти без зайвих зусиль
- Екологічна конструкція, що підлягає повній вторинній переробці (без свинцю та радіоактивних компонентів)
- Термін експлуатації довший на 25 %; низькі витрати на технічне обслуговування порівняно зі стартерами нижчої якості, несумісними зі стандартами IEC
- Оптимальні можливості підключення завдяки мідним компонентам і контактам, стійким до окислення
- Вогнетривкі компоненти та контейнер із захистом від УФ для додаткового захисту та безпечного запалювання (підтверджено Underwriters Laboratories UL)


Характеристики

- Перероблена верхня частина контейнера з двома канавками для встановлення, у які ідеально підходять штифти іншого стартера (запатентована інноваційна технологія)
- Не містить радіоактивних речовин (запатентовано) і не містить свинцю (відповідає RoHS)
- Преміальна надійність із гарантованою безпекою на понад 10 000 перемикачів
- 2-контактний електрод у пластиковому (вогнестійкий полікарбонат) контейнері з високоякісним конденсатором для придушення радіоперешкод
- Чітко визначене попереднє нагрівання та пікова напруга забезпечують належне запалювання

Застосування

- Запалювання флуоресцентних ламп усіх брендів за допомогою звичайних електромагнітних баластових опорів з використанням ламп TL-D (T8), TL (T12), TL mini та PL-L
- Стартери S2 підходять для окремих застосувань 110/130 В 4–22 Вт, окремих застосувань 220/240 В 4–6–8–15–18–22 Вт і серійних застосувань 220/240 В 4–22 Вт. Рекомендується для окремих застосувань 220/240 В 18 Вт для оптимальної продуктивності
- Стартери S10 підходять для окремих застосувань 220/240 В 13, 4–65 Вт. Вони потрібні для окремих застосувань 220/240 В 13 Вт

Розміри



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S16 70-125W 240V UNP/20X10CT	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Деталі по продукції



S16 70-125 W, WH

Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Білий

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Напруга (ном.)	потужність
928392220229	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	220-240 V	4 W
928392220230	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	220-240 V	4 W
928390720229	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	220-240 V	22 W

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Напруга (ном.)	потужність
928390720230	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	220-240 V	22 W
928390930371	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT	240 V	125 W

