



# Produkt

## Elektroniske startere

Et udvalg af førsteklasses elektroniske startere til at tænde lysstofrør med konventionel eller elektromagnetisk forkobling.

### Fordele

- S2E – S10E
- Lavere ejerskabsomkostning for belysning: – Elektroniske startere slukker udtjente lysstofrør, hvilket undgår irritation (ingen blinken), unødigt elektricitetsforbrug og brandrisiko./– Lysstofrør holder meget længere takket være helt glat, blinkfri og hurtig start. / – Længere starter-levetid sammenlignet med almindelige startere
- Bidrag til et grønt miljø (ingen bly og intet radioaktivt materiale)
- Flammehæmmende komponenter og UV-resistent kolbe giver ekstra sikkerhed og en sikker tænding
- Nem genkendelse og installation samt udskiftningsvenlig
- SiS10
- Lavere ejerskabsomkostning for belysning: – SiS 10-starter slukker udtjente lysstofrør, hvilket undgår irritation (ingen blinken), unødigt elektricitetsforbrug og brandrisiko. / – Fire gange længere serviceliv sammenlignet med almindelige startere
- Systemet er umiddelbart klart til brug igen ved blot at trykke på den røde knap efter en afbrydelse
- Bidrag til et grønt miljø (ingen bly og intet radioaktivt materiale)
- Flammehæmmende komponenter og UV-resistent kolbe giver ekstra sikkerhed og en sikker tænding

### Funktioner

- S2E – S10E
- Fuld varmesikkerhedsovervågning som slår alle defekte eller næsten udtjente lysstofrør fra
- Omgående blinkfri tænding (nom. 2,3 sek.)
- Afskæringskredsløb til at beskytte starteren og mod overophedning af kontroludstyret
- Førsteklasses pålidelighed med 100.000 sikre tændinger
- Uden radioaktivt materiale (patenteret) og blyfri (i overensstemmelse med RoHS)
- 2-stikben tænder i plastikkolbe (flammehæmmende polycarbonat)
- Smal top og installationshak
- SiS10
- Pålidelig, automatisk afbrydelse af defekte eller næsten udtjente lysstofrør
- Afskæringskredsløb til at beskytte starteren og mod overophedning af kontroludstyret
- Knap med 3x genstartfunktion
- Førsteklasses pålidelighed med 10.000 sikre tændinger
- Uden radioaktivt materiale (patenteret)
- 2-stikben tænder i plastikkolbe (flammehæmmende polycarbonat) med radiostøjdæmpningskondensator

### Anvendelsesområder

- Startere anvendes i almindelige elektromagnetiske lysstofrør, der bruger TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S og PL-L-lyskilder.
- S2-E-startere er velegnede til:
  - 110/130 V, 18-22 W enkeltforkobling
  - 220/240 V, 18-22 W serieforkobling
- S10-E-startere er velegnet til:
  - 220/240 V, 18-75 W enkeltforkobling
- SiS 10-startere er velegnet til:
  - 220/240 V, 30-65 W enkeltforkobling
- Som for SiS 10-starteren gælder det, at man efter at have udskiftet et lysstofrør skal trykke på den røde knap, så systemet er driftsklart igen.


### Versions



LPPR STARTER S2E BL PHL

# Elektroniske startere

## Målskitse



| Product                             | C (max) | E (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |
| S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT  | 40,3 mm | 21,5 mm |

## Oplysninger om produktet



S10E, 18-75W, BL

