



Elektronischer Starter für extra Sicherheit

Elektronische/Sicherheits-Starter

Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

Vorteile

- S2E – S10E:
- Reduzierter Energieverbrauch und Feuergefahr
- Zuverlässiger Zündvorgang für mehr als 100.000 Schaltvorgänge
- Längere Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Startern

Merkmale

- S2E – S10E:
- Flackerfreier Start (nom. 2,3 s)
- Optimiertes Kopfstück mit Nut für vereinfachten Einbau und Wechsel
- Automatische Abschaltung bei Defekt und/oder Ende der Lampenlebensdauer zum Schutz des Starters und des Vorschaltgerätes
- Schwer entflammable Bauteile aus Polycarbonat für hohe Sicherheit

Anwendung


- Für konventionelle elektromagnetische Systeme mit TL-D, TL, TL Mini und PL-S/PL-L Lampen
- S2E Starter:
 - 110/130 V, 18-22 W Einzelschaltung
 - 220/240 V, 18-22 W Reihenschaltung
- S10E Starter:
 - 220/240 V, 18-75 W Einzelschaltung

Hinweise

- Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Elektronische/Sicherheits-Starter

Abmessungsskizzen



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Produktdetails



S10E, 18-75W, BL

