



Elektronischer Starter für extra Sicherheit

Elektronische/Sicherheits-Starter

Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

Vorteile

- S2E – S10E:
- Reduzierter Energieverbrauch und Feuergefahr
- Zuverlässiger Zündvorgang für mehr als 100.000 Schaltvorgänge
- Längere Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Startern

Merkmale

- S2E – S10E:
- Flackerfreier Start (nom. 2,3 s)
- Optimiertes Kopfstück mit Nut für vereinfachten Einbau und Wechsel
- Automatische Abschaltung bei Defekt und/oder Ende der Lampenlebensdauer zum Schutz des Starters und des Vorschaltgerätes
- Schwer entflammable Bauteile aus Polycarbonat für hohe Sicherheit

Anwendung

- Für konventionelle elektromagnetische Systeme mit TL-D, TL, TL Mini und PL-S/PL-L Lampen
- S2E Starter:
- 110/130 V, 18-22 W Einzelschaltung
- 220/240 V, 18-22 W Reihenschaltung
- S10E Starter:
- 220/240 V, 18-75 W Einzelschaltung

Hinweise


- Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Versions



LPPR STARTER S2E BL PHL

Abmessungsskizzen



Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40.3 mm	21.5 mm

