



Termékleírás

Biztonsági és Komfort gyújtók

Kiváló minőségű elektronikus gyújtók a hagyományos elektromágneses előtéttel működő fénycsövek begyújtásához.

Előnyök

- Alacsonyabb a világítási rendszer élettartam alatti költsége: – Az elektronikus gyújtó kikapcsolja az élettartama végét elért lámpát, megelőzve ezzel a zavaró jelenségeket (pl. a villogást), a felesleges áramfogyasztást és a tűzveszélyt. / – A lámpák sokkal tovább használhatók a sima, villogásmentes és gyors indításnak köszönhetően. / – Az gyújtó üzemideje hosszabb, mint a hagyományos gyújtóké.
- Segíti a környezet védelmét (ólommentes és nem tartalmaz radioaktív anyagokat)
- Gyulladásgátló alkatrészek és UV-álló ház a fokozott biztonság és a biztonságos gyújtás érdekében
- Könnyen felismerhető, egyszerűen beszerelhető és cserélhető

Szolgáltatások

- A folyamatos hőmérséklet ellenőrzés megszakítja a hibás vagy elhasználódott lámpák tápellátását
- Azonnali, villogásmentes gyújtás (névleges érték, 2–3 mp)
- Megszakító áramkör a gyújtó és az előtét túlmelegedésének védelme érdekében
- Rendkívüli megbízhatóság, 100 000 biztonságos kapcsolás
- Radioaktív anyagoktól mentes (szabadalmaztatott technológia) és ólommentes (megfelel a RoHS irányelv előírásainak)
- 2 érintkezős gyújtó műanyag (gyulladásgátló polikarbonát) házban
- Szűkített felső rész, szerelési könnyítő rovátkolás

Alkalmazás


- Gyújtókra a TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S és PL-L lámpákat használó, hagyományos elektromágneses fénycsöves rendszerek esetén van szükség.

Versions



LPPR STARTER S2E BL PHL

Méretezett rajza



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Termék részletei



S10E, 18-75W, BL

