



Starter:

Safety & Comfort Starters

Gamma di starter elettronici di elevata qualità per l'accensione delle lampade fluorescenti funzionanti con reattori elettromagnetici convenzionali.

Vantaggi

- Costo di proprietà dell'illuminazione inferiore: - Gli starter elettronici spengono le lampade al termine del ciclo di vita, evitando fastidi (sfarfallio), inutile spreco di energia e rischio di incendio. / - Le lampade durano molto più a lungo grazie a all'avvio omogeneo, senza sfarfallio e rapido. / - Durata di servizio più lunga rispetto agli starter tradizionali.
- Contributo alla salvaguardia dell'ambiente (assenza di piombo e materiali radioattivi)
- Componenti ignifughi e involucro resistente ai raggi UV per maggiore sicurezza e accensione sicura
- Facilità di riconoscimento, installazione e sostituzione

Caratteristiche

- Sensore termico di sicurezza che esclude le lampade difettose o al termine del ciclo di vita
- Accensione immediata senza sfarfallio (nom. 2,3 sec)
- Circuito di blocco in grado di proteggere lo starter e di evitare il surriscaldamento dell'alimentatore di controllo
- Elevata affidabilità con 100.000 accensioni sicure
- Assenza di materiali radioattivi (brevettato) e di piombo (conforme alle norme RoHS)
- Accenditore a 2 pin in un involucro in policarbonato ignifugo
- Parte superiore compatta e incavo per l'installazione

Applicazione

- Gli starter sono utilizzati nei sistemi fluorescenti elettromagnetici convenzionali basati su lampade TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S e PL-L.


Safety & Comfort Starters

Versions



LPPR STARTER S2E BL PHL

Disegno tecnico



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Dati del prodotto



S10E, 18-75W, BL

