



Produktbeskrivning

Elektroniska & Säkerhetständare

En serie elektroniska tändare av högsta kvalitet för lysrör med konventionella elektromagnetiska driftdon

Fördelar

- Lägre total ägandekostnad: - Elektroniska tändare släcker lamporna vid livslängdens slut, vilket förhindrar irriterande flimmer, onödig energiförbrukning och eventuell brandrisk. - Jämn, flimmerfri och snabb tändning gör att lamporna håller längre. / Tändaren har längre livslängd än konventionella tändare.
- Miljövänliga (produkterna är fria från bly och radioaktiva ämnen)
- Brandhämmande komponenter och UV-beständig behållare för ökad säkerhet och säker tändning
- Enkel att identifiera, installera och ersätta

Funktioner

- Fullständig termisk övervakning som släcker defekta eller utbrända lampor
- Tänder ögonblickligen utan flimmer (nom. 2,3 sekunder)
- Avstängningskrets som skyddar tändaren och förhindrar överhettning av driftdonet
- Optimal driftsäkerhet med 100 000 tändcykler
- Fri från radioaktivitet (patenterat) och blyfri (RoHS-kompatibel)
- 2-stiftständare i plastbehållare (brandhämmande polykarbonat)
- Avsmalnande topp och installationsförsänkningar

Användning


- Tändare används i konventionella elektromagnetiska lysrörssystem med följande ljuskällor: TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S och PL-L.

Versions



LPPR STARTER S2E BL PHL

Måttskiss



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Produktinformation



S10E, 18-75W, BL

