



Опис виробу

Safety & Comfort Starters

Лінійка високоякісних електронних стартерів для запалювання флуоресцентних ламп, що підключається до звичайного електромагнітного баластового опору.

Переваги

- Менші експлуатаційні витрати на освітлення: електронні стартери вимикають лампи після закінчення строку експлуатації, що дає змогу уникнути подразнення (без мерехтіння), марного споживання електроенергії та ризику пожежі; лампи служать набагато довше завдяки абсолютно плавному, швидкому вмиканню без мерехтіння; триваліший строк експлуатації стартера порівняно зі звичайними стартерами.
- Внесок в екологічно чисте довкілля (без свинцю та радіоактивних компонентів)
- Вогнетривкі компоненти та контейнер із захистом від УФ для додаткового захисту та безпечного запалювання
- Легке розпізнавання, установлення та заміна

Характеристики

- Повний моніторинг термічної безпеки, який відсікає несправні лампи або лампи із завершеним строком експлуатації
- Миттєве запалювання без мерехтіння (ном. 2,3 с)
- Схема відсікання для захисту стартера, а також запобігання від перегріву модуля регулювання
- Преміальна надійність із гарантованою безпекою на 100 000 перемикачів
- Не містить радіоактивних речовин (запатентовано) і не містить свинцю (відповідає RoHS)
- 2-контактний електрод у пластиковому (вогнестійкий полікарбонат) контейнері
- Звужений верх і канавка для встановлення

Застосування

- Стартери використовуються у звичайних електромагнітних системах флуоресцентних ламп із лампами TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S і PL-L.


Safety & Comfort Starters

Версії



LPPR STARTER S2E BL PHL

Розміри



Product	C (max)	E (max)
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Деталі по продукції



S10E, 18-75W, BL

