



Arrancadores de sistemas de bronzamento Philips: uma gama completa de arrancadores ecológicos e fáceis de instalar para lâmpadas de bronzamento que funcionam com um balastro electromagnético convencional

Arrancadores para bronzamento

Arrancadores para bronzamento

Gama de arrancadores de excelente qualidade para ignição de lâmpadas fluorescentes que funcionam com balastros electromagnéticos

Benefícios

- Fácil de instalar (clicar e rodar)
- Ignição segura
- Amigo do ambiente

Características

- Arrancador com forma mais estreita e dois entalhes extra (inovação patenteada)
- Componentes anti-inflamáveis e invólucro resistente aos UV
- Isento de chumbo e de substâncias radioactivas


Aplicação

- Ignição de lâmpadas fluorescentes (todas as marcas) que funcionam com balastros electromagnéticos convencionais.
- Bodytone Starter 15-20 W - 110-130 V~, 15-20 W, aplicação única
- Bodytone Starter 15-20 W - 220-240 V~, 15-20 W, aplicação única/em série
- Bodytone Starter 25-100 W - 220-240 V~, 25-100 W, aplicação única
- Bodytone Starter 120-180 W - 220-240 V~, 120-180 W, aplicação única
- S12 Bodytone Starter 115-140 W - 220-240 V~, 115-140 W, aplicação única
- S16 Starter 220-240~, 70, 75, 85, 100, 125 W, aplicação única

Avisos e Segurança

- Componentes anti-inflamáveis
- Invólucro resistente aos UV

Desenho dimensional



Product	C (max)	E (max)
BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25	40,3 mm	21,5 mm
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Arrancadores para bronzamento

Detalhes do produto



BodyTone 120-180 W, BK



S12, 115-140W

Características mecânicas e compartimento	
Cor do compartimento	Preto

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de Energia
90379226	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	220-240 V	115 W

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)	Consumo de Energia
90348826	BodyTone St 120-180W 230-240V UNP	230-240 V	120 W

