



Стартери **Philips** для соляріїв: повний асортимент простих у встановленні й екологічно безпечних стартерів для ламп у соляріях, що використовують звичайний електромагнітний баласт

Starters for tanning lamps

Лінійка високоякісних стартерів для запалювання флуоресцентних ламп, що використовують електромагнітні баласты

Starters for tanning lamps

Переваги

- Простий монтаж (система Click and Switch)
- Безпечне запалювання
- Екологічна безпека

Характеристики

- Звужена форма стартера та дві додаткові канавки (запатентована інноваційна технологія)
- Вогнетривкі компоненти та контейнер із захистом від УФ
- Не містить свинцю та радіоактивних речовин

Застосування

- Запалювання флуоресцентних ламп (усіх брендів), що використовують звичайний електромагнітний баласт.
- Стартер Bodytone: 25–100 Вт, 220–240 В змінного струму, 25–100 Вт, для одинарних ланцюгів
- Стартер Bodytone: 120–180 Вт, 220–240 В змінного струму, 120–180 Вт, для одинарних ланцюгів
- Стартер Bodytone S12: 115–140 Вт, 220–240 В змінного струму, 115–140 Вт, для одинарних ланцюгів
- Стартер S16: 220–240 В змінного струму, 70, 75, 85, 100, 125 Вт, для одинарних ланцюгів

Попередження та безпека

- Вогнетривкі компоненти
- Контейнер із захистом від УФ


Версії



LPPR STARTER PHL 0004

Starters for tanning lamps

Розміри



Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

Деталі по продукції



S12, 115-140W

